

# PHILIPS

蒸汽压力电熨斗

PerfectCare Aqua

相当于5个大气压强

220 克蒸汽束喷射

2.2 升固定水箱

搬运锁

GC8635/02



## 轻松熨烫，无需设置

具有 OptimalTemp 智能温控科技和 2.2 升完全可视水箱

熨烫丝质、亚麻、棉质和开士米等材质的任何可熨烫衣物...可采用任何顺序，而且无需调节。您的飞利浦 PerfectCare 熨斗可进行快速熨烫，不会导致衣物灼烧或起亮斑。熨烫变得真正轻松而简单。

### 一键设置适合于所有可熨衣物

- OptimalTemp 智能温控科技：蒸汽和温度的完美结合
- 使用简单方便，无需人工调节
- 安全适用于所有可熨烫的衣物
- 在所有面料上都可实现百分之百的快速，没有比这更快的熨斗了
- 经过独立的织物专家测试和认可

### 快速强劲地熨烫

- 高达 5 个大气压强

### 熨烫更舒适

- 大号 2.2 升完全可视水箱
- 可以安全地将高温底板放置在熨衣板上
- 轻松有效地去除产品污垢，从而延长其使用寿命
- 全新 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板
- 安全锁定熨斗，轻松携带产品



asimpleswitch.com

# 产品亮点

## OptimalTemp 智能温控科技



一键设置完美适合所有衣物。始终确保蒸汽和温度的完美结合，其原因如下：1) 高级智能控制处理器可使蒸汽和温度实现完美结合 2) 超强劲气旋蒸汽设备可为所有衣物提供强劲持续的蒸汽

## 使用简单方便



使用简单方便，无需人工调节。您现在即可一件接一件地熨烫可熨烫的衣物，而无需等待或调节熨斗的温度旋钮。

## 100% 安全



安全适用于所有面料，即使是最精细的面料，如丝绸、开士米、羊毛、聚酯纤维。一些独立熨斗检测机构在最为敏感的可熨烫面料上使用 PerfectCare，并且证实熨烫效果非常出众。

## 百分之百快速

对最难烫的面料也可实现百分之百的快速，没有其它的蒸汽熨烫机从开始到结束都可以如此迅速。

## 经过测试和认可：



该电熨斗经 DWI、IWTO 和 Woolmark 等独立的织物专业机构测试和认可，熨烫性能出色。Woolmark Apparel Care 项目帮助消费者识别经 Woolmark Company 认可的适用于羊毛产品的优质衣物护理产品。飞利浦以其独有的 OptimalTemp 智能温控科技成为迄今为止唯一通过 Woolmark Gold 标准认证的品牌。您可以确信经 Woolmark 认可的衣物护理产品是任何羊毛衣物的理想选择。

## 高达 5 个大气压强

Up to  
**5 bar**

蒸汽越多，熨烫速度越快。产生的持续强劲蒸汽可渗入衣物深层，使熨烫速度更快，效果更佳。蒸汽功率可根据需要进行调节。

## 2.2 升完全可视水箱




PerfectCare Aqua 具有该独一无二的功能：大号水箱；确保长时间熨烫而无需为水箱注水。令熨烫过程更轻松，更快速。出色的完全可视水箱设计，使您可以从任意角度看到水位。

## 安全放置



飞利浦创新的 OptimalTemp 智能温控科技保证不会烫坏任何可熨烫面料。熨烫期间，无需将电熨斗放回底座，只需将热的电熨斗直接放在衣物或棉质熨衣板上，而无需搁置附件。不会对您的可熨烫面料和熨衣板造成任何损伤。这使得您的熨烫过程更轻松，手腕更省力。

## 轻松除垢



超持久蒸汽性能：飞利浦独有的轻松除垢功能可提供一种完美方式来去除水垢积聚，并延长蒸汽电熨斗的使用寿命。熨斗将通过指示灯和声音提醒您何时进行清洁。仅当产品冷却后，才可进行清洁，只需打开轻松除垢旋钮，即可收集杯中脏水和垢。



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## 飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 – 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

# 规格

## 快速强效除皱

底板: SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板

OptimalTemp 智能温控科技

蒸汽输出

蒸汽束喷射: 220 克

垂直蒸汽熨烫

压力: 高达 5

前端尖型面板

功率: 2400 瓦

## 易于使用

水箱容量: 2200 毫升

注水和倒水: 超大注水孔

随时重注

安全自动关熄

存储解决方案: 搬运锁

软管存放: 软管存放储藏格

电源线长度: 1.8 米

软管长度: 1.6 米

安全适用所有面料: 即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫

低水量警报

加热时间: 2 分钟

灵活线缆 (旋转式): 180 度线缆灵活性

## 除水垢系统

适合使用自来水

除水垢溶液: 轻松除垢

除垢提示

## 技术规格

产品尺寸: 36.2 x 27 x 26.3 厘米

电熨斗的重量: 1 千克

熨斗 + 底座重量: 4.5 千克

