

PHILIPS

Stoomgenerator

PerfectCare
Performer

Pompdruk max. 6 bar

Stoomstoot van max. 350 g

Waterreservoircapaciteit van 1,8 l

Afneembaar waterreservoir



GC8703



Ultrasnel strijken

met krachtige continue stoom

Het Philips PerfectCare Performer stoomgenerator zorgt voor een eenvoudige, krachtige strijkervaring zonder schroeiplekken. De krachtige continue stoom dringt tot diep in de stof door waardoor kreuken snel verdwijnen.

Temperatuur instellen niet nodig, gegarandeerd geen brandplekken

- Strijk alles van jeans tot zijde zonder de temperatuurinstelling aan te hoeven passen
- Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te zetten
- Getest en goedgekeurd door onafhankelijke textieldeskundigen

Snel strijken met constante, krachtige stoom

- Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken
- Geïntegreerd systeem met gemakkelijk reinigen voor langdurige prestaties
- De best glijdende en krasbestendige zoolplaat van Philips
- Bespaar energie met de ECO-modus

Extra gebruiksgemak

- Lichte stoomgenerator voor gemakkelijk gebruik
- Groot afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen
- Veilige, stevige draagvergrendeling

Kenmerken

Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter



Het waterreservoir is afneembaar heeft een grote vulopening zodat u het reservoir eenvoudig onder de kraan kunt bijvullen. Het reservoir heeft een inhoud van 1,8 liter, dus u kunt twee uur lang blijven strijken zonder bij te hoeven vullen.

Lichtgewicht stoomgenerator



Dankzij revolutionaire ProVelocity-technologie zijn we erin geslaagd een krachtige stoomgenerator te maken die veel lichter is dan traditionele modellen. Dit betekent dat het apparaat stabiel op uw strijklank staat en dat het dragen ervan ook veel gemakkelijker is.

OptimalTEMP-technologie



Dankzij OptimalTEMP-technologie verspilt u geen tijd meer met het wijzigen van temperatuurinstellingen, wachten tot de temperatuur is aangepast, of vooraf sorteren van kledingstukken. U strijkt al uw textiel, van spijkerbroeken tot zijde, gegarandeerd zonder brandplekken met de perfecte combinatie van temperatuur en continue krachtige stoom.

Draagvergrendeling



Uw strijkijzer met stoomgenerator is voorzien van een veilige draagvergrendeling die uw strijkijzer aan het standaard bevestigt. Het strijkijzer kan er dan niet afvallen en de warme zoolplaat kan niet meer worden aangeraakt. Zo kan het strijkijzer veilig en eenvoudig worden vervoerd.

Veilige standaard



De innovatieve OptimalTEMP-technologie garandeert dat strijkbare stoffen niet verbranden. Naast een veiliger gevoel tijdens het strijken betekent dit ook dat u de hete zoolplaat direct op de katoenen bovenkant van uw strijklank kunt laten staan zonder schade aan te richten. Dit vermindert ongemak aan uw polsen, omdat u het strijkijzer niet zo vaak op de voet hoeft te zetten.


Smart Calc Clean



Regelmatig ontkalken beschermt uw strijkijzer en behoudt de stoomprestaties. Het Smart Calc-Clean-systeem is een geïntegreerde ontkalkings- en reinigingsfunctie die de levensduur van de stoomgenerator verlengt.

Met een lampje en geluid herinnert het strijkijzer u eraan als schoonmaken en ontkalken nodig is. Plaats uw strijkijzer op de Smart Calc-Clean -bak en start het proces. Het duurt ongeveer 2 minuten tot het vuile water en kalkdeeltjes worden opgevangen. Uw stoomgenerator piept eenmaal als het apparaat weer klaar is voor gebruik.

Getest en goedgekeurd



Dit strijkijzer is door onafhankelijke instituten met expertise op het gebied van textiel getest en goedgekeurd voor de uitstekende strijkprestaties, zoals DWI, IWTO en Woolmark. Het Woolmark Apparel Care-programma helpt klanten bij het identificeren van kwalitatieve witgoedproducten die zijn goedgekeurd door The Woolmark Company voor gebruik bij wolproducten. Met zijn exclusieve OptimalTemp-technologie is Philips het enige merk met het Woolmark Gold-certificaat. U kunt erop vertrouwen dat door Woolmark-goedgekeurde Apparel Care-producten het beste geschikt zijn voor elk kledingstuk met wol.

Uiterst krachtige stoom



Dankzij revolutionaire technologie kunt u supersnel strijken. De krachtige, constante stoom kan zelfs hardnekkige kreuken aan. Ook dikkere materialen worden eenvoudig en snel gladgestreken. De extra stoomstoot is perfect voor verticaal stomen of tegen hardnekkige kreuken.

Specificaties

Technologie

Voor alle strijkbare stoffen
Geen brandplekken
OptimalTEMP-technologie
ProVelocity-stoomgenerator
Smart Control-processor

Snelle kreukverwijdering

Continue stoom: Maximaal 120 g/min
Vermogen: 2600 W
Druk: Pompdruk max. 6 bar
Gebruiksklaar: 2 min.
Stoomstoot: Maximaal 350 g
On-demand stoom
Variabele stoomniveaus
Verticale stoom

Gebruiksvriendelijk

Veilig op alle strijkbare kleding: Zelfs kwetsbare stoffen zoals zijde
Glijprestaties zoolplaat: 5 sterren

Naam zoolplaat: SteamGlide Plus
Afneembaar waterreservoir
Lengte van de slang: 1,7 m
Netsnoerlengte: 1,8 m
Nauwkeurige stoomtip
Gebruiksklaar: Lichtindicator, Geluidssignaal
Elk moment bij te vullen tijdens gebruik
Krasbestendige zoolplaat: 4 sterren

Kalkbeheer

Schoonmaken en ontkalken: Smart Calc-Clean
Ontkalkingsherinnering: Lamp, Geluid, Ja

Opbergen

Draagvergrendeling: Voor vervoer en veiligheid
Opbergvak voor snoer: Bevestiging met klittenband, Ja
Opbergen slang: Opbergruimte voor slang

Afmetingen en gewicht

Afmetingen verpakking (b x h x d): 24,6 x 33,5 x 44,9 cm
Productafmetingen (b x h x d): 22 x 24 x 37 cm
Gewicht van strijkijzer: 1,22 kg
Gewicht van strijkijzer + voet: 3,2 kg

Garantie

2 jaar wereldwijde garantie

Milieuvriendelijke efficiëntie

Energiebesparingsmodus
Verpakking van het product: 100% recyclebaar
Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

