



Stoomgenerator

- Pompdruk max. 6 bar
- Stoomstoot van max. 350 g
- Waterreservoircapaciteit van 1,8 l
- Afneembaar waterreservoir

GC8703

Ultrasnel strijken

met krachtige continue stoom

Het Philips PerfectCare Performer stoomgenerator zorgt voor een eenvoudige, krachtige strijkervaring zonder schroeiplekken. De krachtige continue stoom dringt tot diep in de stof door waardoor kreuken snel verdwijnen.

Voordelen

Temperatuur instellen niet nodig, gegarandeerd geen brandplekken

- Strijk alles van jeans tot zijde zonder de temperatuurinstelling aan te hoeven passen
- Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te zetten
- Getest en goedgekeurd door onafhankelijke textieldeskundigen

Snel strijken met constante, krachtige stoom

- Geïntegreerd systeem met gemakkelijk reinigen voor langdurige prestaties

- Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken
- Bespaar energie met de ECO-modus
- De best glijdende en krasbestendige zoolplaat van Philips

Extra gebruiksgemak

- Groot afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen
- Lichte stoomgenerator voor gemakkelijk gebruik
- Veilige, stevige draagvergrendeling

PHILIPS

Kenmerken

Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter



Het waterreservoir is afneembaar heeft een grote vulopening zodat u het reservoir eenvoudig onder de kraan kunt bijvullen. Het reservoir heeft een inhoud van 1,8 liter, dus u kunt twee uur lang blijven strijken zonder bij te hoeven vullen.

Lichtgewicht stoomgenerator



Dankzij revolutionaire ProVelocity-technologie zijn we erin geslaagd een krachtige stoomgenerator te maken die veel lichter is dan traditionele modellen. Dit betekent dat het apparaat stabiel op uw strijkplank staat en dat het dragen ervan ook veel gemakkelijker is.

OptimalTEMP-technologie



Dankzij OptimalTEMP-technologie verspilt u geen tijd meer met het wijzigen van temperatuurinstellingen, wachten tot de temperatuur is aangepast, of vooraf sorteren van kledingstukken. U strijkt al uw textiel, van spijkerbroeken tot zijde, gegarandeerd zonder brandplekken met de perfecte combinatie van temperatuur en continue krachtige stoom.

Draagvergrendeling



Uw strijkijzer met stoomgenerator is voorzien van een veilige draagvergrendeling die uw strijkijzer aan het standaard bevestigt. Het strijkijzer kan er dan niet afvallen en de warme zoolplaat kan niet meer worden aangeraakt. Zo kan het strijkijzer veilig en eenvoudig worden vervoerd.

Veilige standaard



De innovatieve OptimalTEMP-technologie garandeert dat strijkbare stoffen niet verbranden. Naast een veiliger gevoel tijdens het strijken betekent dit ook dat u de hete zoolplaat direct op de katoenen bovenkant van uw strijkplank

kunt laten staan zonder schade aan te richten. Dit vermindert ongemak aan uw polsen, omdat u het strijkijzer niet zo vaak op de voet hoeft te zetten.

Smart Calc Clean



Regelmatig ontkalken beschermt uw strijkijzer en behoudt de stoomprestaties. Het Smart Calc-Clean-systeem is een geïntegreerde ontcalcings- en reinigingsfunctie die de levensduur van de stoomgenerator verlengt. Met een lampje en geluid herinnert het strijkijzer u eraan als schoonmaken en ontcalcen nodig is. Plaats uw strijkijzer op de Smart Calc-Clean -bak en start het proces. Het duurt ongeveer 2 minuten tot het vuile water en kalkdeeltjes worden opgevangen. Uw stoomgenerator piept eenmaal als het apparaat weer klaar is voor gebruik.

Getest en goedgekeurd



Dit strijkijzer is door onafhankelijke instituten met expertise op het gebied van textiel getest en goedgekeurd voor de uitstekende strijkprestaties, zoals DWI, IWTO en Woolmark. Het Woolmark Apparel Care-programma helpt klanten bij het identificeren van kwalitatieve witgoedproducten die zijn goedgekeurd door The Woolmark Company voor gebruik bij wolproducten. Met zijn exclusieve OptimalTemp-technologie is Philips het enige merk met het Woolmark Gold-certificaat. U kunt erop vertrouwen dat door Woolmark-goedgekeurde Apparel Care-producten het beste geschikt zijn voor elk kledingstuk met wol.

Uiterst krachtige stoom



Dankzij revolutionaire technologie kunt u supersnel strijken. De krachtige, constante stoom kan zelfs hardnekkige kreuken aan. Ook dikkere materialen worden eenvoudig en snel gladgestreken. De extra stoomstoot is perfect voor verticaal stomen of tegen hardnekkige kreuken.

Energiezuinig



Met de ECO-modus kunt u energie besparen zonder dat dit ten koste gaat uw strijkresultaten. De ECO-modus maakt gebruik van een kleinere hoeveelheid stoom, maar nog steeds voldoende om al uw kledingstukken te strijken.

SteamGlide Plus-zoolplaat



De duurzame SteamGlide PLUS-zoolplaat heeft een niet-klevende keramische afwerking. De zoolplaat is voorzien van een geïntegreerde titaniumoxide-laag die uiterst soepel glijdt.

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Technologie

Voor alle strijkbare stoffen	Ja
Geen brandplekken	Ja
OptimalTEMP-technologie	Ja
ProVelocity-stoomgenerator	Ja
Smart Control-processor	Ja

Snelle kreukverwijdering

Continue stoom	Maximaal 120 g/min
Vermogen	2600 W
Druk	Pompdruk max. 6 bar
Gebruiksklaar	2 min.
Stoomstoot	Maximaal 350 g
On-demand stoom	Ja
Variabele stoomniveaus	Ja
Verticale stoom	Ja

Gebruiksvriendelijk

Veilig op alle strijkbare kleding	Zelfs kwetsbare stoffen zoals zijde
Glijprestaties zoolplaat	5 sterren
Naam zoolplaat	SteamGlide Plus
Afneembaar waterreservoir	Ja
Lengte van de slang	1,7 m
Netsnoerlengte	1,8 m
Nauwkeurige stoomtip	Ja
Gebruiksklaar	Lichtindicator Geluidssignaal
Elk moment bij te vullen tijdens gebruik	Ja
Krasbestendige zoolplaat	4 sterren

Kalkbeheer

Schoonmaken en ontkalken	Smart Calc-Clean
Ontkalkingsherinnering	Lamp Geluid
	Ja

Opbergen

Draagvergrendeling	Voor vervoer en veiligheid
--------------------	----------------------------

Opbergvak voor snoer	Bevestiging met klittenband
Opbergen slang	Ja Opbergruimte voor slang

Afmetingen en gewicht

Afmetingen verpakking (b x h x d)	24,6 x 33,5 x 44,9 cm
Productafmetingen (b x h x d)	22 x 24 x 37 cm
Gewicht van strijkijzer	1,22 kg
Gewicht van strijkijzer + voet	3,2 kg

Garantie

2 jaar wereldwijde garantie	Ja
-----------------------------	----

Milieuvriendelijke efficiëntie

Energiebesparingsmodus	Ja
Verpakking van het product	100% recyclebaar
Gebruiksaanwijzing	100% gerecycled papier

Afmetingen van de verpakking

Hoogte	33,50 cm
Breedte	45,90 cm
Diepte	24,60 cm
Nettogewicht	3,49 kg
Brutogewicht	4,47 kg
EAN	08710103784906
Aantal producten	1
Land van herkomst	ID
Harmonised Systems-code	851640

Omdoos

Lengte	24,60 cm
Breedte	45,90 cm
Hoogte	33,50 cm
Brutogewicht	4,47 kg
EAN	08710103784906
Aantal consumentenverpakkingen	1



Wijziging van gegevens
voorbehouden
2019, januari 4
Versie: 4.2.1
EAN: 08710103784906

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com