

# PHILIPS

Stoomgenerator

PerfectCare  
Performer

Pompdruk max. 6,2 bar

Stoomstoot van max. 390 g

SoftGrip

Afneembaar waterreservoir, 1,8 l



GC8723/20



## Krachtige continue stoom voor ultrasnel strijken Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter

De Philips PerfectCare Performer stoomgenerator zorgt voor een eenvoudige, krachtige strijkervaring zonder schroeiplekken. De krachtige continue stoom dringt tot diep in de stof door waardoor kreuken snel verdwijnen.

### Zorgeloos strijken zonder temperatuurinstelling

- Van spijkerbroeken tot zijde zonder de temperatuur in te stellen
- Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te zetten
- Getest en goedgekeurd door onafhankelijke textieldeskundigen

### Snel en krachtig strijken

- SoftGrip: supercomfortabel handvat
- ProVelocity-stoomgenerator: continue stoomproductie
- Continue stoom tot 120 g/min
- Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter, max. twee uur strijken
- Geschikt voor kraanwater, elk moment bij te vullen tijdens het strijken
- Smart Calc Clean-systeem en Calc Clean-herinnering met geluid en lampje
- Gebruiksklaar in 2 minuten en onbeperkt bij te vullen
- Energie besparen met de ECO-modus
- Lichtgewicht stoomgenerator van Philips
- Pompdruk max. 6,2 bar



asimpleswitch.com

# Kenmerken

## Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter

Het waterreservoir kan worden verwijderd om eenvoudig te worden gevuld onder de kraan. De grote vulopening maakt het vullen eenvoudig. Dankzij het waterreservoir van 1,8 liter kunt u tot wel 2 uur strijken zonder bij te vullen.

## ProVelocity-stoomgenerator

Water wordt door een hogedrukpomp van het waterreservoir naar het strijkijzer gepompt. De stoomkamer wordt op zeer hoge snelheid gevuld met grote hoeveelheden water. Dit zorgt voor een zeer krachtige en constante toevoer van stoom uit de zoolplaat, zonder condensvorming;

## Continue stoom

Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. De unieke technologie in een Philips stoomgenerator genereert krachtige stoom waardoor u eenvoudiger, beter en sneller kunt strijken.

## Energiezuinig

Met de ECO-modus (verminderde hoeveelheid stoom) kunt u energie besparen zonder dat dit ten koste gaat van het strijkresultaat.

## Lichtgewicht stoomgenerator

Dankzij de revolutionaire ProVelocity-technologie is de stoomgenerator compacter dan ooit. De compacte stoomgenerator past eenvoudig op uw strijkplank voor gemakkelijker strijken. Daarnaast neemt uw stoomgenerator veel minder ruimte in beslag.

## OptimalTEMP-technologie

U kunt nu strijken zonder temperatuurstelling, van spijkerbroeken tot zijde. Gegarandeerd geen schroeiplekken op alle strijkbare stoffen. Revolutionaire technologie met 1) de Advanced Smart Control-processor, die precies de zoolplaattemperatuur regelt. U hoeft zelf de temperatuur niet aan te passen 2) de compacte ProVelocity-stoommachine biedt meer stoom voor sneller strijken. Hierdoor is een compacter ontwerp van uw stoomgenerator mogelijk en kunt u deze eenvoudiger opbergen

## Op elk willekeurig moment aanvullen met kraanwater

Uw stoomgenerator is ontworpen voor gebruik met kraanwater. Wanneer tijdens het strijken het water opraakt, vult u het eenvoudig bij zonder te wachten of uw apparaat uit te schakelen.

## Veilige standaard

De innovatieve OptimalTEMP-technologie van Philips garandeert dat alle strijkbare stoffen kunnen worden gestreken zonder dat er schroeiplekken ontstaan. Tijdens het strijken hoeft u dus niet uw strijkijzer terug op het basisstation te zetten. U kunt de hete zoolplaat op de kleding of de katoenen strijkplankhoes laten staan zonder extra accessoire. Uw kleding beschadigt niet en de strijkplankhoes ook niet. Dit maakt het strijken makkelijker en het vergt minder inspanning van uw polsen.

## Smart Calc Clean-systeem

Het Smart Calc Clean-systeem is een geïntegreerde functie voor ontkalken en reinigen, ter bescherming van uw strijkijzer met stoomgenerator. U wordt er steeds na ongeveer tien uur strijken middels geluid en een lampje van uw strijkijzer met stoomgenerator aan herinnerd om een Calc Clean-proces uit voeren. Dankzij het Calc Clean-reservoir is het proces zeer eenvoudig, en kunt u uw strijkijzer gewoon op het reservoir plaatsen, zodat u deze niet zelf hoeft te dragen. Na het reinigingsproces wordt het vuile water opgevangen in het reservoir. Uw strijkijzer met stoomgenerator is nu weer klaar voor gebruik.

## Stoomklaar in 2 minuten

Stoom is klaar voor gebruik in 2 minuten en kan op ieder moment tijdens het strijken worden bijgevoerd.

## Getest en goedgekeurd:

Dit strijkijzer is door onafhankelijke instituten met expertise op het gebied van textiel getest en goedgekeurd voor de uitstekende strijkprestaties, zoals DWI, IWTO en Woolmark. Het Woolmark Apparel Care-programma helpt klanten bij het identificeren van kwalitatieve witgoedproducten die zijn goedgekeurd door

The Woolmark Company voor gebruik bij wolproducten. Met zijn exclusieve OptimalTemp-technologie is Philips tot nu toe het enige merk met het Woolmark-certificaat Goud. U kunt erop vertrouwen dat door Woolmark-goedgekeurde Appareel Care-producten het beste geschikt zijn voor elk kledingstuk met wol.

## Pompdruk max. 6,2 bar

Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. Er wordt continu krachtige stoom gegenereerd die diep in de kleding doordringt. Strijken ging nog nooit zo snel en gemakkelijk. De hoeveelheid stoom kan naar wens worden ingesteld.

## Supercomfortabel handvat

De zachte afwerking op de bovenkant van het strijkhandvat zorgt voor een comfortabele grip. Dankzij het speciale patroon op het handvat houdt u het strijkijzer prettiger vast tijdens het strijken



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

## Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO<sub>2</sub>-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

# Specificaties

## Technologie

Voor alle strijkbare stoffen  
Geen brandplekken  
OptimalTEMP-technologie  
ProVelocity-stoomgenerator  
Smart Control-processor

## Snelle kreukverwijdering

Continue stoom: Maximaal 120 g/min  
Vermogen: 2600 W  
Druk: Pompdruk max. 6,2 bar  
Gebruiksklaar: 2 min.  
Stoomstoot: Maximaal 390 g  
On-demand stoom  
Variabele stoomniveaus  
Verticale stoom

## Gebruiksvriendelijk

Veilig op alle strijkbare kleding: Zelfs kwetsbare stoffen zoals zijde  
Glijprestaties zoolplaat: 5 sterren  
Naam zoolplaat: SteamGlide Plus  
Afnembaar waterreservoir  
Lengte van de slang: 1,6 m  
Netsnoerlengte: 1,8 m  
Nauwkeurige stoomtip  
Gebruiksklaar: Lichtindicator, Geluidssignaal  
Elk moment bij te vullen tijdens gebruik  
Beveiliging: automatische uitschakeling  
Zachte handgreep  
Krasbestendige zoolplaat: 4 sterren

## Kalkbeheer

Schoonmaken en ontkalken: Smart Calc-Clean  
Ontkalkingsherinnering: Lamp, Geluid, Ja

## Opbergen

Draagvergrendeling: Voor vervoer en veiligheid  
Opbergvak voor snoer: Bevestiging met klittenband, Ja  
Opbergen slang: Opbergruimte voor slang

## Afmetingen en gewicht

Productafmetingen (b x h x d): 22 x 24 x 37 cm  
Gewicht van strijkijzer: 1,22 kg  
Gewicht van strijkijzer + voet: 3,2 kg

## Garantie

2 jaar wereldwijde garantie

## Milieuvriendelijke efficiëntie

Energiebesparingsmodus  
Verpakking van het product: 100% recyclebaar  
Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

