



Stoomgenerator

- Pompdruk max. 6,2 bar
- Stoomstoot van max. 390 g
- SoftGrip
- Afneembaar waterreservoir, 1,8 l

GC8723/20

Krachtige continue stoom voor ultrasnel strijken

Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter

De Philips PerfectCare Performer stoomgenerator zorgt voor een eenvoudige, krachtige strijkervaring zonder schroeiplekken. De krachtige continue stoom dringt tot diep in de stof door waardoor kreuken snel verdwijnen.

Voordelen

Zorgeloos strijken zonder temperatuurinstelling

- Van spijkerbroeken tot zijde zonder de temperatuur in te stellen
- Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te zetten
- Getest en goedgekeurd door onafhankelijke textieldeskundigen

Snel en krachtig strijken

- Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter, max. twee uur strijken
- ProVelocity-stoomgenerator: continue stoomproductie
- Continue stoom tot 120 g/min
- Energie besparen met de ECO-modus

- Lichtgewicht stoomgenerator van Philips
- Geschikt voor kraanwater, elk moment bij te vullen tijdens het strijken
- Smart Calc Clean-systeem en Calc Clean-herinnering met geluid en lampje
- Gebruiksklaar in 2 minuten en onbeperkt bij te vullen
- Pompdruk max. 6,2 bar
- SoftGrip: supercomfortabel handvat

PHILIPS

Kenmerken

Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter



Het waterreservoir kan worden verwijderd om eenvoudig te worden gevuld onder de kraan. De grote vulopening maakt het vullen eenvoudig. Dankzij het waterreservoir van 1,8 liter kunt u tot wel 2 uur strijken zonder bij te vullen.

ProVelocity-stoomgenerator

Water wordt door een hogedrukpomp van het waterreservoir naar het strijkijzer gepompt. De stoomkamer wordt op zeer hoge snelheid gevuld met grote hoeveelheden water. Dit zorgt voor een zeer krachtige en constante toevoer van stoom uit de zoolplaat, zonder condensvorming;

Continue stoom



Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. De unieke technologie in een Philips stoomgenerator genereert krachtige stoom waardoor u eenvoudiger, beter en sneller kunt strijken.

Energiezuinig



Met de ECO-modus (verminderde hoeveelheid stoom) kunt u energie besparen zonder dat dit ten koste gaat van het strijkresultaat.

Lichtgewicht stoomgenerator

Dankzij de revolutionaire ProVelocity-technologie is de stoomgenerator compacter dan ooit. De compacte stoomgenerator past eenvoudig op uw strijkplank voor gemakkelijker strijken. Daarnaast neemt uw stoomgenerator veel minder ruimte in beslag.

OptimalTEMP-technologie



U kunt nu strijken zonder temperatuurinstelling, van spijkerbroeken tot zijde. Gegarandeerd geen schroeiplekken op alle strijkbare stoffen. Revolutionaire technologie met 1) de Advanced Smart Control-processor, die precies de zoolplaattemperatuur regelt. U hoeft zelf de temperatuur niet aan te passen 2) de compacte ProVelocity-stoommachine biedt meer stoom voor sneller strijken. Hierdoor is een compacter ontwerp van uw stoomgenerator mogelijk en kunt u deze eenvoudiger opbergen

Op elk willekeurig moment aanvullen met kraanwater



Uw stoomgenerator is ontworpen voor gebruik met kraanwater. Wanneer tijdens het strijken het water opraaft, vult u het eenvoudig bij zonder te wachten of uw apparaat uit te schakelen.

Veilige standaard



De innovatieve OptimalTEMP-technologie van Philips garandeert dat alle strijkbare stoffen kunnen worden gestreken zonder dat er schroeiplekken ontstaan. Tijdens het strijken hoeft u dus niet uw strijkijzer terug op het basisstation te zetten. U kunt de hete zoolplaat op de kleding of de katoenen strijkplankhoes laten staan zonder extra accessoire. Uw kleding beschadigt niet en de strijkplankhoes ook niet. Dit maakt het strijken makkelijker en het vergt minder inspanning van uw polsen.

Smart Calc Clean-systeem

Het Smart Calc Clean-systeem is een geïntegreerde functie voor ontkalken en reinigen, ter bescherming van uw strijkijzer met stoomgenerator. U wordt er steeds na ongeveer tien uur strijken middels geluid en een lampje van uw strijkijzer met stoomgenerator aan herinnerd om een Calc Clean-proces uit voeren. Dankzij het Calc Clean-reservoir is het proces zeer eenvoudig, en kunt u uw strijkijzer gewoon op het reservoir plaatsen, zodat u deze niet zelf hoeft te dragen. Na het reinigingsproces wordt het vuile water opgevangen in het reservoir. Uw strijkijzer met stoomgenerator is nu weer klaar voor gebruik.

Stoomklaar in 2 minuten

Stoom is klaar voor gebruik in 2 minuten en kan op ieder moment tijdens het strijken worden bijgevoerd.

Getest en goedgekeurd:



Dit strijkijzer is door onafhankelijke instituten met expertise op het gebied van textiel getest en goedgekeurd voor de uitstekende strijkprestaties, zoals DWI, IWTO en Woolmark. Het Woolmark Apparel Care-programma helpt klanten bij het identificeren van kwalitatieve witgoedproducten die zijn goedgekeurd door The Woolmark Company voor gebruik bij wolproducten. Met zijn exclusieve OptimalTemp-technologie is Philips tot nu toe het enige merk met het Woolmark-certificaat Goud. U kunt erop vertrouwen dat door Woolmark-goedgekeurde Apparel Care-producten het beste geschikt zijn voor elk kledingstuk met wol.

PerfectCare Performer

Pompdruk max. 6,2 bar

Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. Er wordt continue krachtige stoom gegenereerd die diep in de kleding doordringt. Strijken ging nog nooit zo snel en gemakkelijk. De hoeveelheid stoom kan naar wens worden ingesteld.

Supercomfortabel handvat

De zachte afwerking op de bovenkant van het strijkhendvat zorgt voor een comfortabele grip. Dankzij het speciale patroon op het handvat houdt u het strijkijzer prettiger vast tijdens het strijken

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Technologie

Voor alle strijkbare stoffen	Ja
Geen brandplekken	Ja
OptimalTEMP-technologie	Ja
ProVelocity-stoomgenerator	Ja
Smart Control-processor	Ja

Snelle kreukverwijdering

Continue stoom	Maximaal 120 g/min
Vermogen	2600 W
Druk	Pompdruk max. 6,2 bar
Gebruiksklaar	2 min.
Stoomstoot	Maximaal 390 g
On-demand stoom	Ja
Variabele stoomniveaus	Ja
Verticale stoom	Ja

Gebruiksvriendelijk

Veilig op alle strijkbare kleding	Zelfs kwetsbare stoffen zoals zijde
Glijprestaties zoolplaat	5 sterren
Naam zoolplaat	SteamGlide Plus
Afneembaar waterreservoir	Ja
Lengte van de slang	1,6 m
Netsnoerlengte	1,8 m
Nauwkeurige stoomtip	Ja
Gebruiksklaar	Lichtindicator Geluidssignaal
Elk moment bij te vullen tijdens gebruik	Ja
Beveiliging: automatische uitschakeling	Ja
Zachte handgreep	Ja
Krasbestendige zoolplaat	4 sterren

Kalkbeheer

Schoonmaken en ontkalken	Smart Calc-Clean
Ontkalkingsherinnering	Lamp Geluid

Ja

Opbergen

Draagvergrendeling	Voor vervoer en veiligheid
Opbergvak voor snoer	Bevestiging met klittenband
Opbergen slang	Ja Opbergruimte voor slang

Afmetingen en gewicht

Productafmetingen (b x h x d)	22 x 24 x 37 cm
Gewicht van strijkijzer	1,22 kg
Gewicht van strijkijzer + voet	3,2 kg

Garantie

2 jaar wereldwijde garantie	Ja
-----------------------------	----

Milieuvriendelijke efficiëntie

Energiebesparingsmodus	Ja
Verpakking van het product	100% recyclebaar
Gebruiksaanwijzing	100% gerecycled papier

Afmetingen van de verpakking

Hoogte	33,50 cm
Breedte	45,90 cm
Diepte	24,60 cm
Nettogewicht	3,49 kg
Brutogewicht	4,47 kg
EAN	08710103785200
Aantal producten	1
Land van herkomst	ID
Harmonised Systems-code	851640

Omdoos

Lengte	24,60 cm
Breedte	45,90 cm
Hoogte	33,50 cm
Brutogewicht	4,47 kg
EAN	08710103785200
Aantal consumentenverpakkingen	1



Wijziging van gegevens voorbehouden
2018, oktober 29

Versie: 1.3.1
EAN: 08710103785200

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com