

PHILIPS

Lyginimo sistema

PerfectCare Expert Plus

Maks. 7 barų slėgis

Garų pliūpsnis iki 420g

1,8 l nuimamas vandens bakelis

Itin lengvas lygintuvas



GC8930/10



Nepaprastai lengvas ir galingas greičiui ir komfortui

„PerfectCare Expert Plus“ skirtas komfortui ir patogumui. Jis itin lengvas ir paprastai valdomas, tačiau iš jo sklinda galingi garai, kad greičiau išlygintumėte. Su technologija „OptimalTEMP“ būsite tikri, kad nesudeginsite jokių lyginamų drabužių.

Jokių temperatūros nustatymų ir jokių drabužių sudeginimų

- „OptimalTEMP“ technologija, nereikia nustatyti temperatūros
- Užtikriname, kad nesudeginsite

Greitas lyginimas naudojant galingą garų srautą

- Galingas garų srautas efektyviai pašalina raukšles
- Paprasta ir veiksminga kalkių šalinimo sistema, kad veiktų ilgai
- „SteamGlide Advanced“ lygintuvo padas – geriausias slydimas ir patvarumas
- Taupykite energiją naudodami ECO režimą

Dar patogiau

- Itin lengvas ir patogus laikyti lygintuvas
- Didelis, 1,8 l, nuimamas vandens bakelis, kad būtų lengva užpildyti
- Nešimo užraktas saugiam ir paprastam transportavimui
- Automatinio išsijungimo funkcija išjungia lygintuvą, kai jį paliekate be priežiūros

Ypatybės

Nereikia nustatyti temperatūros



Lyginkite viską – nuo šilko iki džinso – nereguliuodami temperatūros. Dėl „OptimalTEMP“ technologijos nereikia ratuko arba nustatymų. Daugiau nebereikia rūšiuoti skalbinių arba laukti, kol įkais arba atves lygintuvas. Esate pasiruošę bet kada lyginti bet kokį audinį.

Užtikriname, kad nesudeginsite



Dėl „OptimalTEMP“ technologijos užtikriname, kad su šiuo lygintuvu nesudeginsite jokio lyginamo audinio. Net galite jį palikti padu pastatytą ant drabužių arba lyginimo lentos. Nesudegs, neblizgės. Užtikriname.

Itin galingi garai



Galingi, nuolat sklindantys garai lengvai išlygina net storiausius audinius. Stebėkite, kaip sunkiai lyginamos raukšlės nyksta panaudojus papildomą garų srautą ten, kur jo reikia. Papildomi garai idealiai tinka lyginant vertikaliai, taip pat norint atgaivinti drabužius ir užuolaidas.

Itin lengvas lygintuvas



Lygintuvas nepaprastai lengvas ir patogus laikyti, lengvai slysta bei mažiau įtempia riešą. Jis sveria minimaliai, todėl lengvai ir veiksmingai vertikaliai garais išlyginsite užuolaidas ir pakabintus drabužius.

„SteamGlide Advanced“ lygintuvo padas



Mūsų geresnis „SteamGlide Advanced“ lygintuvo padas švelniai slysta bet kokių audinių. Jo nerūdijančiojo plieno pagrindas du kartus kietesnis nei aliuminis, o mūsų patentuota 6 sluoksnių danga su pažangiu titano sluoksniu be pastangų slysta bet kokių audinių, kad greičiausiai išlygintumėte.

„Easy De-Calc“



Reguliariai pašalinant kalkes apsaugomas lygintuvas, pailginamas jo veikimo laikas ir užtikrinamas geriausias garų poveikis. Mūsų išskirtinėje „Easy De-Calc“ sistemoje nuolat kaupiamos kalkių nuosėdos, indikatorius

lemputė praneša, kai reikia ištuštinti. Tiesiog ištraukite kištuką ir leiskite vandeniui bei kalkių dalelėms išbėgti.

Nuimamas 1,8 l vandens bakelis




Su permatomu 1,8 l bakeliu lygintuvą nepertraukiamai naudosite iki 2 val. Kai vandens bakelis ištuštės, apie tai primins indikatorius lemputė, tad galėsite bet kuriuo metu jį lengvai pripildyti po čiaupu atidarę dideles pripildymo dureles.

Saugus nešimo užraktas



Saugiai prikabinkite lygintuvą prie pagrindo ir lengvai neškite namuose, taip sumažindami riziką, kad netyčia palieskite karštą lygintuvo padą.

saugus ir paprastas automatinis išsijungimas



Automatinio išsijungimo funkcija automatiškai išjungia lyginimo sistemą, jei ji nenaudojama kelias minutes. Tai padeda taupyti energiją ir jums nereikia nerimauti.

Specifikacijos

Technologija

Cikloninė garų kamera
Visiems lyginamiems audiniams
Nesudeginsite
Nereikia nustatyti temperatūros
„OptimalTEMP“ technologija

Greitai šalina raukšles

Nepertraukiamas garas: Iki 120 g/min
Maitinimas: Maks. 2100 W
Slėgis: Maks. 7 barai
Parengta naudoti: 2 min.
Garų padidinimas: Iki 420 g
Garai prireikus
Vertikali garų srovė
Įtampa: 220–240 V

Paprasta naudoti

Saugu lyginti visus lyginamus audinius: Net
tokiems gležniems kaip šilkas
Lygintuvo pado slydimas: 5 žvaigždutės
Lygintuvo padas: „SteamGlide Advanced“

Vandens bakelio talpa: 1800 ml
Išimamas vandens bakelis
Žarnelės ilgis: 1,7 m
Žemo vandens lygio įspėjimas
Maitinimo laido ilgis: 1,65 m
Tikslus garo antgalis
Parengta naudoti: Šviesos indikatorius
Naudodami galite pripildyti bet kuriuo metu
Automatinis apsauginis išjungimas
Lygintuvo pado atsparumas įbrėžimams:
5 žvaigždutės
Tinka vanduo iš čiaupo

Nuosėdų kontrolė

Nuosėdų šalinimas ir valymas: Lengvas kalkių
šalinimas
Kalkių šalinimo priminimas: Šviesa

Laikymas

Nešimo užraktas: Transportavimui ir saugumui
Žarnos laikymas: Žarnos laikymo skyrelis

Dydis ir svoris

Pakuotės matmenys (P x A x I): 31 x 31 x 47 cm
Gaminio matmenys (P x A x I): 23,9 x 26,9 x
42,6 cm
Svoris su pakuote: 5,5 kg
Lygintuvo svoris: 0,8 kg
Lygintuvo svoris + pagrindas: 4 kg

Garantija

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Ekologija

Energijos taupymo režimas
Energijos taupymas*: 45 %
Gaminio pakuotė: 100 % perdirbama
Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas
popierius

