

# PHILIPS

Парогенератор

PerfectCare Expert Plus

Максимальное давление насоса —  
7 бар

Паровой удар до 420 г

Съемный резервуар для воды 1,8 л

Сверхлегкий утюг



GC8930/10



## Невероятно легкий и мощный

для скорости и комфорта

PerfectCare Expert Plus разработан для вашего комфорта и удобства. Сверхлегкий и удобный дизайн дополнен мощной подачей пара для наилучших результатов за меньшее время. Технология OptimalTEMP гарантирует защиту от прожигания любой ткани, допускающей глажение.

### Без температурных настроек и риска прожечь ткань

- Технология OptimalTEMP: настройка температуры не требуется
- Никакого риска прожечь ткань

### Быстрое глажение и постоянная мощная подача пара

- Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок
- Простая и эффективная система очистки от накипи обеспечивает долгий срок службы
- Подошва SteamGlide Advanced: долговечность и превосходное скольжение
- Экономия энергии в режиме ECO

### Исключительное удобство

- Сверхлегкий и удобный в обращении утюг
- Большой съемный резервуар для воды 1,8 л для удобного наполнения
- Фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски
- Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

## Особенности

### Без необходимости регулировки температуры



Гладьте одежду из любой ткани, от шелковой до джинсовой, без регулировки температуры. Технология OptimalTEMP позволяет отказаться от использования регулятора и различных настроек. Вам больше не придется предварительно сортировать белье или ждать, пока утюг нагреется или остынет, — гладьте вещи из любых тканей в любом порядке.

### Никакого риска прожечь ткань



Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Утюг можно оставлять на одежде или гладильной доске — подошва не оставит следов и блеска.

### Невероятно мощная подача пара



Мощная, постоянная подача пара легко справляется со складками даже на самой плотной ткани. Жесткие складки будут разглажены прямо у вас на глазах благодаря функции парового удара. Такой

дополнительный поток пара идеально подходит для вертикального отпаривания — вы сможете освежить одежду или шторы.

### Сверхлегкий утюг



Этот утюг невероятно легкий, и его удобно держать в руке — при этом он легко скользит по ткани, а ваше запястье меньше устает. Благодаря маленькому весу утюг также эффективен для вертикального глажения штор или одежды.

### Подошва SteamGlide Advanced



SteamGlide Advanced — наша премиальная устойчивая к царапинам подошва, которая обеспечивает превосходное скольжение. Она выполнена из нержавеющей стали, которая вдвое прочнее обычного алюминия, и оснащена запатентованным 6-слойным покрытием с улучшенным слоем из титана для гладкого скольжения и быстрых результатов.

### Easy De-Calc



Регулярная очистка от накипи защищает утюг, продлевает срок его службы и обеспечивает эффективную подачу пара. Уникальная система Easy

De-Calc постоянно собирает накипь, а световой индикатор сообщает, когда необходимо опустошить контейнер. Просто снимите клапан и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.

### Съемный резервуар для воды 1,8 л




Прозрачный резервуар 1,8 л обеспечивает до 2 часов непрерывного использования. Когда в резервуаре закончится вода, световой индикатор загорится, чтобы сообщить вам об этом. Благодаря широкому отверстию резервуар можно легко наполнить под краном в любой момент.

### Фиксация Carry Lock



Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.

### Автоматическое выключение



Благодаря функции автоотключения парогенератор отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.

# Характеристики

## Технология

Циклоническая камера: Да  
Для всех тканей, допускающих глажение: Да  
Без риска прожечь ткань: Да  
Без необходимости регулировки температуры: Да  
Технология OptimaTEMP: Да

## Быстрое разглаживание складок

Постоянная подача пара: До 120 г/мин  
Мощность: Макс. 2100 Вт  
Давление: Макс. 7 бар  
Готовность к использованию: 2 мин  
Паровой удар: До 420 г  
Контролируемая подача пара: Да  
Вертикальное отпаривание:  
Да  
напряжение: 220–240 В

## Легко использовать

Безопасно для любых тканей, допускающих глажение: Даже для шелка  
Превосходное скольжение подошвы: 5 звезд  
Название подошвы: SteamGlide Advanced

Объем резервуара для воды: 1800 мл  
Съемный резервуар для воды: Да  
Длина шланга: 1,7 м  
Оповещение о низком уровне воды: Да  
Длина шнура питания: 1,65 м  
Заостренный паровой носик: Да  
Готовность к использованию: Световой индикатор  
Долив воды в любой момент использования: Да  
Система автоотключения: Да  
Устойчивость подошвы к царапинам: 5 звезд  
Возможность использования водопроводной воды: Да

## Очистка от накипи

Очистка от накипи и загрязнений: Easy De-calc  
Напоминания о проведении очистки от накипи:  
Индикатор

## Хранение

Фиксация Carry-lock: Для удобного и безопасного перемещения  
Хранение шланга: Отделение для хранения шланга

## Размер и вес

Размеры упаковки (Ш x В x Д): 31 x 31 x 47 см  
Размеры изделия (Ш x В x Д): 23,9 x 26,9 x 42,6 см  
Вес (с упаковкой): 5,5 кг  
Вес утюга: 0,8 кг  
Вес утюга + подставка: 4 кг

## Гарантия

Международная гарантия 2 года: Да

## Экологичность

Режим энергосбережения: Да  
Экономия энергии\*: 45 %  
Упаковка изделия: Полностью перерабатываемое сырье  
Инструкция по эксплуатации: из 100 % переработанной бумаги

