

# PHILIPS

Parní generátor

PerfectCare Expert Plus

Maximální tlak 7,5 barů

Parní ráz až 480 g

Odnímatelná nádržka na vodu 1,8 l

Ultralehká žehlička



GC8942/20



## Neuvěřitelná lehkost a výkonnost pro rychlost a pohodlí

Parní generátor PerfectCare Expert Plus je pohodlný a praktický. Mimořádně lehké a snadno ovladatelné zařízení se pyšní silnou párou, díky které dosáhnete skvělých výsledků rychleji. S technologií OptimalTEMP vás na žádných žehlitelných látkách nečekají žádné spáleniny.

### **Není potřeba žádné nastavování teploty, garantuje nespálení**

- Technologie OptimalTEMP – není nutné nastavovat teplotu
- Garance nespálení látky

### **Rychlé žehlení s nepřetržitým napařováním**


- Výkonné napařování pro dokonalé odstranění záhybů
- Nenáročný a účinný systém odstranění vodního kamene pro dlouhodobý výkon
- Žehlicí plocha SteamGlide Advanced, špičkové klouzání a odolnost
- Úspora energie díky režimu ECO

### **Mimořádně praktické**

- Pohodlná manipulace s žehličkou díky její mimořádně nízké hmotnosti
- Velká 1,8l vyjímatelná nádržka na vodu pro snadné doplňování vody
- Zámek pro přenášení pro snadnou a bezpečnou přepravu
- Bezpečnostní vypnutí žehličky, je-li ponechána bez obsluhy

# Přednosti

## Bez potřeby nastavování teploty



Žehlete vše od hedvábí po džíny bez upravování teploty. S technologií OptimalTEMP není nutné nastavování nebo volič. Díky tomu už nemusíte prádlo předem třídit nebo čekat na zahřátí a ochlazení žehličky. Jste připraveni kdykoli a na jakoukoli látku.

## Garance nespálení látky



Díky technologii OptimalTEMP garantujeme, že tato žehlička nikdy nespálí žádnou tkaninu určenou k žehlení. Můžete ji dokonce nechat položenou na oblečení na žehlicím prkně. Žádné spálení ani poškození. Garantujeme.

## Mimořádně výkonné napařování



Výkonné a nepřetržité napařování snadno zvládá i ty nejsilnější tkaniny. S mimořádným parním rázem v pravou chvíli se i ty nejodolnější záhyby v mžiku poddají. Tato pára se navíc také hodí k vertikálnímu napařování oblečení a závěsů.

## Mimořádně lehká žehlička



Žehlička je výjimečně lehká, pohodlně se s ní manipuluje, dobře klouže a nenamáhá zápěstí. Díky minimální hmotnosti je také možné snadné a efektivní vertikální napařování závěsů a visících oděvů.

## Žehlicí plocha SteamGlide Advanced



Naše nejlepší žehlicí plocha SteamGlide Advanced zajišťuje špičkové klouzání a maximální odolnost proti poškrábání. Její základna z nerezové oceli je dvakrát tvrdší než běžná hliníková základna a naše patentovaná šestivrstvá povrchová úprava s pokročilými titanovými vrstvami zaručuje snadné klouzání a nejrychlejší výsledky.

## Jednoduchý systém pro odstranění vodního kamene Easy De-Calc



Pravidelné odstraňování vodního kamene chrání vaši žehličku, zvyšuje její životnost a zajišťuje nejlepší výkon páry. Náš exkluzivní systém Easy De-Calc průběžně sbírá vodní kámen a označí světelným signálem, kdy je

nutné nádobku vyprázdnit. Stačí vyjmout uzávěr a nechat částice vodního kamene vytéct.

## Odnímatelná 1,8l nádržka na vodu



Průhledná 1,8l nádržka na vodu umožňuje až 2 hodiny nepřetržitého používání. Když je nádržka prázdná, upozorní vás kontrolka a díky velkému plnicímu otvoru ji můžete kdykoli snadno doplnit pod tekoucí vodou.

## Bezpečný zámek pro přenášení



Bezpečné uzamkně žehličku k základně pro snadné přenášení v domě a snížení rizika náhodného kontaktu s horkou žehlicí plochou.

## Automatické vypnutí



Funkce automatického vypnutí z důvodu úspory energie automaticky vypne žehličku Philips, pokud ji nebudete pár minut používat. Tím se ušetří energie a vy budete mít klidnější mysl.

# Specifikace

## Technologie

Cyklonová parní komora: Ano  
Pro všechny žehlitelné tkaniny: Ano  
Bez spálení: Ano  
Bez potřeby nastavování teploty: Ano  
Technologie OptimalTEMP: Ano

## Rychlé odstraňování záhybů

Trvalý výstup páry: Až 120 g/min  
Spotřeba: Max. 2 100 W  
Tlak: Max 7,5 baru  
Připraveno k použití: 2 min  
Parní ráz: Až 480 g  
Napařování na vyžádání: Ano  
Vertikální napařování: Ano  
Napětí: 220–240 V

## Snadné použití

Bezpečná pro všechny tkaniny: I jemné látky, jako je hedvábí  
Žehlicí plocha pro snadné klouzání:  
5 hvězdičky  
Název žehlicí plochy: SteamGlide Advanced

Kapacita nádržky na vodu: 1800 ml  
Vyjímatelná nádržka na vodu: Ano  
Délka hadice: 1,7 m  
Výstraha při nízké hladině vody: Ano  
Délka napájecího kabelu: 1,65 m  
Napařovací špička Precision: Ano  
Připraveno k použití: Světelný indikátor  
Doplnění kdykoliv během používání: Ano  
Automatické bezpečnostní vypnutí: Ano  
Žehlicí plocha odolná proti poškrábání:  
5 hvězdičky  
Vhodné pro vodu z kohoutku: Ano

## Odstranění vodního kamene

Odstranění vodního kamene a čištění: Systém  
Easy De-Calc  
Funkce připomenutí odvápnění: Světlo

## Úložště

Zámek pro přenášení: Pro přepravu a bezpečnost  
Skladování hadice: Příhrádka pro skladování hadice

## Velikost a hmotnost

Rozměry balení (Š x V x H): 31 x 31 x 47 cm  
Rozměry výrobku (Š x V x D):  
23,9 x 26,9 x 42,6 cm  
Celková hmotnost včetně obalu: 5,5 kg  
Hmotnost žehličky: 0,8 kg  
Hmotnost žehličky + základny: 4 kg

## Záruka

Zletá celosvětová záruka: Ano

## Energetická účinnost

Režim úspory energie: Ano  
Úspora energie\*: 45 %  
Obal výrobku: 100% recyklovatelný  
Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

