

Stoomgenerator

- Druk max. 7,5 bar
- Stoomstoot van max. 480g
- Afneembaar waterreservoir 1,8 l
- Ultralicht strijkijzer

GC8942/20

Ongelofelijk licht en krachtig

voor snelheid en comfort

PerfectCare Expert Plus is ontworpen om het u gemakkelijk te maken. Hij is ultralicht en eenvoudig te hanteren maar heeft nog steeds krachtige stoom zodat u sneller geweldige resultaten bereikt. Inclusief OptimalTEMP-technologie zodat er geen brandplekken op strijkbare stoffen komen.

Voordelen

Temperatuur instellen niet nodig, gegarandeerd geen brandplekken

- OptimalTEMP-technologie, geen temperatuurinstellingen vereist
- Geen brandplekken - gegarandeerd

Snel strijken met constante, krachtige stoom

- Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken
- SteamGlide Advanced-zoolplaat, ultiem soepel glijden en duurzaamheid
- Eenvoudig en efficiënt ontkalkingssysteem voor langdurige prestaties

- Bespaar energie met de ECO-modus

Extra gebruiksgemak

- Ultralichtgewicht strijkijzer, gemakkelijk in gebruik
- Groot afneembaar waterreservoir van 1,8 l voor eenvoudig bijvullen
- Draagvergrendeling om veilig en eenvoudig mee te nemen
- Strijkijzer schakelt zichzelf automatisch uit indien u het even niet gebruikt

PHILIPS

Kenmerken

Geen temperatuurinstelling nodig



Strijk alles - van zijde tot spijkerbroek - zonder een andere temperatuur in te stellen. Dankzij OptimalTemp zijn er geen temperatuurregelaars of instellingen nodig zodat u de was niet meer hoeft voor te sorteren en niet meer hoeft te wachten tot het strijkijzer is opgewarmd en weer is afgekoeld. U bent op elk moment klaar voor elke stof.

Geen brandplekken - gegarandeerd



Wij garanderen dat dit strijkijzer nooit brandplekken zal veroorzaken op welke strijkbare stoffen dan ook. U kunt het strijkijzer zelfs met de onderkant op uw kleren of de strijkplank laten liggen. Geen brandplekken, geen glans. Gegarandeerd.

Uiterst krachtige stoom



Met krachtige en continue stoom kunt u zelfs de dikste stoffen met gemak strijken. Zie hoe hardnekkige kreukelen ineens verdwijnen met een extra stoomstoot precies daar waar u het nodig heeft. Deze extra stoom is perfect voor verticaal stomen om al uw kleren en ook gordijnen te verfrissen.

Ultralicht strijkijzer



Het strijkijzer is verbluffend licht en aangenaam in gebruik. Het glijdt moeiteloos over uw kledingstukken en vermindert de druk op uw pols. Door het minimale gewicht is het strijkijzer ook handig en effectief voor het verticaal stomen van gordijnen en hangende kleding.

SteamGlide Advanced-zoolplaat



De SteamGlide Advanced-zoolplaat is onze beste zoolplaat voor ultieme strijkprestaties en maximale krasbestendigheid. De roestvrijstalen voet is twee keer zo hard als een gewone aluminium voet en dankzij onze gepatenteerde 6-laagse coating met geavanceerde titaniumlaag glijdt het apparaat uiterst soepel voor het snelste resultaat.

Easy De-Calc



Regelmatig ontkalken beschermt uw strijkijzer, verlengt de levensduur en zorgt voor de beste stoomprestaties. Het exclusieve Easy De-Calc-systeem verzamelt continu kalkaanslag en is uitgerust met een indicatielampje om u te laten weten wanneer het moet worden geleegd. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het water en de kalkdeeltjes wegstromen.

Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter



Het transparante reservoir van 1,8 liter is goed voor maximaal 2 uur ononderbroken gebruik. Wanneer het waterreservoir leeg is, gaat het indicatielampje branden en kunt u het reservoir eenvoudig op elk gewenst moment onder de kraan bijvullen via de grote vulopening.

Draagvergrendeling



Vergrendel uw strijkijzer veilig op het basisstation om het eenvoudig overal in huis te kunnen dragen en het risico van contact met de hete zoolplaat te beperken.

Automatische uitschakeling



De automatische uitschakelfunctie schakelt uw stoomgenerator automatisch uit als deze een paar minuten niet is gebruikt. Dit bespaart stroom en zorgt voor gemoedsrust.

Energiezuinig



Bespaar energie en behaal dezelfde resultaten. De ECO-modus verlaagt het energieverbruik voor kledingstukken waarvoor minder stoom nodig is.

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Technologie

Cyclonische stoomkamer	Ja
Voor alle strijkbare stoffen	Ja
Geen brandplekken	Ja
Geen temperatuurinstelling nodig	Ja
OptimalTEMP-technologie	Ja

Snelle kreukverwijdering

Continue stoom	Maximaal 120 g/min
Vermogen	Maximaal 2100 W
Druk	Max. 7,5 bar
Gebruiksklaar	2 min.
Stoomstoot	Maximaal 480 g
On-demand stoom	Ja
Verticale stoom	Ja
Voltage	220 - 240 volt

Gebruiksvriendelijk

Veilig op alle strijkbare kleding	Zelfs kwetsbare stoffen zoals zijde
Glijprestaties zoolplaat	5 sterren
Naam zoolplaat	SteamGlide Advanced
Capaciteit waterreservoir	1800 ml
Afneembaar waterreservoir	Ja
Lengte van de slang	1,7 m
Waarschuwing water bijna op	Ja
Netsnoerlengte	1,65 m
Nauwkeurige stoomtip	Ja
Gebruiksklaar	Lichtindicator
Elk moment bij te vullen tijdens gebruik	Ja
Beveiliging: automatische uitschakeling	Ja
Krasbestendige zoolplaat	5 sterren
Geschikt voor kraanwater	Ja

Kalkbeheer

Schoonmaken en ontkalken	Easy De-calc
--------------------------	--------------

Ontkalkingsherinnering	Lamp
------------------------	------

Opbergen

Draagvergrendeling	Voor vervoer en veiligheid
Opbergen slang	Opbergruimte voor slang

Afmetingen en gewicht

Afmetingen verpakking (b x h x d)	31 x 31 x 47 cm
Productafmetingen (b x h x d)	23,9 x 26,9 x 42,6 cm
Totale gewicht inclusief verpakking	5,5 kg
Gewicht van strijkijzer	0,8 kg
Gewicht van strijkijzer + voet	4 kg

Garantie

2 jaar wereldwijde garantie	Ja
-----------------------------	----

Milieuvriendelijke efficiëntie

Energiebesparingsmodus	Ja
Energiezuinig*	45 %
Verpakking van het product	100% recyclebaar
Gebruiksaanwijzing	100% gerecycled papier

Afmetingen van de verpakking

Hoogte	31,00 cm
Breedte	31,00 cm
Diepte	47,00 cm
Nettogewicht	4,16 kg
Brutogewicht	5,52 kg
EAN	08710103874935
Aantal producten	1
Land van herkomst	ID
Harmonised Systems-code	851640

* Tot 45% energiebesparing, gebaseerd op IEC 603311, vergeleken met RI3320 op maximaal stoomniveau



Wijziging van gegevens
voorbehouden
2019, februari 1
Versie: 9.1.1
EAN: 08710103874935

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com