

# PHILIPS

Centrale vapeur

PerfectCare Expert Plus

Pression maxi. 7,5 bar

Effet pressing jusqu'à 500 g

Réservoir d'eau amovible de 1,8 l

Un fer ultra-léger



GC8960/40



## Incroyablement léger et puissant pour offrir vitesse et confort

La centrale vapeur PerfectCare Expert Plus est conçue pour être pratique et confortable. Dotée d'un fer ultra-léger et facile à manipuler, elle produit une vapeur puissante, pour d'excellents résultats plus rapidement. Avec technologie OptimalTEMP pour éviter tout risque de brûlure sur tous vos vêtements repassables.

### Aucun réglage de température nécessaire, aucun risque de brûlure

- Technologie OptimalTEMP : aucun réglage de la température n'est nécessaire
- Aucun risque de brûlure

### Repassage rapide et puissant débit vapeur continu


- Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plis
- Système de détartrage simple et efficace pour des performances prolongées
- Semelle SteamGlide Advanced, pour une durabilité et une glisse optimales
- Des économies d'énergie avec le mode ÉCO

### Plus de confort

- Fer ultra-léger et agréable à manipuler
- Débit de vapeur puissant et silencieux
- Grand réservoir d'eau amovible de 1,8 l facilitant le remplissage
- Système de verrouillage pour un transport sûr et simple
- Arrêt automatique en cas d'inutilisation du fer

# Points forts

## Aucun réglage de la température nécessaire



Repassez tous types de textiles, du jean jusqu'à la soie, sans avoir à régler la température. OptimalTEMP rend le sélecteur et les réglages inutiles. Il n'est plus nécessaire de trier le linge et d'attendre que le fer chauffe ou refroidisse. Vous êtes prêt à repasser tous les tissus, à tout moment.

## Aucun risque de brûlure



Avec la technologie OptimalTEMP, vous avez la garantie que ce fer ne brûlera aucun tissu repassable. Vous pouvez laisser sa semelle posée sur vos vêtements ou sur la table à repasser sans risquer de les brûler ou de les lustrer. C'est garanti.

## Vapeur ultra-puissante



La vapeur puissante et continue permet de repasser les tissus les plus épais en toute simplicité. Les faux plis disparaissent avec l'application d'un effet pressing là où vous en avez besoin. Cette vapeur supplémentaire est également idéale pour le défroissage vertical des vêtements et des rideaux.

## Fer à repasser ultra-léger



Le fer est incroyablement léger et agréable à manipuler. Il glisse facilement et préserve votre poignet. Son petit poids le rend simple et efficace à utiliser pour défroisser verticalement rideaux et vêtements sur cintres.

## Semelle SteamGlide Advanced



La SteamGlide Advanced est notre meilleure semelle pour une glisse optimale et une résistance aux rayures maximale. Sa base en acier inoxydable est deux fois plus résistante qu'une base en aluminium classique, et notre revêtement résistant 6 couches breveté avec couche avancée en titane glisse sans effort pour des résultats d'une rapidité inégalée.

## Easy De-Calc



Un détartrage régulier protège votre fer, prolonge sa durée de vie, et assure une production optimale de vapeur. Notre système exclusif Easy De-Calc recueille en permanence le calcaire. Un voyant vous avertit

lorsqu'il est temps de le vider. Il vous suffit de retirer le bouchon pour évacuer les particules de calcaire.

## Technologie Silence



Les silencieux minimisent le bruit dû à la production de vapeur pour que notre vapeur puissante ne vous empêche pas d'entendre la télévision, votre musique ou votre famille.

## Réservoir d'eau 1,8 l amovible



Le réservoir transparent de 1,8 l vous permet jusqu'à 2 heures d'utilisation continue. Lorsqu'il est vide, le voyant vous avertit. Vous pouvez alors le remplir facilement au robinet à votre convenance, grâce à sa grande ouverture de remplissage.

## Système de verrouillage sécurisé



Verrouillez votre fer pour le fixer en toute sécurité à la station de base afin de le déplacer facilement dans la maison en évitant de toucher accidentellement la semelle lorsqu'elle est chaude.

# Caractéristiques

## Technologie

Chambre à vapeur cyclonique  
Pour tous les tissus repassables  
Aucune brûlure  
Ne nécessite aucun réglage de la température  
Technologie OptimalTEMP  
Technologie Silence

## Élimination rapide des faux plis

Débit vapeur continu: Jusqu'à 120 g/min  
Alimentation: Maxi. 2 100 W  
Pression: Maxi. 7,5 bar  
Prêt à l'emploi: 2 min  
Effet pressing: Jusqu'à 500 g  
Vapeur à la demande  
Défroissage vertical  
Tension: 220 - 240 volt

## Facile à utiliser

Sûr pour tous les tissus repassables: Même les tissus délicats comme la soie  
Performances de glisse de la semelle:  
5 étoiles

Nom de la semelle: SteamGlide Advanced  
Capacité du réservoir d'eau: 1 800 ml  
Réservoir d'eau amovible  
Longueur du câble: 1,7 m  
Alerte niveau d'eau bas  
Longueur du cordon d'alimentation: 1,65 m  
Pointe vapeur de précision  
Prêt à l'emploi: Voyant  
Remplissage du réservoir à tout moment en cours d'utilisation  
Arrêt automatique  
Résistance aux rayures de la semelle:  
5 étoiles  
Utilisable avec l'eau du robinet

## Gestion du calcaire

Nettoyage et détartrage: Easy De-Calc  
Rappel de détartrage: Voyant

## Rangement

Système de verrouillage: Pour le transport et la sécurité  
Rangement cordon: Compartiment de rangement du cordon

## Taille et poids

Dimensions de l'emballage (l x H x L):  
31 x 31 x 47 cm  
Dimensions du produit (l x H x L):  
23,9 x 26,9 x 42,6 cm  
Poids, emballage compris: 5,5 kg  
Poids du fer: 0,8 kg  
Poids du fer + base: 4 kg

## Garantie

Garantie internationale de 2 ans

## Efficacité éco-énergétique

Mode économie d'énergie  
Économie d'énergie\*: 45 %  
Emballage du produit: 100 % recyclable  
Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

