

PHILIPS

Plancha con
generador de vapor

PerfectCare Aqua
Pro

Presión máxima de 6,7 bares

Golpe de vapor de hasta 450 g

Depósito de agua con
capacidad de 2,5 l

Plancha ultraligera

GC9405



Planchado superpotente con nuestra plancha ultraligera

PerfectCare Aqua Pro viene con nuestra plancha ultraligera y un depósito de agua extragrande de 2,5 litros, ideal para las largas tareas de planchado y un vapor vertical perfecto.

No requiere ajustes de temperatura, sin quemaduras: garantizado

- Plancha desde vaqueros a prendas de seda, sin necesidad de cambiar el ajuste de temperatura
- Puede dejar la suela caliente en la tabla de planchar
- Probado y aprobado por expertos independientes del sector

Planchado rápido con chorro de vapor potente y continuo

- Potente chorro de vapor para eliminar las arrugas de forma definitiva
- Sistema de eliminación de la cal fácil y eficiente
- El mejor deslizamiento y la suela más resistente a arañazos de Philips
- Ahorro de energía con el modo ECO

La experiencia de planchado más avanzada

- Disfruta de la potencia del planchado con un ruido mínimo
- Peso ligero y cómodo de manejar
- Depósito de agua de gran tamaño para un uso prolongado
- Bloqueo de seguridad
- Desconexión automática para aumentar la seguridad y el ahorro de energía



asimpleswitch.com

Destacados

Depósito de agua de 2,5 litros




El depósito de agua cuenta con una capacidad de 2,5 l, por lo que puedes disfrutar de hasta tres horas de uso continuado, sin necesidad de rellenar el depósito. Además, es transparente para ofrecerte una vista de 360° que te permite comprobar la cantidad de agua que queda para seguir creando vapor de forma eficaz. Si necesitas rellenar el depósito, solo tienes que situar la gran abertura de llenado de la plancha con generador de vapor bajo el grifo o bien introducir el agua con una jarra o una botella en cualquier momento durante el planchado.

Easy De-Calc



Una eliminación regular de la cal protege la plancha y garantiza que sigas disfrutando del mejor rendimiento del vapor. La función exclusivamente diseñada y posicionada de forma óptima, Easy De-Calc Plus, ofrece un método ideal para eliminar los depósitos de cal y prolongar la vida útil de la plancha con generador de vapor. La plancha te recordará, mediante un sonido y luz, cuándo debes limpiarla y eliminar la cal. Una vez que se haya enfriado, solo tienes que extraer la rueda de la función Easy De-Calc, recoger el agua sucia y la cal en un recipiente y desechar.

Bajo consumo



El modo ECO te permite ahorrar energía sin comprometer resultados. El modo ECO utiliza una menor cantidad de vapor, pero sigue siendo una cantidad suficiente para planchar todas tus prendas de vestir.

Tecnología OptimalTEMP



Con la tecnología OptimalTEMP ya no tendrás que perder tiempo cambiando ajustes de temperatura, esperando que la temperatura se ajuste o preclasificando prendas. Podrás planchar tejidos desde vaqueros a prendas de seda y con la garantía de que no se quemará nada, gracias a la perfecta combinación de temperatura y chorro de vapor potente y continuo.

Bloqueo para transporte seguro



Tu plancha con generador de vapor incluye un bloqueo de seguridad que fija la plancha a la base de forma segura, sin riesgo de deslizamiento y de manera que ninguna persona pueda tocar la suela caliente. Garantiza un transporte fácil y seguro dentro de la casa hasta su lugar de almacenamiento.

Total tranquilidad



La innovadora tecnología OptimalTEMP garantiza que no haya quemaduras en ningún tejido que se pueda planchar. Además de la tranquilidad que esto proporciona mientras planchas, también significa que puedes dejar la suela caliente de la plancha directamente sobre tu tabla de planchar de algodón sin provocar ningún daño. Esto contribuye a reducir las molestias en la muñeca, ya que no necesitarás colocar ni retirar la plancha de su base con tanta frecuencia.

Apagado de seguridad



La función de desconexión automática de seguridad apaga automáticamente la plancha con generador de vapor si no se utiliza durante unos minutos. Esto te aporta tranquilidad y te permite ahorrar energía.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips pueden reducir los costes, el consumo energético y las emisiones de CO₂. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.

Especificaciones

Tecnología

Para todos los tejidos que se puedan planchar
Sin quemaduras
Sin necesidad de ajustes de temperatura
Tecnología OptimaTEMP
Tecnología de vapor silenciosa
Cámara de vapor ciclónica
Procesador de control inteligente

Fácil de usar

Seguro en todos los tejidos que se puedan planchar: Incluso en tejidos delicados como la seda
Nombre de la suela: T-ionicGlide
Capacidad del depósito de agua: 2500 ml
Longitud del cable de alimentación: 1,8 m
Llenado en cualquier momento durante el uso
Apagado de seguridad
Apta para el uso con agua del grifo
Suela resistente a los arañazos: 5 estrellas
Cable giratorio: Cable con giro de 360 grados
Entrada de agua extragrande
Tiempo de calentamiento: 2 min

Longitud de la manguera de vapor: 1,7 m
Punta de vapor de precisión
Lista para usar: Indicador luminoso
Deslizamiento perfecto de la suela: 5 estrellas

Gestión de la cal

Eliminación de los depósitos de cal y limpieza: Easy De-Calc
Recordatorio de eliminación de la cal: Luz, Sí

Almacenamiento

Bloqueo de seguridad: Para el transporte y la seguridad
Recogecable: Sujeción con velcro
Compartimento de la manguera:
Compartimento para guardar la manguera

Tamaño y peso

Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.):
36,2 X 27 X 26,3 cm
Peso de la plancha: 0,8 kg
Peso de la plancha + base: 4,2 kg

Garantía

2 años de garantía mundial

Eficiencia energética ecológica

Embalaje del producto: 100 % reciclable
Manual del usuario: Papel 100 % reciclado
Modo de ahorro de energía

Rápida eliminación de las arrugas

Salida de vapor continuo: Hasta 120 g/min.
Potencia: Máxima de 2100 W
Presión: Máx. 6,7 bares
Lista para usar: 2 min
Golpe de vapor: Hasta 450 g
Vapor personalizado
Niveles variables de vapor
Vapor vertical
Voltaje: 220 - 240 V

