



Ferro con generatore di vapore

- Massimo 6,7 bar di pressione
- Colpo di vapore fino a 450 g
- Capacità serbatoio acqua da 2,5 litri
- Ferro ultraleggero

GC9410/60

Stiratura ad altissima potenza

con un ferro ultraleggero

PerfectCare Aqua Pro, dotato di un ferro ultraleggero e di un serbatoio dell'acqua extra-large da 2,5 l, è ideale per lunghe sessioni di stiratura e per una perfetta stiratura a vapore verticale.

Vantaggi

Impostazione temperatura non richiesta, nessuna bruciatura

- Per stirare dai jeans alla seta senza bisogno di cambiare l'impostazione di temperatura
- Sicuro da lasciare sull'asse da stiro, anche quando la piastra è calda
- Testato e approvato da esperti di tessuti indipendenti

Stiratura rapida con vapore potente e continuo

- Sistema anticalcare semplice ed efficace
- Risparmio energetico con la modalità ECO
- La migliore piastra Philips per scorrevolezza e resistenza ai graffi

- Vapore potente per la massima efficacia nella rimozione delle pieghe

Eccezionale esperienza di stiratura

- Serbatoio dell'acqua extra-large per un uso continuativo
- Blocco da viaggio per una maggiore sicurezza
- Spegnimento automatico per la sicurezza e il risparmio energetico
- Stiratura efficace e silenziosa
- Leggero e con comoda impugnatura

PHILIPS

Caratteristiche

Serbatoio dell'acqua da 2,5 l




Il serbatoio dell'acqua extra-large da 2,5 l ti offre la comodità di un uso continuativo fino a 3 ore, senza la necessità di rabbocco del serbatoio. La struttura trasparente ti consente di ottenere una visuale a 360° del serbatoio e di capire quanta acqua è ancora disponibile, per continuare a erogare efficacemente il vapore. Per rabboccare l'acqua, il ferro con caldaia dispone di un grande foro di riempimento che consente di riempire facilmente il serbatoio sotto l'acqua corrente o, in alternativa, di utilizzare una caraffa o una bottiglia in qualsiasi momento della stiratura.

Easy De-Calc



Una regolare decalcificazione protegge il tuo ferro e ti garantisce di ottenere sempre la miglior erogazione di vapore possibile. La funzione Easy De-Calc Plus, dal design esclusivo e collocata in posizione ideale, rappresenta il modo migliore per eliminare il calcare e prolungare la durata del ferro con generatore di vapore. Tramite una spia luminosa e un segnale acustico, il ferro ti avvisa quando è necessario procedere con la pulizia e la decalcificazione. Quando l'apparecchio è freddo, apri la manopola Easy De-Calc e raccogli acqua sporca e calcare in una tazza.

Risparmio energetico



La modalità ECO consente di risparmiare energia senza compromettere i tuoi risultati di stiratura. La modalità ECO utilizza una quantità di vapore ridotta ma sufficiente per stirare al meglio tutti i tuoi capi.

Tecnologia OptimalTEMP



Con la tecnologia OptimalTEMP non dovrai più perdere tempo a modificare le impostazioni della temperatura, ad aspettare che la temperatura si regoli o a suddividere i capi prima della stiratura. Stira qualsiasi tessuto, dal jeans alla seta, senza preoccuparti delle bruciature grazie a una combinazione perfetta di temperatura e vapore continuo potente.

Blocco da trasporto sicuro



Il ferro con generatore di vapore comprende un blocco da viaggio di sicurezza che lo blocca efficacemente alla base, senza il rischio che scivoli o che qualcuno tocchi la piastra bollente. Per trasportare il ferro in modo sicuro e facile in tutta la casa e per riporlo in tutta sicurezza.

Sicuro da riporre



L'innovativa tecnologia OptimalTEMP permette di evitare le bruciature su tutti i capi da stirare. Oltre ad offrire tranquillità durante la stiratura, consente di lasciare la piastra ferro calda direttamente sull'asse da stiro di cotone senza provocare alcun danno. Ciò contribuisce a ridurre l'affaticamento dei polsi, poiché non è necessario sollevare spesso il ferro dalla sua base.

Auto-spegnimento di sicurezza



La funzione di spegnimento automatico di sicurezza provvede allo spegnimento automatico del ferro con generatore di vapore dopo alcuni minuti di mancato utilizzo. In tal modo si risparmia di energia e si ottiene una maggiore tranquillità.

Tecnologia Silent Steam



Un'erogazione di vapore potente non deve necessariamente rendere la stiratura rumorosa. Grazie alla silenziosità del ferro, puoi stirare mentre stai insieme alla tua famiglia, mentre guardi la TV o ascolti musica. Il generatore di vapore è dotato di filtri per il vapore con silenziatore, che riducono al minimo il rumore del vapore, e di una piattaforma di assorbimento del suono che riduce il rumore provocato dalla vibrazione della base.

Testato e approvato

Questo ferro è testato e approvato da istituti indipendenti specializzati in tessuti (per esempio DWI, IWTO, Woolmark) grazie alle eccellenti prestazioni di stiratura. Il programma Woolmark Apparel Care aiuta i consumatori a identificare prodotti di qualità per la lana approvati da Woolmark. Philips, offrendo la tecnologia OptimalTEMP, è a tutt'oggi l'unico marchio ad aver ottenuto la certificazione Woolmark Gold. I prodotti approvati dal programma Woolmark Apparel Care sono ideali e sicuri per l'uso con tutti i capi di lana.

Piastra T-ionicGlide



T-ionic Glide è la migliore piastra Philips e offre una scorrevolezza superiore per una stiratura più semplice e veloce. È dotata di una base in acciaio inox più dura e più resistente dell'alluminio, con uno strato di ossido di titanio integrato per una migliore resistenza ai graffi. Inoltre, la forma e i fori progettati con la massima cura offrono una distribuzione più uniforme del vapore per semplificare la rimozione delle pieghe.

Vapore ultra potente



Una tecnologia rivoluzionaria che offre una stiratura ultra-rapida. Il vapore continuo e potente doma anche le pieghe più resistenti e i tessuti più pesanti si stirano con facilità e rapidità. All'occorrenza, è disponibile anche un colpo di vapore extra, perfetto per la stiratura verticale o per le pieghe più ostinate.

Ferro da stiro ultraleggero



Il ferro con generatore di vapore è estremamente leggero e comodo da usare. Scorre facilmente sopra i capi, rimuove anche le pieghe più ostinate in pochissimo tempo e riduce lo stress sui polsi. Inoltre, rende la stiratura in verticale molto semplice ed efficace. Ora puoi eliminare in modo pratico ed efficace le pieghe sui capi delicati, come le camicie in seta, i vestiti le giacche e persino gli abiti difficili da stirare, ad esempio quelli con paillettes, decorazioni, bottoni e così via, in modo verticale.

Specifiche

Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

Tecnologia

Per tutti i tipi di tessuti stirabili	Si
Niente bruciature	Si
Nessuna impostazione della temperatura richiesta	Si
Tecnologia Optimal-TEMP	Si
Tecnologia Silent Steam	Si
Camera vapore Cyclonic	Si
Processore Smart Control	Si

Semplicità d'uso

Sicuro su tutti i tessuti stirabili	Anche sui capi delicati in seta
Nome piastra	T-ionicGlide
Capacità serbatoio acqua estraibile	2500 ml
Lunghezza cavo di alimentazione	1,8 m
Riempì quando vuoi durante l'uso	Si
Auto-spegnimento di sicurezza	Si
Può contenere acqua di rubinetto	Si
Piastra resistente ai graffi	5 stelle
Libertà di movimento del cavo (snodabile)	Gestione cavo a 360°
Apertura di riempimento extra large	Si
Tempo di riscaldamento	2 min
Lunghezza tubo	1,7 m

Punta vapore di precisione	Si
Pronto per l'uso	Spia
Scorrevolezza perfetta della piastra	5 stelle

Gestione del calcare

Rimozione del calcare e pulizia	Easy De-Calc
Promemoria anticalcare	Luce Si

Conservazione

CarryLock	Per trasporto e sicurezza
Vano portacavo	Fissaggio con velcro
Riposizionamento cavo	Vano di riposizionamento del cavo

Dimensioni e peso

Dimensioni del prodotto (L x A x P)	36,2 x 27 x 26,3 cm
Peso del ferro	0,8 Kg
Peso ferro + base	4,2 Kg

Garanzia

Garanzia internazionale di 2 anni	Si
-----------------------------------	----

Efficienza ecologica

Imballaggio del prodotto	100% riciclabile
Manuale di istruzioni	Carta riciclata al 100%
Modalità di risparmio energetico	Si

Rimozione veloce delle pieghe

Vapore continuo	Fino a 120 g/min
-----------------	------------------

PerfectCare Aqua Pro

Assorbimento	Max 2100 W	Larghezza	41,50 cm
Pressione	Massimo 6,7 bar	Profondità	28,40 cm
Pronto per l'uso	2 min	Peso netto	4,33 Kg
Colpo di vapore	Fino a 450 g	Peso lordo	5,51 Kg
Vapore on-demand	Sì	EAN	08710103790662
Livello di vapore variabile	Sì	Numero di prodotti inclusi	1
Vapore verticale	Sì	Paese di origine	ID
Voltaggio	220 - 240 V	Codice del sistema armonizzato	851640

Dimensioni dell'imballo

Altezza	30,20 cm
---------	----------



Dati soggetti a modifiche
2019, Settembre 4

Version: 9.6.1
EAN: 08710103790662

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

www.philips.com