

PHILIPS

Парогенератор

Perfect Care Aqua Pro

Максимальное давление насоса —
7 бар

Паровой удар до 480 г

Резервуар для воды емкостью 2,5 л

Сверхлегкий утюг

GC9420



Невероятно мощное глажение

со сверхлегким утюгом

Прибор PerfectCare Aqua Pro оснащен сверхлегким утюгом и большим резервуаром для воды (2,5 л), что идеально подходит для долгого глажения и удобного вертикального отпаривания.

Без температурных настроек и риска прожечь ткань

- Гладьте любые ткани — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек
- Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

Быстрое глажение и постоянная мощная подача пара

- Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок
- Простая и эффективная система очистки от накипи
- Премиальная устойчивая к повреждениям подошва от Philips
- Экономия энергии в режиме ECO

Максимально эффективное глажение

- Мощный парогенератор с минимальным уровнем шума
- Легкий и удобный в обращении
- Увеличенный резервуар позволяет дольше использовать прибор без перерыва
- Фиксация для безопасной переноски Carry Lock
- Автоматическое отключение в целях безопасности и энергосбережения

Особенности

Невероятно мощная подача пара



Оцените невероятно быстрое глажение благодаря революционной технологии. Мощная и постоянная подача пара справляется даже с жесткими складками, и плотные ткани разглаживаются легко и быстро. При необходимости можно воспользоваться функцией парового удара — идеально для вертикального отпаривания или трудноудаляемых складок.

Технология OptimalTEMP



С технологией OptimalTEMP вам больше не придется тратить время на настройку температуры, ожидание нагрева или остывания утюга и сортировку одежды. Благодаря идеальному сочетанию температуры и мощной постоянной подачи пара можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань.

Безопасность и удобство использования



Инновационная технология OptimalTEMP гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Кроме того, нагретую подошву можно оставлять на хлопковом покрытии гладильной доски, не опасаясь повреждений. Это помогает снять напряжение с рук, так как нет необходимости часто снимать утюг с подставки и возвращать его обратно.

Технология Silent Steam



При мощной подаче пара не обязательно должно быть очень шумно. Гладьте с удовольствием в кругу семьи за просмотром телевизора или прослушиванием музыки, не отвлекаясь на шум парогенератора. Прибор оснащен шумоподавляющими фильтрами для снижения уровня шума при подаче пара, а также звукопоглощающей платформой для снижения уровня шума при работе насоса на базовой станции.

Сверхлегкий утюг



Утюг этого парогенератора имеет идеальный вес, поэтому его удобно держать в руке. Он легко скользит по ткани, быстро удаляет даже самые жесткие складки и при этом сокращает нагрузку на запястье. Теперь вертикальное отпаривание — это очень просто! Без труда отпаривайте в вертикальном положении вещи из деликатных тканей, например шелковые блузки, платья и пиджаки, или даже из тканей со сложной фактурой: со складками, пуговицами и другими украшениями.

Резервуар для воды 2,5 л



Резервуар для воды имеет увеличенный объем 2,5 л, чтобы вы могли непрерывно использовать парогенератор в течение 3 часов, не доливая воду в резервуар. Вы также сможете легко контролировать уровень воды с любой стороны благодаря

прозрачному материалу резервуара. Резервуар также оснащен большим удобным отверстием, которое позволяет наполнять его под краном, из кувшина или бутылки в любое время, прямо во время глажения.

Easy De-Calc



Регулярная очистка от накипи защищает утюг и обеспечивает качественную подачу пара. Уникальная, тщательно продуманная функция Easy De-Calc Plus эффективно очищает от накипи и продлевает срок службы парогенератора. Звуковой и световой индикаторы утюга сообщают о необходимости проведения очистки. Просто дайте прибору остыть, снимите клапан Easy De-Calc и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.

Подошва T-ionicGlide



T-ionic Glide — высококлассная, устойчивая к царапинам подошва от Philips, которая обеспечивает великолепное скольжение и быстрое глажение без усилий. Она выполнена из нержавеющей стали, которая прочнее и надежнее алюминия, и оснащена внутренним слоем из оксида титана для повышенной устойчивости к царапинам. Кроме того, продуманная форма и специальные отверстия гарантируют равномерное распределение пара для легкого разглаживания складок.

Характеристики

Технология

Циклоническая камера: Да
 Для всех тканей, допускающих глажение: Да
 Без риска прожечь ткань: Да
 Без необходимости регулировки температуры: Да
 Технология OptimalTEMP: Да
 Технология Silent Steam: Да
 Да
 Процессор Smart Control: Да

Быстрое разглаживание складок
 Постоянная подача пара: До 120 г/мин
 Мощность: Макс. 2100 Вт
 Давление: 7,0 бар (макс.)
 Готовность к использованию: 2 мин
 Паровой удар: До 480 г
 Контролируемая подача пара: Да
 Различные режимы подачи пара: Да
 Вертикальное отпаривание: Да
 Да
 напряжение: 220–240 В

Легко использовать

Безопасно для любых тканей, допускающих глажение: Даже для шелка
 Превосходное скольжение подошвы: 5 звезд

Название подошвы: T-ionicGlide
 Объем резервуара для воды: 2500 мл
 Свободный поворот шнура (шарнир): Свободный поворот шнура на 360 градусов
 Длина шланга: 1,7 м
 Длина шнура питания: 1,8 м
 Заостренный паровой носик: Да
 Готовность к использованию: Световой индикатор
 Долив воды в любой момент использования: Да
 Система автоотключения: Да
 Устойчивость подошвы к царапинам: 5 звезд
 Возможность использования водопроводной воды: Да
 Время нагрева: 2 мин
 Большое отверстие для залива воды: Да

Очистка от накипи

Очистка от накипи и загрязнений: Easy De-calc
 Напоминания о проведении очистки от накипи: Индикатор, Да

Хранение

Фиксация Carry-lock: Для удобного и безопасного перемещения
 Отделение для хранения шнура: Velcro Fix
 Хранение шланга: Отделение для хранения шланга

Размер и вес

Размеры изделия (Ш x В x Д): 36,2 x 27 x 26,3 см
 Вес утюга: 0,8 кг
 Вес утюга + подставка: 4,2 кг

Гарантия

Международная гарантия 2 года: Да

Экологичность

Режим энергосбережения: Да
 Упаковка изделия: Полностью перерабатываемое сырье
 Инструкция по эксплуатации: из 100 % переработанной бумаги

