

Ångstation Bäst i test

- Kraftfullt ångtryck, upp till 6,5 bars
- 400 g ångpuff för snabbt resultat
- Bärslås för säker hantering
- Löstagbar vattentank

GC9622/20

Kraftfull ånga ger snabb strykning*

Philips bästa ångstation hitintills

Philips PerfectCare Elite har fått Bäst i test av Råd och Rön, och är en av våra mest sålda och omtyckta ångstationer.

Ångstationen är vår mest kraftfulla med 125 gram kontinuerlig ånga och 400 gram ångpuff. OptimalTemp-tekniken gör att du slipper ändra temperatur oavsett plagg och textil. Perfekt resultat utan krångel - garanterat inga brännmärken!

Fördelar

Ingen temperaturinställning behövs. Garanterat inga brännskador

- Stryk allt från jeans till siden utan att ändra temperatur
- Säkert att lämna den varma stryksulan på strykbrädan
- Testad och godkänd av oberoende tygexperter

Snabb strykning med konstant ånga

- Energibesparingar med ECO-läge
- Philips stryksula med bästa glid och reptålighet
- Kraftfull ånga ger optimal borttagning av veck

- Enkelt och effektivt avkalkningssystem

Den ultimata strykningsupplevelsen

- Stor avtagbar vattenbehållare för enkel påfyllning
- Tryggt och säkert bärslås
- Automatisk avstängning ger säkerhet och energibesparing
- Lätt och bekvämt att hantera

PHILIPS


Funktioner

Löstagbar 1,8 l vattentank



Den löstagbara vattentanken kan enkelt fyllas på när som helst utan att du behöver stänga av den. Den har ett stort påfyllningshål så att du kan fylla den under kranen. Den har en kapacitet på 1,8 l, så att du kan använda den upp till två timmar, utan påfyllning.

Energieffektiva



Med ECO-läget kan du spara energi utan att kompromissa med strykresultatet. ECO-läget använder en reducerad mängd ånga men ändå tillräckligt mycket för att stryka alla dina kläder.

OptimalTEMP-teknik



Med OptimalTemp-teknik behöver du inte längre slösa tid på att ändra temperaturinställningar, vänta på att temperaturen ska justeras eller försortera kläder. Stryk alltifrån jeans till siden, garanterat utan brännmärken, tack vare en perfekt kombination av temperatur och konstant kraftfull ånga.

Säkert bärlås




Strykjärnet med ånggenerator har ett tryggt bärlås som säkert fäster strykjärnet vid bottenplattan utan risk att glida eller att någon rör vid den varma stryksulan. Den är säker och enkel att bära omkring i huset, till och från förvaring.

Säker avställning



Innovativ OptimalTemp-teknik garanterar att inga strykbara tyger får brännmärken. Förutom den trygghet det ger när du stryker innebär det också att du kan lämna den varma stryksulan direkt på bomullsstrykbrädan utan att skada den. Det minskar påfrestningen för handlederna, eftersom du inte behöver lyfta strykjärnet till och från basenheten så ofta.

Automatisk säkerhetsavstängning



Den automatiska säkerhetsavstängningsfunktionen stänger automatiskt av strykjärnet med ånggenerator om det inte har använts på några minuter. Det här sparar energi och ger dig lugn och ro.

Testat och godkänt



Det här strykjärnet har testats och godkänts för sin utmärkta strykprestanda av oberoende tygexperter som DWI, IWTO och Woolmark. Med hjälp av Woolmark Apparel Care-programmet kan konsumenter lättare urskilja vilka tvättprodukter som har godkänts för användning på ulltyger enligt Woolmark Company. Philips är med sin exklusiva OptimalTEMP-teknik hittills det enda strykjärnsmärke som certifierats enligt Woolmarks Gold-standard. Du kan förlita dig på att Woolmark-godkända klädvårdsprodukter passar perfekt för alla ullplagg.

T-ionicGlide-stryksula



T-ionicGlide är Philips bästa stryksula med suverän glidförmåga för enklare och snabbare strykning. Den har en bas i rostfritt stål och är hårdare och mer hållbar än aluminium. Den har ett inbyggt lager av titanoxid, vilket ger avancerad reptålighet. Den omsorgsfullt utformade formen och ventilationshålen ger en ännu bättre ångfördelning för snabbare veckborttagning.

Extra kraftfull ånga



Nu kan du stryka mycket snabbt med revolutionerande teknik. Den kraftfulla och konstanta ångan klarar även tuffa veck, och tjockare tyger jämnas ut snabbt och enkelt. Dessutom finns det en extra ångpuff om det behövs, vilket är perfekt för vertikal ånga eller envisa veck.

Ultralätt strykjärn



Ånggeneratoren har idealvikt: otroligt lätt och bekväm att hantera. Den glider lätt över dina kläder, tar bort de tuffaste vecken på nolltid, och minskar belastning på handleden. Den tillför också enkelt och effektivt ånga vertikalt. Du kan nu bekvämt och effektivt ta bort alla veck på ömtåliga plagg som sidenblusar, klänningar och jackor samt svårstrukna plagg med veck, dekorationer, knappar och osv. hängande.

Enkel avkalkning plus



Regelbunden avkalkning skyddar strykjärnet och säkerställer att du får allra bästa ångprestanda. Den exklusiva och välpositionerade funktionen för enkel avkalkning ger bästa sättet att bli av med kalkavlagringar och förlänga livslängden på strykjärnet med ånggenerator. Strykjärnet påminner dig med både ljus och ljud när det är dags att rengöra och avkalka det. Sedan, när strykjärnet har svalnat, tar du helt enkelt bort locket på den enkla avkalkningsfunktionen och samlar upp smutsigt vatten och kalkavlagringar i en kopp och häller ut det.

specifikationer

Tänk på att det här är en broschyr före försäljning. Innehållet i den här broschyren är korrekt så vitt vi känner till enligt ovan nämnda datum och land. Innehållet i den här broschyren kan komma att ändras utan föregående meddelande. Philips tar inget ansvar för innehållet i den här broschyren.

Lättanvänd

Sladdens svängradie (hållare)	360 graders sladdfrihet
Löstagbar vattentank	Ja
Extra stort påfyllningshål	Ja
Uppvärmningstid	2 min
Slanglängd	1,7 m
Varning vid låg vattennivå	Ja
Sladdlängd	1,8 m
Precisionsångmunstycke	Ja
Klar att använda	Indikatorlampa Ljudindikator
Fyll på när som helst under användning	Ja
Säkert för alla strykbara material	Även ömtåliga tyger, som siden
Automatisk säkerhetsavstängning	Ja
Stryksulans glidförmåga	5 stjärnor
Namn på stryksula	T-ionicGlide
Stryksulans reptålighet	5 stjärnor
Kranvatten lämpligt	Ja
Vattentankskapacitet	1 800 ml

Snabb borttagning av veck

Konstant ånga	Upp till 135 g/min
Effekt	Max 2 400 W
Tryck	Max 6,5 bar
Klar att använda	2 min
Ångpuff	Upp till 450 g
Ånga när det behövs	Ja
Justerbara ångnivåer	Ja
Vertikal ånga	Ja
Spänning	220 - 240 V

Grön effektivitet

Energisparläge	Ja
Produktförpackning	100 % återvinningsbar
Användarhandbok	100 % återvunnet papper

Garanti

2 års världsomfattande garanti	Ja
--------------------------------	----

Avkalkningshantering

Avkalkning och rengöring	Enkel avkalkning plus
Avkalkningspåminnelse	Ljus Ja

Storlek och vikt

Förpackningens mått (BxHxD)	31 x 35 x 51 cm
Produktmått (BxHxD)	23,3 x 28,5 x 45,3 cm
Strykjärnets vikt	0,8 kg
Strykjärnets vikt + basenhet	5,1 kg

Förvaring

Bärslås	För transport och säkerhet
Sladdförvaring	Fack för sladdförvaring Fäste med kardborreband
Slangförvaring	Utrymme för slangförvaring

Teknik

Cyklångbehållaren	Ja
För alla strykbara tyger	Ja
Inga brännmärken	Ja
Inga temperaturinställningar behövs	Ja
OptimalTEMP-teknik	Ja
Smart Control-processor	Ja

Förpackningens mått

Höjd	35,00 cm
Bredd	31,00 cm
Djup	51,00 cm
Nettovikt	5,34 kg
Bruttovikt	7,28 kg
EAN	08710103726012
Antal produkter som medföljer	1
Ursprungsland	ID
Harmoniserad systemkod	851640

* Strykjärnets vikt och ångflöde (norm IEC60311), jämfört med de 10 bästa bästsäljande ånggeneratorerna; testad dec. 2014



data som kan komma att
ändras
2019, Februari 2
Version: 19.1.1
EAN: 08710103726012

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips N.V. eller respektive ägare.

www.philips.com