

PHILIPS

Dampfbügelstation

PerfectCare Elite

Max. Druck: 7 Bar

Dampfstoß von bis zu 480 g

1,8-Liter-Wasserbehälter

Abnehmbarer Wasserbehälter



GC9640/60



Besonders hohe Dampfleistung für schnelles Bügeln* mit ultraleichtem Bügeleisen

PerfectCare Elite ist die beste und effizienteste Dampfbügelstation von Philips. Mit der Optimal TEMP-Technologie können Sie jetzt alle Stoffe von Jeans bis Seide bügeln, ohne dass eine Temperatureinstellung erforderlich ist. Garantiert keine Brandflecken auf allen bügelbaren Kleidungsstücken.

Keine Temperatureinstellung erforderlich, keine Hitzeschäden

- Egal ob Jeans oder Seide – Sie müssen die Temperatureinstellung nicht ändern
- Die heiße Bügelsohle kann sicher auf dem Bügelbrett abgestellt werden

Schnelles Bügeln mit kontinuierlichem, starkem Dampfausstoß

- Starker Dampfausstoß für ultimative Faltenentfernung
- Einfaches und effizientes System zum Entkalken
- Die Bügelsohle mit Philips' bester Gleitfähigkeit und besonders hoher Kratzfestigkeit
- Energie sparen mit ECO-Modus

Das ultimative Bügelerlebnis

- Leicht und bedienerfreundlich
- Großer, abnehmbarer Wasserbehälter für müheloses Befüllen
- Sichere Transportverriegelung
- Schaltet automatisch aus für mehr Sicherheit und geringeren Energieverbrauch



asimpleswitch.com


Besonderheiten

Abnehmbarer 1,8-Liter-Wasserbehälter



Der abnehmbare Wasserbehälter ermöglicht ein Auffüllen zu jeder Zeit. Dabei muss das Gerät nicht abgeschaltet werden. Es verfügt über eine große Einfüllöffnung, mit der Sie den Tank einfach unter dem Wasserhahn auffüllen können. Der Wasserbehälter hat 1,8 l Fassungsvermögen. Dies ermöglicht eine komfortable, kontinuierliche Nutzung von bis zu 2 Stunden, in denen der Tank nicht nachgefüllt werden muss.

Energiesparend



Der ECO-Modus ermöglicht es Ihnen, Energie zu sparen, ohne Kompromisse bei Ihrem Bügelergebnis eingehen zu müssen. Der ECO-Modus verwendet weniger Dampf, der dennoch ausreicht, um Ihre gesamte Kleidung zu bügeln.

Optimal TEMP-Technologie



Mit der Optimal TEMP-Technologie verschwenden Sie keine Zeit mehr damit, Temperatureinstellungen zu ändern oder darauf zu warten, dass das Gerät die gewünschte Temperatur annimmt. Auch das lästige Vorsortieren von Kleidung entfällt. Bügeln Sie Stoffe jeglicher Art, von Jeans bis

hin zu Seide, ohne sich Sorgen um Brandflecken machen zu müssen. Die perfekte Kombination aus Temperatur und konstanter, starker Dampfleistung macht Bügeln für Sie angenehmer als je zuvor.

Sichere Transportverriegelung



Ihre Dampfbügelstation umfasst eine sichere Transportverriegelung, die Ihr Bügeleisen sicher am Aufheizsockel befestigt. Dadurch kann es nicht verrutschen, und die heiße Bügelsohle kann nicht angefasst werden. Dies sorgt für einen sicheren und einfachen Transport im Haus, vom und zum Aufbewahrungsort.

Sicheres Abstellen



Die innovative Optimal TEMP-Technologie garantiert Kleidung ohne Brandflecken. Damit können Sie die heiße Bügelsohle während des Bügelns einfach auf dem Bügelbrettbezug stehen lassen, ohne dass etwas beschädigt wird. So schonen Sie auch Ihre Handgelenke, da Sie das Bügeleisen nicht mehr so oft vom Aufheizsockel und zurück heben müssen.

Automatische Sicherheitsabschaltung



Die Abschaltautomatik sorgt dafür, dass sich das Gerät abschaltet, wenn es einige Minuten nicht verwendet worden ist. Das spart Energie und sorgt zudem für Gefühl der Sicherheit.

T-ionicGlide Bügelsohle



T-IonicGlide ist die Premium-Bügelsohle von Philips und verspricht optimale Gleitfähigkeit für noch einfacheres und schnelleres Bügeln. Sie besteht aus Edelstahl, deutlich robuster als Aluminium, und sorgt mit ihrer Titanoxidbeschichtung für erhöhte Kratzfestigkeit. Die sorgfältig entworfene Form und die Dampföffnungen sorgen für eine gleichmäßige Dampfverteilung für einfaches Glätten.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie Lebenslange Verlässlichkeit.

Daten

Technologie

Zyklonische Dampfkammer
Für alle bügelbaren Stoffe
Keine Verbrennungen
Keine Temperatureinstellungen erforderlich
Optimal TEMP-Technologie
Smart Control-Prozessor

Schnelles Glätten

Konstanter Dampfstoß: Bis zu 140 g/Min.
Leistung: Max. 2.400 W
Druck: Max. 7 Bar
Betriebsbereit: 2 Min.
Dampfstoß: Bis zu 480 g
Dampf bei Bedarf
Variable Dampfeinstellungen
Vertikaldampf
Spannung: 220 bis 240 V

Einfache Bedienung

Abnehmbarer Wasserbehälter
Extra große Einfüllöffnung
Aufheizdauer: 2 Min.
Schlauchlänge: 1,7 m

Signal bei niedrigem Wasserstand
Länge des Netzkabels: 1,8 m
Präzisionsdampfspitze
Betriebsbereit: Lichtanzeige, Akustisches Signal
Während des Bügelns jederzeit auffüllbar
Problemlos auf allen bügelbaren Stoffen anwendbar: Sogar auf empfindlichen Stoffen wie Seide
Automatische Sicherheitsabschaltung
Gleitfähigkeit der Bügelsohle: 5 Sterne
Bügelsohlenname: T-ionicGlide
Kratzfeste Bügelsohle: 5 Sterne
Für Leitungswasser geeignet
Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1.800 ml

Kalkbehandlung

Entkalken und reinigen: Easy De-Calc Plus
Entkalkungserinnerung: Licht, Ja

Aufbewahrung

Transportverriegelung: Für einen sicheren Transport
Kabelaufwicklung: Fach für
Kabelaufbewahrung, Klettverschluss
Schlauchaufbewahrung: Fach für
Schlauchaufbewahrung

Größe und Gewicht

Verpackungsabmessungen (B x H x L):
31 x 35 x 51 cm
Produktabmessungen (B x H x L):
23,3 x 28,5 x 45,3 cm
Gewicht des Bügeleisens: 0,8 kg
Gewicht des Bügeleisens mit Station: 5,1 kg

Garantie

2 Jahre weltweite Garantie

Umweltfreundliche Effizienz

Energiesparmodus
Produktverpackung: Zu 100 % recycelbar
Bedienungsanleitung: 100 % recyceltes Papier

