

PHILIPS

Centrale vapeur

PerfectCare Elite
Silence

Jusqu'à 7 bars de pression

Effet pressing 480 g

Système de verrouillage

Réservoir amovible 1,8 l



GC9641



Débit de vapeur le plus puissant et repassage le plus rapide*

Repassage très agréable et technologie Silence

La PerfectCare Elite Silence est la meilleure des centrales vapeur de Philips avec la technologie Silence, pour des performances silencieuses mais très puissantes. Repassez vos jeans comme vos vêtements en soie sans régler la température. Aucun risque de brûlure sur tous vos vêtements repassables.

Repassage facile, sans aucun réglage de température

- Vapeur très puissante pour un repassage ultra-rapide
- Technologie Silence : vapeur puissante mais niveau de bruit réduit
- Passez du jean à la soie sans aucun réglage de température
- La semelle, même chaude, peut être posée sur la table à repasser en toute sécurité
- Testé et approuvé par des experts indépendants en textile

Repassage rapide et efficace

- Détartrez efficacement et facilement votre appareil pour prolonger sa durée de vie
- Ce fer léger rend le repassage plus facile et plus agréable
- Fonctionne avec l'eau du robinet, remplissage à tout moment
- Arrêt automatique pour plus de tranquillité d'esprit et des économies d'énergie
- Notre semelle offrant la meilleure glisse
- Jusqu'à 7 bars de pression
- Des économies d'énergie avec le mode ÉCO



asimpleswitch.com

Points forts

Easy De-Calc Plus

Une production durable de vapeur : la fonction exclusive et idéalement positionnée Easy De-Calc Plus de Philips est idéale pour éliminer le calcaire et prolonger la durée de vie de votre centrale vapeur. Votre centrale vous indique quand recourir à cette fonction au moyen d'un voyant et d'un signal sonore. Attendez impérativement que l'appareil soit froid, puis ouvrez le bouton Easy De-Calc et recueillez l'eau contenant des résidus de calcaire dans une tasse.

Économie d'énergie

En utilisant le mode ÉCO avec production réduite de vapeur, vous économiserez de l'énergie tout en obtenant un repassage impeccable. Pour un repassage plus rapide, sélectionnez le mode Turbo qui génère plus de vapeur.

Manipulation confortable

Léger et d'une manipulation agréable, le fer de votre centrale vapeur a un poids idéal. Il glisse facilement sur vos vêtements, éliminant les faux plis les plus tenaces en un rien de temps, tout en ménageant votre poignet. Il rend en outre le défroissage vertical très facile et efficace. Vous pouvez désormais éliminer confortablement et efficacement à la verticale les faux plis de vos vêtements fragiles, qu'il s'agisse de vestes, de robes ou même de vêtements difficiles à repasser en raison de plissages, ornements, boutons, etc.

Vapeur très puissante

La chambre à vapeur innovante produit une vapeur ultra-puissante qui pénètre au cœur des fibres, pour un repassage plus rapide et plus efficace. La puissance de la vapeur est réglable en fonction de vos besoins.

Technologie OptimalTEMP

Vous pouvez désormais repasser vos jeans comme vos vêtements en soie sans régler la température. Aucun risque de brûlure sur tous vos vêtements repassables. Technologie révolutionnaire avec 1) processeur Smart Control qui contrôle la température de la semelle avec précision ; 2) générateur vapeur cyclonique multi-chambre ultra-puissant pour

une production plus puissante et régulière de vapeur, ainsi qu'un fer ultra-léger, pour un repassage plus facile et rapide.

Remplissage au robinet à tout moment

Votre fer vapeur est conçu pour utiliser l'eau du robinet. Si le réservoir est vide en cours de repassage, vous pouvez le remplir facilement sans attendre et sans éteindre l'appareil.

Support de sûreté

Grâce à la technologie innovante OptimalTEMP de Philips, aucun tissu repassable ne brûle. Inutile de replacer le fer sur la base lorsque vous repassez. Vous pouvez poser la semelle chaude directement sur les vêtements ou sur la housse en coton de la table à repasser, et ce sans accessoire supplémentaire. Il n'endommagera ni vos vêtements repassables, ni la table. Ainsi, le repassage est plus simple et sollicite moins les poignets.

Arrêt automatique

La fonction Arrêt automatique éteint automatiquement l'appareil au bout de quelques minutes d'inactivité, ce qui permet des économies d'énergie.

Technologie Silence

Repasser au milieu de votre famille ou en regardant la télévision sans être dérangé par le bruit de la vapeur. La technologie Silence permet une production de vapeur puissante et silencieuse. Votre centrale vapeur est équipée de filtres vapeur silencieux qui réduisent le bruit de la production de vapeur, ainsi que d'une plate-forme absorbant le son de la pompe située dans la base.

Testé et approuvé :

Ce fer à repasser a été testé et approuvé par des instituts indépendants d'experts en textile (DWI, IWTO, Woolmark) qui ont confirmé ses excellentes performances de repassage. Le programme Woolmark Apparel Care permet aux consommateurs d'identifier les produits de soin du linge approuvés par The Woolmark Company pour une utilisation sur de la laine. Grâce à sa technologie exclusive OptimalTEMP, Philips est à ce jour la seule marque ayant reçu la certification Gold de Woolmark. Vous pouvez être certain que les

produits de soin du linge approuvés par Woolmark sont parfaitement adaptés aux vêtements en laine.

Semelle T-ionicGlide

Notre semelle 5 étoiles avec revêtement en titane, pour une glisse et une résistance aux rayures inégalées

Jusqu'à 7 bars de pression

Plus il y a de vapeur, plus le repassage est rapide. La vapeur puissante et régulière qui est générée pénètre en profondeur dans le tissu, pour un repassage plus rapide et plus efficace. La puissance de la vapeur est réglable en fonction de vos besoins.



PRIX RED DOT DESIGN 2016

Le prix international Red Dot Design récompense le design produit et la communication. Remporter ce prix est la preuve que les esprits créatifs ont une vision bien spécifique et sont capables de s'engager, de mener à bien leurs projets, de faire des recherches et d'expérimenter. On entendra assurément parler d'eux à l'avenir. Il existe différentes catégories : design produit, agences de design et concepts de design.



aimpleswitch.com

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

Caractéristiques

Élimination des faux plis facilitée

Semelle: T-ionicGlide

Technologie OptimalTEMP

Support de sûreté

Technologie Silence

Défroissage vertical

Vapeur réglable

Pointe à vapeur additionnelle

Alimentation: 2 400 W

Effet pressing: 480 g

Débit vapeur continu: Jusqu'à 135 g/min

Pression: Jusqu'à 7 bar

Facile à utiliser

Sûr pour tous les textiles: Même délicats comme la soie

Capacité du réservoir d'eau: 1 800 ml

Remplissage et vidange de l'eau: Réservoir

d'eau amovible, Ouverture de remplissage extra-large

Rechargeable à tout moment

Temps de chauffe: 2 min

Ultra-léger et agréable

Arrêt automatique

Solution de rangement: Système de verrouillage

Alarme niveau d'eau bas

Range-cordon: Compartiment de rangement du cordon

Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m

Rangement cordon: Compartiment de rangement du cordon

Longueur du câble: 1,7 m

Poignée ouverte

Développement durable

Mode économie d'énergie

Système anticalcaire

Eau du robinet utilisable

Rappel de détartrage

Solution anticalcaire: Easy De-Calc Plus

Spécificités techniques

Poids du fer: 0,8 kg

Poids du fer + base: 5,1 kg

Dimensions du produit: 23,3 x 28,5 x 45,3 cm

Dimensions de l'emballage: 31 x 35 x 51 cm

Tension: 220-240 volt

