

PHILIPS

Dampfbügelstation

PerfectCare Elite

Max. Druck: 7,2 Bar

Dampfstoß von bis zu 490 g

1,8-Liter-Wasserbehälter

Abnehmbarer Wasserbehälter



GC9642/60



Besonders hohe Dampfleistung für schnelles Bügeln* mit ultraleichtem Bügeleisen

PerfectCare Elite ist die beste und effizienteste Dampfbügelstation von Philips. Mit der Optimal TEMP-Technologie können Sie jetzt alle Stoffe von Jeans bis Seide bügeln, ohne dass eine Temperatureinstellung erforderlich ist. Garantiert keine Brandflecken auf allen bügelbaren Kleidungsstücken.

Keine Temperatureinstellung erforderlich, keine Hitzeschäden

- Egal ob Jeans oder Seide – Sie müssen die Temperatureinstellung nicht ändern
- Die heiße Bügelsohle kann sicher auf dem Bügelbrett abgestellt werden

Schnelles Bügeln mit kontinuierlichem, starkem Dampfausstoß

- Starker Dampfausstoß für ultimative Faltenentfernung
- Einfaches und effizientes System zum Entkalken
- Die Bügelsohle mit Philips' bester Gleitfähigkeit und besonders hoher Kratzfestigkeit
- Energie sparen mit ECO-Modus

Das ultimative Bügelerlebnis

- Leicht und bedienerfreundlich
- Großer, abnehmbarer Wasserbehälter für müheloses Befüllen
- Sichere Transportverriegelung
- Schaltet automatisch aus für mehr Sicherheit und geringeren Energieverbrauch



asimpleswitch.com

Besonderheiten

Besonders hohe Dampfleistung



Erleben Sie ultraschnelles Bügeln mit revolutionärer Technologie. Der starke und kontinuierliche Dampfstoß entfernt selbst hartnäckige Falten, und festere Stoffe werden einfach und schnell glatt. Außerdem kann ein zusätzlicher Dampfstoß abgegeben werden, der sich perfekt für Vertikaldampf oder hartnäckige Falten eignet.

Abnehmbarer 1,8-Liter-Wasserbehälter



Der abnehmbare Wassertank ermöglicht ein Auffüllen zu jeder Zeit. Dabei muss das Gerät nicht abgeschaltet werden. Es verfügt über eine große Einfüllöffnung, mit der Sie den Tank einfach unter dem Wasserhahn auffüllen können. Der Wassertank hat 1,8 l Fassungsvermögen. Dies ermöglicht eine komfortable, kontinuierliche Nutzung von bis zu 2 Stunden, in denen der Tank nicht nachgefüllt werden muss.

Energiesparend



Der ECO-Modus ermöglicht es Ihnen, Energie zu sparen, ohne Kompromisse bei Ihrem Bügelergebnis eingehen zu müssen. Der ECO-

Modus verwendet weniger Dampf, der dennoch ausreicht, um Ihre gesamte Kleidung zu bügeln.

OptimalTEMP Technologie



Mit der Optimal TEMP-Technologie verschwenden Sie keine Zeit mehr damit, Temperatureinstellungen zu ändern oder darauf zu warten, dass das Gerät die gewünschte Temperatur annimmt. Auch das lästige Vorsortieren von Kleidung entfällt. Bügeln Sie Stoffe jeglicher Art, von Jeans bis hin zu Seide, ohne sich Sorgen um Brandflecken machen zu müssen. Die perfekte Kombination aus Temperatur und konstanter, starker Dampfleistung macht Bügeln für Sie angenehmer als je zuvor.

Sichere Transportverriegelung



Ihre Dampfbügelstation umfasst eine sichere Transportverriegelung, die Ihr Bügeleisen sicher am Aufheizsockel befestigt. Dadurch kann es nicht verrutschen, und die heiße Bügelsohle kann nicht angefasst werden. Dies sorgt für einen sicheren und einfachen Transport im Haus, vom und zum Aufbewahrungsort.



Von CHOICE empfohlen

CHOICE ist die Verbraucherzentrale, die Informationen und Ratschläge ohne kommerzielle Interessen bereitstellt. CHOICE testet Produkte für Verbraucher, nicht für Marken, und bietet unabhängige Ratschläge, Bewertungen und Empfehlungen für australische Verbraucher. Das CHOICE Testprogramm erwirbt Produkte anonym von Einzelhandelsgeschäften und testet sie umfassend im Labor, um zu gewährleisten, dass Verbraucher die bestmögliche Qualität erhalten.



asimpleswitch.com

Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.

Daten

Einfache Bedienung

Abnehmbarer Wasserbehälter
Extra große Einfüllöffnung
Aufheizdauer: 2 Min.
Schlauchlänge: 1,7 m
Signal bei niedrigem Wasserstand
Länge des Netzkabels: 1,8 m
Präzisionsdampfspitze
Betriebsbereit: Leuchtanzeige, Akustisches Signal
Während des Bügelns jederzeit auffüllbar
Problemlos auf allen bügelbaren Stoffen anwendbar: Sogar auf empfindlichen Stoffen wie Seide
Automatische Sicherheitsabschaltung
Gleitfähigkeit der Bügelsohle: 5 Sterne
Bügelsohlenname: T-ionicGlide
Kratzfeste Bügelsohle: 5 Sterne
Für Leitungswasser geeignet
Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1.800 ml

Schnelles Glätten

Konstanter Dampfstoß: Bis zu 145 g/Min.
Leistung: Max. 2.400 W
Druck: Max. 7,2 Bar
Betriebsbereit: 2 Min.
Dampfstoß: Bis zu 490 g
Dampf bei Bedarf
Variable Dampfeinstellungen
Vertikaldampf
Spannung: 220 bis 240 V

Umweltfreundliche Effizienz

Energiesparmodus
Produktverpackung: Zu 100 % recycelbar
Bedienungsanleitung: 100 % recyceltes Papier

Garantie

2 Jahre weltweite Garantie

Kalkbehandlung

Entkalken und reinigen: Easy De-Calc Plus
Entkalkungserinnerung: Licht, Ja

Größe und Gewicht

Verpackungsabmessungen (B x H x L):
31 x 35 x 51 cm
Produktabmessungen (B x H x L):
23,3 x 28,5 x 45,3 cm
Gewicht des Bügeleisens: 0,8 kg
Gewicht des Bügeleisens mit Station: 5,1 kg

Aufbewahrung

Transportverriegelung: Für einen sicheren Transport
Kabelaufwicklung: Fach für Kabelaufbewahrung, Klettverschluss
Schlauchaufbewahrung: Fach für Schlauchaufbewahrung

Technologie

Zyklonische Dampfkammer
Für alle bügelbaren Stoffe
Keine Verbrennungen
Keine Temperatureinstellungen erforderlich
OptimalTEMP Technologie
Smart Control-Prozessor

