

PHILIPS

Парогенератор

PerfectCare Elite

Максимальное давление насоса —
7,5 бар

Паровой удар до 500 г

Резервуар для воды емкостью 1,8 л

Съемный резервуар для воды



GC9650/80



Максимально мощная подача пара для невероятно быстрого глажения*

со сверхлегким утюгом

PerfectCare Elite — это лучший и самый эффективный парогенератор от Philips. Технология OptimaTEMP позволяет гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без регулировки температуры и без риска прожечь ткань.

Без температурных настроек и риска прожечь ткань

- Гладьте любые ткани — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек
- Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно
- Протестировано и одобрено независимыми экспертами по тканям

Быстрое глажение и постоянная мощная подача пара

- Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок
- Простая и эффективная система очистки от накипи
- Премиальная устойчивая к повреждениям подошва от Philips
- Экономия энергии в режиме ECO

Максимально эффективное глажение

- Легкий и удобный в обращении
- Большой съемный резервуар для воды обеспечивает простоту наполнения
- Фиксация для безопасной переноски Carry Lock
- Автоматическое отключение в целях безопасности и энергосбережения



asimpleswitch.com


Особенности

Съемный резервуар для воды 1,8 л




Съемный резервуар для воды обеспечивает удобное наполнение в любое время без отключения прибора. Резервуар оснащен большим отверстием, поэтому его можно наполнять под краном. Объем 1,8 л позволяет непрерывно использовать прибор до 2 часов, не доливая воду.

Энергосбережение



Режим ECO позволяет экономить энергию при одновременном сохранении отличного результата глажения. В режиме ECO сокращается количество подаваемого пара, но его по-прежнему достаточно для глажения любых тканей.

Технология OptimalTEMP



С технологией OptimalTEMP вам больше не придется тратить время на настройку температуры, ожидание нагрева или остывания утюга и сортировку одежды. Благодаря идеальному сочетанию температуры и мощной постоянной подачи пара можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань.

Фиксация для безопасной транспортировки Carry-lock



Парогенератор оснащен фиксацией для безопасной переноски Carry Lock: утюг надежно прикрепляется к подставке, что предотвращает соскальзывание или прикосновение к горячей подошве. Прибор легко и удобно переносить, как убирая на хранение, так и приступая к работе.

Безопасность и удобство использования



Инновационная технология OptimalTEMP гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Кроме того, нагретую подошву можно оставлять на хлопковом покрытии гладильной доски, не опасаясь повреждений. Это помогает снять напряжение с рук, так как нет необходимости часто снимать утюг с подставки и возвращать его обратно.

Система автоотключения



Благодаря функции автоотключения парогенератор отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.

Протестировано и одобрено



Утюг протестирован и одобрен независимыми экспертами в области текстиля — DWI, IWTO и Woolmark. Программа Woolmark Apparel Care помогает потребителям выбрать качественные средства для ухода за одеждой, которые одобрены компанией Woolmark для использования с изделиями из шерсти. На настоящий момент Philips OptimalTEMP является единственной технологией для глажения, которая была отмечена сертификатом Woolmark Gold. Вы можете быть уверены, что наши продукты для ухода за одеждой, одобренные Woolmark Apparel Care, идеально подходят для любых шерстяных вещей.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO₂. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.

Характеристики

Легко использовать

Съемный резервуар для воды: Да
Большое отверстие для залива воды: Да
Время нагрева: 2 мин
Длина шланга: 1,9 м
Оповещение о низком уровне воды: Да
Длина шнура питания: 2 м
Заостренный паровой носик: Да
Готовность к использованию: Световой индикатор,
Звуковой сигнал
Долив воды в любой момент использования: Да
Безопасно для любых тканей, допускающих
глажение: Даже для шелка
Система автоотключения: Да
Превосходное скольжение подошвы: 5 звезд
Название подошвы: T-ionicGlide
Устойчивость подошвы к царапинам: 5 звезд
Возможность использования водопроводной
воды:
Да
Объем резервуара для воды: 1800 мл

Быстрое разглаживание складок
Постоянная подача пара: До 150 г/мин
Мощность: Макс. 2400 Вт
Давление: 7,5 бар (макс.)

Готовность к использованию: 2 мин

Паровой удар: До 500 г
Контролируемая подача пара: Да
Различные режимы подачи пара: Да
Вертикальное отпаривание:
Да
напряжение: 220–240 В

Экологичность

Режим энергосбережения: Да
Упаковка изделия: Полностью перерабатываемое
сырье
Инструкция по эксплуатации: из 100 %
переработанной бумаги

Гарантия

Международная гарантия 2 года: Да

Очистка от накипи

Очистка от накипи и загрязнений: Easy De-calc Plus
Напоминания о проведении очистки от накипи:
Индикатор, Да

Размер и вес

Размеры упаковки (Ш x В x Д): 31 x 35 x 51 см
Размеры изделия (Ш x В x Д): 23,3 x 28,5 x 45,3 см
Вес утюга: 0,8 кг
Вес утюга + подставка: 5,1 кг

Хранение

Фиксация Carry-lock: Для удобного и безопасного
перемещения
Отделение для хранения шнура: Отделение для
хранения шнура, Velcro Fix
Хранение шланга: Отделение для хранения шланга

Технология

Циклоническая камера: Да
Для всех тканей, допускающих глажение: Да
Без риска прожечь ткань: Да
Без необходимости регулировки температуры: Да
Технология OptimalTEMP: Да
Процессор Smart Control:
Да
Технология Silent Steam: Да

Аксессуары в комплекте

Рукавица для дополнительной защиты: Да

