

PHILIPS

Ferro generatore di vapore

PerfectCare Elite Plus

Colpo di vapore fino a 520g

Serbatoio acqua estraibile 1,8 l

Tecnologia OptimalTemp

Vapore automatico intelligente



GC9660/30



Il ferro da stiro più rapido e potente* ora più intelligente

Con vapore automatico intelligente

PerfectCare Elite Plus è il generatore di vapore più potente e rapido al mondo. Inoltre è dotato di un ferro ultra leggero e di vapore automatico intelligente per la massima praticità. Non è necessaria alcuna impostazione della temperatura e non brucia i vestiti - garantito.

Impostazione temperatura non richiesta, nessuna bruciatura

- Tecnologia OptimalTEMP, nessuna impostazione della temperatura necessaria
- Protezione dalle bruciature garantita
- Testato e approvato in modo indipendente

Stiratura rapida con vapore potente e continuo

- Vapore potente per la massima efficacia nella rimozione delle pieghe
- Vapore automatico intelligente per una stiratura più rapida e semplice
- Sistema anticalcare facile ed efficiente per prestazioni di lunga durata
- Piastra T-ionicGlide, scorrevolezza e durata eccezionali
- Risparmio energetico con la modalità ECO

Eccezionale esperienza di stiratura

- Ferro leggero e con comoda impugnatura
- Carry lock per un trasporto sicuro e facile
- Spegnimento automatico del ferro se lasciato incustodito
- Capiente serbatoio estraibile per facilitare la ricarica



asimpleswitch.com

In evidenza

Nessuna impostazione della temperatura richiesta



Stira di tutto dai jeans alla seta senza regolare la temperatura. Grazie alla tecnologia OptimalTEMP, non occorre utilizzare manopole o impostazioni. Pertanto, non è più necessario suddividere preventivamente i capi o attendere che il ferro si riscaldi o si raffreddi. Il ferro sarà sempre pronto per stirare qualunque tessuto

Protezione dalle bruciature garantita



La tecnologia OptimalTEMP garantisce che questo ferro eviti le bruciature su tutti i tessuti stirabili. Può essere persino lasciato con la piastra appoggiata sui vestiti o sull'asse da stiro. Protezione garantita dalle bruciature e dagli effetti lucidi indesiderati.

Vapore ultra potente



Il vapore potente e continuo stira con facilità anche i tessuti più pesanti ed elimina persino le pieghe più ostinate, grazie al colpo di vapore extra potente proprio nei punti dove è più necessario. Questo vapore supplementare è ideale per la stiratura verticale, per rinfrescare gli indumenti e anche le tende.

Vapore automatico intelligente



Il nostro sensore intelligente DynamiQ sa esattamente quando il ferro è in movimento ed eroga un potente getto di vapore quando più ti serve, per una stiratura più semplice e risultati più rapidi.

Ferro da stiro ultraleggero



Il ferro è incredibilmente leggero e comodo da usare, scorre in modo semplice e riduce lo stress sui polsi. Grazie al peso minimo, inoltre, è ideale anche per la stiratura verticale di tende e capi appesi in modo semplice ed efficace.

Piastra T-ionicGlide




T-ionicGlide è la nostra piastra migliore, che garantisce una scorrevolezza straordinaria e massima resistenza ai graffi. La sua base in acciaio inox è due volte più robusta rispetto alle normali basi in alluminio, mentre il nostro rivestimento brevettato a 6 strati con avanzato strato in titanio garantisce una scorrevolezza senza sforzi e risultati estremamente veloci.

Easy De-Calc Plus



Una regolare decalcificazione protegge il tuo ferro, ne aumenta la durata e ti garantisce di ottenere sempre la miglior erogazione di vapore possibile. Il nostro esclusivo sistema Easy De-Calc Plus raccoglie continuamente il calcare, mentre una spia luminosa e un segnale acustico ti indicano quando svuotare il ferro. Per farlo, ti basta semplicemente staccare la spina e lasciar fuoriuscire l'acqua e le particelle di calcare.

Spegnimento automatico



La funzione di spegnimento automatico provvede allo spegnimento automatico del ferro generatore di vapore dopo alcuni minuti di mancato utilizzo. In tal modo si risparmia energia e si ottiene una maggiore tranquillità.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i costi, il consumo di energia e le emissioni di CO₂. In che modo? Offrendo miglioramenti significativi per l'ambiente per quanto riguarda: efficienza energetica, packaging, sostanze pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento, durata e affidabilità.

Specifiche

Tecnologia

Sensore automatico del vapore
Camera vapore Cyclonic
Per tutti i tipi di tessuti stirabili
Niente bruciature
Nessuna impostazione della temperatura richiesta
Tecnologia OptimalTEMP
Processore Smart Control
DynamIQ

Rimozione veloce delle pieghe

Vapore continuo: Fino a 155 g/min
Assorbimento: Max 2700 W
Pressione: Massimo 7,5 bar
Pronto per l'uso: 2 min
Colpo di vapore: Fino a 520 g
Vapore on-demand
Vapore verticale
Voltaggio: 220-240 V

Semplicità d'uso

Sicuro su tutti i tessuti stirabili: Anche sui capi delicati in seta
Scorrevolezza perfetta della piastra: 5 stelle
Nome piastra: T-ionicGlide
Capacità serbatoio acqua estraibile: 1800 ml
Serbatoio d'acqua estraibile
Lunghezza tubo: 1,7 m
Avviso livello acqua bassa
Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m
Punta vapore di precisione
Pronto per l'uso: Indicatore acustico
Riempì quando vuoi durante l'uso
Auto-spegnimento di sicurezza
Piastra resistente ai graffi: 5 stelle
Può contenere acqua di rubinetto

Gestione del calcare

Rimozione del calcare e pulizia: Easy De-calc Plus
Promemoria anticalcare: Spia luminosa

Conservazione

CarryLock: Per trasporto e sicurezza
Riposizionamento cavo: Vano di riposizionamento del cavo

Dimensioni e peso

Dimensioni della confezione (L x A x P): 31 x 35 x 51 cm
Dimensioni del prodotto (L x A x P): 23,3 x 28,5 x 45,3 cm
Peso totale con imballaggio: 7,3 Kg
Peso del ferro: 0,8 Kg
Peso ferro + base: 5,1 Kg

Garanzia

Garanzia internazionale di 2 anni

Efficienza ecologica

Modalità di risparmio energetico
Risparmio energetico*: 50 %
Imballaggio del prodotto: 100% riciclabile
Manuale di istruzioni: Carta riciclata al 100%

