

PHILIPS

Ångstation

PerfectCare Elite Plus

150 g/min konstant ånga, 500 g ångpuff

Löstagbar 1,8 l vattentank

OptimalTEMP-teknik - inga brännmärken

Smart sensor som anpassar ångan efter behov

GC9681



Philips första smarta och mest kraftfulla ångstation*

Anpassar ångan efter behov

PerfectCare Elite Plus är världens mest kraftfulla och snabbaste ångstation.* Är du ute efter det absolut bästa resultatet och upplevelsen, är detta modellen för dig! Den smarta sensorn inne i ångstationen mäter konstant av hur du rör strykjärnet och anpassar ångan efter behov. Vid svårare veck släpper det ut mer ånga än vid mindre skrynklor, vilket gör att du kan uppnå det där perfekta resultatet ännu snabbare. Med den innovativa OptimalTemp-tekniken kan du stryka allt från jeans och kavajer till siden utan att behöva ändra inställning eller riskera brännmärken.

Ingen temperaturinställning behövs. Garanterat inga brännmärken

- Garanterat inga brännmärken
- OptimalTEMP-teknik - en temperatur för alla material!

Snabb strykning med konstant ånga

- Enkelt avkalkningssystem som ger långvarig prestanda
- Smart sensor som anpassar ånga efter behov
- Extra kraftfull ånga förenklar veckborttagningen
- Energieffektiv med ECO-läge
- T-ionicGlide-stryksula, ger optimal glidförmåga och hållbarhet

Den ultimata strykningsupplevelsen

- Automatisk avstängning när strykjärnet lämnas obevakat
- Bärås för att kunna flytta ångstationen säkert och enkelt
- Stor löstagbar vattentank på 1,8 l
- Ultralätt strykjärn på 0,8 kg
- Vårda och förläng livslängden på dina plagg



asimpleswitch.com

Funktioner

Automatisk avstängning



Du behöver aldrig oroa dig för att glömma ångstationen på hemma. Den stängs automatiskt av om du det inte har använt på några minuter.

Säkert bärlås



Lås strykjärmet till basstationen för att enkelt kunna flytta runt den och minska risken för att någon vidrör den varma stryksulan av misstag.

Enkel avkalkning



Regelbunden avkalkning skyddar ångstationen, förlänger dess livslängd och garanterar bästa möjliga prestanda. Vårt exklusiva Easy De-Calc Plus-system samlar kontinuerligt upp kalk medan indikatorlampan och ljudsignalen anger när den måste tömmas.

Smart sensor



Den smarta sensorn DynamiQ mäter av ångstationens rörelser när du stryker och frigör rätt mängd ånga när det behövs. Ångan startar automatiskt när strykjärmet är i rörelse och avstannar när det står stilla. Sensorn känner också av om du stryker mer intensivt över ett område, till exempel vid envisa veck, och frigör då mer ånga.

Stor löstagbar vattentank på 1,8 l



Den stora, löstagbara vattentanken på 1,8 liter gör att du kan använda din ångstation i upp till två timmar i sträck. När vattentanken är tom blir du påmind av indikatorlampan och fyller enkelt på med nytt vatten.

Ultralätt strykjärn



Ångstationens strykjärn är ultralätt med en vikt på endast 0,8 kg. Detta innebär att du kan använda produkten både horisontellt och vertikalt, för att steama kläder direkt på galgen eller hängande gardiner, utan att bli trött.

Garanterat inga brännmärken



Med OptimalTemp behöver du aldrig oroa dig för brännmärken. Om du skulle råka glömma strykjärmet på plagget behöver du inte drabbas av panik - med OptimalTemp kommer varken ömtåliga material som siden eller kashmir att förstöras.

Ingen temperaturinställning krävs



Du kan stryka allt från jeans och kavajer till skjortor och kashmirtröjor med en och samma inställning, garanterat inga brännmärken. Tack vare OptimalTEMP behöver du aldrig justera temperaturen, du slipper försortera tvätten och vänta på att strykjärmet ska värmas upp eller svalna. Oavsett material, kan du stryka både enklare och snabbare.



asimpleswitch.com

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska kostnaderna, energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda miljöförbättringar på ett eller flera av Philips miljöfokusområden - energieffektivitet, förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning och kassering samt tillförlitlighet under produktens livstid.

Specifikationer

Teknik

Cyklonångbehållaren
Inga brännmärken
Inga temperaturinställningar behövs
OptimalTEMP-teknik
Tyst ångteknik
Smart Control-processor
DynamiQ

Snabb borttagning av veck

Konstant ånga: Upp till 150 g/min
Effekt: Max 2 400 W
Tryck: Max 7,5 bars
Klar att använda: 2 min
Ångpuff: Upp till 500 g
Vertikal ånga
Spänning: 220-240 V

Lättanvänd

Säkert för alla strykbara material: Även ömtåliga tyger, som siden
Stryksulans glidförmåga: 5 stjärnor

Namn på stryksula: T-ionicGlide
Vattentankskapacitet: 1 800 ml
Slanglängd: 1,9 m
Varning vid låg vattennivå
Sladdlängd: 2 m
Precisionsångmunstycke
Klar att använda: Ljudindikator
Fyll på när som helst under användning
Automatisk säkerhetsavstängning
Stryksulans reptålighet: 5 stjärnor
Kranvatten lämpligt

Avkalkningshantering

Avkalkning och rengöring: Enkel avkalkning plus
Avkalkningspåminnelse: Ljus

Förvaring

Bärlås: För transport och säkerhet
Slangförvaring: Utrymme för slangförvaring

Medföljande tillbehör

Handske som extra skydd

Storlek och vikt

Förpackningens mått (BxHxD): 31 x 35 x 51 cm
Produktmått (BxHxD): 23,3 x 28,5 x 45,3 cm
Total vikt med förpackning: 7,4 kg
Strykjärnets vikt: 0,8 kg
Strykjärnets vikt + basenhet: 5,1 kg

Garanti

2 års världsomfattande garanti

Grön effektivitet

Energisparläge
Energibesparing*: 50 %
Produktförpackning: 100 % återvinningsbar
Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

