

# PHILIPS

Dampfbügelstation

PerfectCare Elite Plus

Dampfstoß von bis zu 500 g

Abnehmbarer 1,8-Liter-Wassertank

OptimalTEMP-Technologie

Automatischer und leiser Dampfstoß



GC9681/81



## Schnellstes und leistungsstärkstes Bügeleisen\* noch intelligenter

### Mit intelligentem automatischem Dampfstoß

Die PerfectCare Elite Plus ist die leistungsstärkste und schnellste Dampfbügelstation der Welt, mit ultraleichtem Bügeleisen und intelligentem automatischem Dampfstoß für höchsten Komfort. Keine Temperatureinstellung erforderlich und keine Hitzeschäden – garantiert.

#### **Keine Temperatureinstellung erforderlich, keine Hitzeschäden**

- OptimalTEMP-Technologie, keine Temperatureinstellung erforderlich
- Keine Verbrennungen – garantiert
- Unabhängig getestet und bestätigt

#### **Schnelles Bügeln mit kontinuierlichem, starkem Dampfausstoß**

- Starker Dampfausstoß für ultimative Faltenentfernung
- Intelligenter automatischer Dampfstoß für schnelles, einfaches Bügeln
- Einfaches und effizientes Entkalkungssystem für langanhaltende Leistung
- T-ionicGlide Bügelsohle, ultimative Gleitfähigkeit und Haltbarkeit
- Energie sparen mit ECO-Modus

#### **Das ultimative Bügelerlebnis**

- Kraftvolles Bügeln bei minimaler Geräuschentwicklung
- Leichtes und bedienerfreundliches Bügeleisen
- Großer, abnehmbarer 1,8-Liter-Wasserbehälter für müheloses Befüllen
- Transportverriegelung für sicheres und einfaches Transportieren



asimpleswitch.com

# Besonderheiten

## Keine Temperatureinstellung erforderlich



Bügeln Sie alles von Jeans bis Seide, ohne die Temperatur anpassen zu müssen. Dank OptimalTEMP brauchen Sie keinen Regler und müssen keine Einstellungen vornehmen. Damit gehört das Vorsortieren der Wäsche oder Warten, bis das Bügeleisen aufgeheizt oder abgekühlt ist, der Vergangenheit an. Sie sind jederzeit für jeden Stoff bereit.

## Keine Verbrennungen – garantiert



Dank der OptimalTEMP-Technologie verursacht dieses Bügeleisen garantiert nie Verbrennungen auf bügelbaren Stoffen. Sie können es sogar mit der Gleitsole auf Ihrer Kleidung oder Ihrem Bügelbrett stehenlassen. Keine Verbrennungen, kein Glanz. Garantiert.

## Von Experten bestätigt



Das Woolmark Siegel gibt an, dass das Gerät sicher auf allen Textilien mit Wolle verwendet werden kann. Unsere Dampfbügeleisen mit OptimalTEMP-Technologie sind die ersten und einzigen Bügeleisen, die diese Zertifizierung erreicht haben.

## Besonders hohe Dampfleistung



Der starke, konstante Dampfausstoß meistert selbst die dicksten Stoffe mit Leichtigkeit. Ein zusätzlicher Dampfstoß genau dort, wo Sie ihn benötigen, lässt hartnäckige Falten dahinschmelzen. Dieser zusätzliche Dampf eignet sich perfekt als Vertikaldampf zum Auffrischen von Kleidung und Vorhängen.

## Intelligenter und automatischer Dampfstoß



Unser intelligenter DynamIQ-Sensor weiß genau, wann und wie sich das Bügeleisen bewegt, und liefert leistungsstarken Dampf genau da, wo Sie ihn am meisten brauchen – für einfacheres Bügeln und schnellere Ergebnisse.

## Abnehmbarer 1,8-Liter-Wasserbehälter



Der transparente 1,8-Liter-Wasserbehälter bietet Ihnen bis zu 2 Stunden ununterbrochene Verwendung. Wenn der Wasserbehälter leer ist, werden Sie durch die Anzeige informiert. Füllen Sie den Behälter ganz einfach jederzeit über die große Füllabdeckung mit Leitungswasser nach.

## Ultraleichtes Bügeleisen



Das Bügeleisen ist erstaunlich leicht und komfortabel in der Handhabung. Es gleitet mühelos und verringert somit die Belastung Ihres Handgelenks. Dank seines minimalen Gewichts eignet es sich zudem für einfachen und effektiven Vertikaldampf bei Vorhängen und hängenden Kleidungsstücken.

## T-ionicGlide Bügelsole



T-ionicGlide ist unsere beste Bügelsole für optimale Gleitfähigkeit und maximale Kratzfestigkeit. Ihr Sockel aus Edelstahl ist doppelt so hart wie bei einem herkömmlichen Sockel aus Aluminium, und unsere patentierte 6-schichtige Beschichtung mit fortschrittlicher Titanschicht gleitet mühelos für schnellste Ergebnisse.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.

# Daten

## Technologie

Zyklonische Dampfkammer  
Keine Verbrennungen  
Keine Temperatureinstellungen erforderlich  
Optimal TEMP-Technologie  
Silent Steam-Technologie  
Smart Control-Prozessor  
DynamIQ

## Schnelles Glätten

Konstanter Dampfstoß: Bis zu 150 g/Min.  
Leistung: Max. 2400 W  
Druck: Max. 7,5 Bar  
Betriebsbereit: 2 Min.  
Dampfstoß: Bis zu 500 g  
Vertikaldampf  
Spannung: 220 bis 240 V

## Einfache Bedienung

Problemlos auf allen bügelbaren Stoffen  
anwendbar: Sogar auf empfindlichen Stoffen  
wie Seide  
Gleitfähigkeit der Bügelsohle: 5 Sterne

Bügelsohlenname: T-ionicGlide  
Fassungsvermögen des Wassertanks: 1.800 ml  
Schlauchlänge: 1,9 m  
Signal bei niedrigem Wasserstand  
Länge des Netzkabels: 2 m  
Präzisionsdampfspitze  
Betriebsbereit: Akustisches Signal  
Während des Bügelns jederzeit auffüllbar  
Automatische Sicherheitsabschaltung  
Kratzfeste Bügelsohle: 5 Sterne  
Für Leitungswasser geeignet

## Kalkbehandlung

Entkalken und reinigen: Easy De-Calc Plus  
Entkalkungserinnerung: Licht

## Aufbewahrung

Transportverriegelung: Für einen sicheren  
Transport  
Schlauchaufbewahrung: Fach für  
Schlauchaufbewahrung

## Mitgeliefertes Zubehör

Handschuh für zusätzlichen Schutz

## Größe und Gewicht

Verpackungsabmessungen (B x H x L):  
31 x 35 x 51 cm  
Produktabmessungen (B x H x L):  
23,3 x 28,5 x 45,3 cm  
Gesamtgewicht mit Verpackung: 7,4 kg  
Gewicht des Bügeleisens: 0,8 kg  
Gewicht des Bügeleisens mit Station: 5,1 kg

## Garantie

2 Jahre weltweite Garantie

## Umweltfreundliche Effizienz

Energiesparmodus  
Energiesparend\*: 50 %  
Produktverpackung: Zu 100 % recycelbar  
Bedienungsanleitung: 100 % recyceltes Papier

