

Dampfbügelstation

- Dampfstoß von bis zu 500 g
- Abnehmbarer 1,8-Liter-Wassertank
- OptimalTEMP-Technologie
- Automatischer und leiser Dampfstoß

GC9681/81

Schnellstes und leistungsstärkstes Bügeleisen* noch intelligenter

Mit intelligentem automatischem Dampfstoß

Die PerfectCare Elite Plus ist die leistungsstärkste und schnellste Dampfbügelstation der Welt, mit ultraleichtem Bügeleisen und intelligentem automatischem Dampfstoß für höchsten Komfort. Keine Temperatureinstellung erforderlich und keine Hitzeschäden – garantiert.

Produktübersicht

PHILIPS

Keine Temperatureinstellung erforderlich, keine Hitzeschäden

- OptimalTEMP-Technologie, keine Temperatureinstellung erforderlich
- Keine Verbrennungen – garantiert
- Unabhängig getestet und bestätigt

Schnelles Bügeln mit kontinuierlichem, starkem Dampfstoß

- Starker Dampfstoß für ultimative Faltenentfernung
- Intelligenter automatischer Dampfstoß für schnelles, einfaches Bügeln
- T-ionicGlide Bügelsohle, ultimative Gleitfähigkeit und Haltbarkeit
- Einfaches und effizientes Entkalkungssystem für langanhaltende Leistung

Besonderheiten

Keine Temperatureinstellung erforderlich



Bügeln Sie alles von Jeans bis Seide, ohne die Temperatur anpassen zu müssen. Dank OptimalTEMP brauchen Sie keinen Regler und müssen keine Einstellungen vornehmen. Damit gehört das Vorsortieren der Wäsche oder Warten, bis das Bügeleisen aufgeheizt oder abgekühlt ist, der Vergangenheit an. Sie sind jederzeit für jeden Stoff bereit.

Keine Verbrennungen – garantiert



Dank der OptimalTEMP-Technologie verursacht dieses Bügeleisen garantiert nie Verbrennungen auf bügelbaren Stoffen. Sie können es sogar mit der Gleitsohle auf Ihrer Kleidung oder Ihrem Bügelbrett stehenlassen. Keine Verbrennungen, kein Glanz. Garantiert.

Von Experten bestätigt



Das Woolmark Siegel gibt an, dass das Gerät sicher auf allen Textilien mit Wolle verwendet werden kann. Unsere Dampf bügeleisen mit OptimalTEMP-Technologie sind die ersten und einzigen Bügeleisen, die diese Zertifizierung erreicht haben.

Besonders hohe Dampfleistung



Der starke, konstante Dampfstoß meistert selbst die dicksten Stoffe mit Leichtigkeit. Ein zusätzlicher Dampfstoß genau dort, wo Sie ihn benötigen,

- Energie sparen mit ECO-Modus

Das ultimative Bügelerlebnis

- Großer, abnehmbarer 1,8-Liter-Wasserbehälter für müheloses Befüllen
- Leichtes und bedienerfreundliches Bügeleisen
- Kraftvolles Bügeln bei minimaler Geräusentwicklung
- Automatische Abschaltung bei längerem Stillstand
- Transportverriegelung für sicheres und einfaches Transportieren

lässt hartnäckige Falten dahinschmelzen. Dieser zusätzliche Dampf eignet sich perfekt als Vertikaldampf zum Auffrischen von Kleidung und Vorhängen.

Intelligenter und automatischer Dampfstoß



Unser intelligenter DynamIQ-Sensor weiß genau, wann und wie sich das Bügeleisen bewegt, und liefert leistungsstarken Dampf genau da, wo Sie ihn am meisten brauchen – für einfacheres Bügeln und schnellere Ergebnisse.

Abnehmbarer 1,8-Liter-Wasserbehälter



Der transparente 1,8-Liter-Wasserbehälter bietet Ihnen bis zu 2 Stunden ununterbrochene Verwendung. Wenn der Wasserbehälter leer ist, werden Sie durch die Anzeige informiert. Füllen Sie den Behälter ganz einfach jederzeit über die große Füllabdeckung mit Leitungswasser nach.

Ultraleichtes Bügeleisen



Das Bügeleisen ist erstaunlich leicht und komfortabel in der Handhabung. Es gleitet mühelos und verringert somit die Belastung Ihres Handgelenks. Dank seines minimalen Gewichts eignet es sich zudem für einfachen und effektiven Vertikaldampf bei Vorhängen und hängenden Kleidungsstücken.

PerfectCare Elite Plus

T-ionicGlide Bügelsohle



T-ionicGlide ist unsere beste Bügelsohle für optimale Gleitfähigkeit und maximale Kratzfestigkeit. Ihr Sockel aus Edelstahl ist doppelt so hart wie bei einem herkömmlichen Sockel aus Aluminium, und unsere patentierte 6-schichtige Beschichtung mit fortschrittlicher Titanschicht gleitet mühelos für schnellste Ergebnisse.

Easy De-Calc Plus



Regelmäßiges Entkalken schützt Ihr Bügeleisen, verlängert dessen Lebensdauer und gewährleistet eine optimale Dampfleistung. Unser exklusives Easy De-Calc Plus-System sammelt Kalkablagerungen dauerhaft. Eine Anzeige und ein Audiosignal informieren Sie, wenn der Behälter geleert werden muss. Entfernen Sie einfach den Verschluss, und lassen Sie das Wasser und die Kalkpartikel ablaufen.

Silent Steam-Technologie



Geräuschreduzierende Filter minimieren Dampfgeräusche, und eine geräuschabsorbierende Plattform verringert die Vibrationsgeräusche in der

Basisstation. Damit übertönt unser leistungsstarker Dampf weder den Fernseher noch Ihre Musik oder Ihre Familie.

Automatische Abschaltung




Die automatische Abschaltung sorgt dafür, dass sich das Gerät abschaltet, wenn es einige Minuten nicht verwendet wurde. Das spart Energie und sorgt zudem für Gefühl der Sicherheit.

Sichere Transportverriegelung



Verriegeln Sie das Bügeleisen auf der Basisstation für einfaches Transportieren im Haus. So reduzieren Sie die Gefahr von versehentlichen Berührungen der heißen Bügelsohle.

Energiesparend



Sparen Sie Energie bei den gleichen hervorragenden Ergebnissen. Der ECO-Modus reduziert Ihren Energieverbrauch bei Kleidungsstücken, die weniger Dampf benötigen.

Daten

Dies ist eine Vorverkaufsbroschüre. Die Inhalte dieser Broschüre spiegeln unser bestes Wissen bis zum heutigen Tag und für das oben genannte Land wider. Die Inhalte dieser Broschüre können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Philips schließt jegliche Haftung für die Inhalte dieser Broschüre aus.

Technologie

Zyklonische Dampfkammer	Ja
Keine Verbrennungen	Ja
Keine Temperatureinstellungen erforderlich	Ja
Optimal TEMP-Technologie	Ja
Silent Steam-Technologie	Ja
Smart Control-Prozessor	Ja
DynamiQ	Ja

Schnelles Glätten

Konstanter Dampfstoß	Bis zu 150 g/Min.
Leistung	Max. 2400 W
Druck	Max. 7,5 Bar
Betriebsbereit	2 Min.
Dampfstoß	Bis zu 500 g
Vertikaldampf	Ja
Spannung	220 bis 240 V

Einfache Bedienung

Problemlos auf allen bügelbaren Stoffen anwendbar	Sogar auf empfindlichen Stoffen wie Seide
Gleitfähigkeit der Bügelsohle	5 Sterne
Bügelsohlenname	T-ionicGlide
Fassungsvermögen des Wassertanks	1.800 ml
Schlauchlänge	1,9 m
Signal bei niedrigem Wasserstand	Ja
Länge des Netzkabels	2 m
Präzisionsdampfspitze	Ja
Betriebsbereit	Akustisches Signal
Während des Bügelns jederzeit auffüllbar	Ja
Automatische Sicherheitsabschaltung	Ja
Kratzfeste Bügelsohle	5 Sterne
Für Leitungswasser geeignet	Ja

Kalkbehandlung

Entkalken und reinigen	Easy De-Calc Plus
------------------------	-------------------

PerfectCare Elite Plus

Entkalkungserinnerung Licht

Aufbewahrung

Transportverriegelung Für einen sicheren Transport
Schlauchaufbewahrung Fach für Schlauchaufbewahrung

Mitgeliefertes Zubehör

Handschuh für zusätzlichen Schutz Ja

Größe und Gewicht

Verpackungsabmessungen (B x H x L) 31 x 35 x 51 cm
Produktabmessungen (B x H x L) 23,3 x 28,5 x 45,3 cm
Gesamtgewicht mit Verpackung 7,4 kg
Gewicht des Bügeleisens 0,8 kg
Gewicht des Bügeleisens mit Station 5,1 kg

Garantie

2 Jahre weltweite Garantie Ja

Umweltfreundliche Effizienz

Energiesparmodus Ja
Energiesparend* 50 %
Produktverpackung Zu 100 % recycelbar
Bedienungsanleitung 100 % recyceltes Papier

Verpackungsmaße

Höhe 35.00 cm
Breite 31.00 cm
Tiefe 51.00 cm
Nettogewicht 5.41 kg
Bruttogewicht 7.33 kg
EAN 08710103841777
Anzahl der enthaltenen Produkte 1
Ursprungsland ID
Harmonisierter Systemcode 851640

* Dampfstoß (Norm IEC60311), getestet im Vergleich zu den 10 meistverkauften Dampfbügelstationen im April 2017



Ausstellungsdatum
2018, October 18

Version: 4.0.1
EAN: 08710103841777

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com