

PHILIPS

Parní generátor

PerfectCare Elite Plus

Parní ráz až 600 g

Odnímatelná 1,8l nádržka na vodu

Technologie OptimalTEMP

Automatická a tichá pára



GC9682/80



Nejrychlejší a nejvýkonnější žehlička* je ještě chytřejší

S inteligentní automatickou párou

PerfectCare Elite Plus je nejvýkonnější a nejrychlejší parní generátor na světě, s ultralehkou žehličkou a inteligentní automatickou párou zajišťující nepřekonatelné pohodlí. Nemusíte nastavovat žádnou teplotu a můžete si být jistí, že látku nespálíte.

Není potřeba žádné nastavování teploty, garantuje nespálení

- Technologie OptimalTEMP – není nutné nastavovat teplotu
- Garance nespálení látky
- Nezávisle testováno a schváleno

Rychlé žehlení s nepřetržitým napařováním

- Výkonné napařování pro dokonalé odstranění záhybů
- Inteligentní automatická pára pro rychlejší, snazší žehlení
- Nenáročný a účinný systém odstranění vodního kamene pro dlouhodobý výkon
- Žehlicí plocha T-ionicGlide – špičkové klouzání a odolnost
- Úspora energie díky režimu ECO

Dokonalý zážitek ze žehlení

- Výkonné žehlení s minimální hlučností
- Nízká hmotnost a pohodlná manipulace s žehličkou
- Zámek pro přenášení pro snadnou a bezpečnou přepravu
- Bezpečnostní vypnutí žehličky, je-li ponechána bez obsluhy



asimpleswitch.com

Přednosti

Mimořádně výkonné napařování




Výkonné a nepřetržité napařování snadno zvládá i ty nejsilnější tkaniny. S mimořádným parním rázem v pravou chvíli se i ty nejodolnější záhyby v mížku poddají. Tato pára se navíc také hodí k vertikálnímu napařování oblečení a závěsů.

Odnímatelná 1,8l nádržka na vodu




Průhledná 1,8l nádržka na vodu umožňuje až 2 hodiny nepřetržitého používání. Když je nádržka prázdná, upozorní vás kontrolka a díky velkému plnicímu otvoru ji můžete kdykoli snadno doplnit pod tekoucí vodou.

Bez potřeby nastavování teploty



Žehlete vše od džínů po hedvábí bez upravování teploty. S technologií OptimalTEMP není nutné nastavování. Díky tomu už nemusíte prádlo předem třídit nebo čekat na zahřátí a ochlazení žehličky. Jste připraveni kdykoli a na jakoukoli látku.

Garance nespálení látky



Díky technologii OptimalTEMP garantujeme, že tato žehlička nikdy nespálí žádnou tkaninu určenou k žehlení. Můžete ji dokonce nechat položenou na oblečení na žehlicím prkně. Žádné spálení ani poškození. Garantujeme.

Žehlicí plocha T-ionicGlide



Naše nejlepší žehlicí plocha T-ionicGlide poskytuje špičkové klouzání a maximální odolnost proti poškrábání. Její základna z nerezové oceli je dvakrát tvrdší než běžná hliníková základna a naše patentovaná šestivrstvá povrchová úprava s pokročilými titanovými vrstvami zaručuje snadné klouzání a nejrychlejší výsledky.

Schváleno odborníky



Označení Woolmark Gold znamená, že je bezpečné výrobek používat na jakoukoli vlnu. Naše napařovací žehličky s technologií OptimalTEMP jsou první a jediné žehličky kterékoli značky, které tuto certifikaci získaly.

Inteligentní automatická pára



Inteligentní snímač DynamiQ přesně rozpoznává, jak a kdy se žehlička pohybuje, poskytuje výkonnou páru na nejpotřebnějších místech a zajišťuje snazší žehlení a rychlejší výsledky.

Mimořádně lehká žehlička



Žehlička je výjimečně lehká, pohodlně se s ní manipuluje, dobře klouže a nenamáhá zápěstí. Díky minimální hmotnosti je také možné snadné a efektivní vertikální napařování závěsů a visících oděvů.



asimpleswitch.com

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují snížit náklady, spotřebu energie a emise CO₂. Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti ochrany životního prostředí v jedné nebo několika oblastech, na které se společnost Philips zaměřuje – energetická úspornost, obalové materiály, nebezpečné látky, hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá dlouhá životnost.

Specifikace

Technologie

Cyklonová parní komora: Ano
Bez spálení: Ano
Bez potřeby nastavování teploty: Ano
Technologie OptimalTEMP: Ano
Technologie Silent Steam: Ano
Procesor Smart Control: Ano
DynamIQ: Ano

Rychlé odstraňování záhybů

Trvalý výstup páry: Až 165 g/min
Spotřeba: Max. 2 700 W
Tlak: Max 8 barů
Připraveno k použití: 2 min
Parní ráz: Až 600 g
Vertikální napařování: Ano
Napětí: 220–240 V

Snadné použití

Bezpečná pro všechny tkaniny: I jemné látky, jako je hedvábí
Žehlicí plocha pro snadné klouzání: 5 hvězdičky
Název žehlicí plochy: T-ionicGlide

Kapacita nádržky na vodu: 1800 ml
Vyjímatelná nádržka na vodu: Ano
Délka hadice: 1,9 m
Výstraha při nízké hladině vody: Ano
Délka napájecího kabelu: 2 m
Napařovací špička Precision: Ano
Připraveno k použití: Zvukový indikátor
Doplnění kdykoliv během používání: Ano
Automatické bezpečnostní vypnutí: Ano
Žehlicí plocha odolná proti poškrábání: 5 hvězdičky
Vhodné pro vodu z kohoutku: Ano

Odstranění vodního kamene

Odstranění vodního kamene a čištění: Systém Easy De-Calc Plus
Funkce připomenutí odvápnění: Světlo

Skladování

Zámek pro přenášení: Pro přepravu a bezpečnost
Skladování hadice: Příhrádka pro skladování hadice

Včetně příslušenství

Rukavice pro větší ochranu: Ano

Velikost a hmotnost

Rozměry balení (Š x V x H): 31 x 35 x 51 cm
Rozměry výrobku (Š x V x D): 23,3 x 28,5 x 45,3 cm
Celková hmotnost s obalem: 7,4 kg
Hmotnost žehličky: 0,8 kg
Hmotnost žehličky + základny: 5,1 kg

Záruka

2letá celosvětová záruka: Ano

Energetická účinnost

Režim úspory energie: Ano
Úspora energie*: 50 %
Obal výrobku: 100% recyklovatelný
Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

