

PHILIPS

Dampfbügelstation

PerfectCare Elite Plus

Dampfstoß von bis zu 600 g

Abnehmbarer 1,8-Liter-Wasserbehälter

OptimalTEMP-Technologie

Automatischer und leiser Dampfstoß



GC9682/80



Schnellstes und leistungsstärkstes Bügeleisen* noch intelligenter

Mit intelligentem automatischem Dampfstoß

Die PerfectCare Elite Plus ist die leistungsstärkste und schnellste Dampfbügelstation der Welt, mit ultraleichtem Bügeleisen und intelligentem automatischem Dampfstoß für höchsten Komfort. Keine Temperatureinstellung erforderlich und keine Hitzeschäden – garantiert.

Keine Temperatureinstellung erforderlich, keine Hitzeschäden

- OptimalTEMP-Technologie, keine Temperatureinstellung erforderlich
- Keine Verbrennungen – garantiert

Schnelles Bügeln mit kontinuierlichem, starkem Dampfausstoß

- Starker Dampfausstoß für ultimative Faltenentfernung
- Intelligenter automatischer Dampfstoß für schnelles, einfaches Bügeln
- Einfaches und effizientes Entkalkungssystem für langanhaltende Leistung
- T-ionicGlide Bügelsohle, ultimative Gleitfähigkeit und Haltbarkeit
- Energie sparen mit ECO-Modus

Das ultimative Bügelerlebnis

- Kraftvolles Bügeln bei minimaler Geräuschentwicklung
- Leichtes und bedienerfreundliches Bügeleisen
- Transportverriegelung für sicheres und einfaches Transportieren
- Automatische Abschaltung bei längerem Stillstand
- Großer, abnehmbarer Wasserbehälter für müheloses Befüllen



asimpleswitch.com

Besonderheiten

Besonders hohe Dampfleistung



Der starke, konstante Dampfstoß meistert selbst die dicksten Stoffe mit Leichtigkeit. Ein zusätzlicher Dampfstoß genau dort, wo Sie ihn benötigen, lässt hartnäckige Falten dahinschmelzen. Dieser zusätzliche Dampf eignet sich perfekt als Vertikaldampf zum Auffrischen von Kleidung und Vorhängen.

Abnehmbarer 1,8-Liter-Wasserbehälter



Der transparente 1,8-Liter-Wasserbehälter bietet Ihnen bis zu 2 Stunden ununterbrochene Verwendung. Wenn der Wasserbehälter leer ist, werden Sie durch die Anzeige informiert. Füllen Sie den Behälter ganz einfach jederzeit über die große Füllabdeckung mit Leitungswasser nach.


Keine Temperatureinstellung erforderlich



Bügeln Sie alles von Jeans bis Seide, ohne die Temperatur anpassen zu müssen. Dank OptimalTEMP brauchen Sie keinen Regler und müssen keine Einstellungen vornehmen. Damit gehört das Vorsortieren der Wäsche

oder Warten, bis das Bügeleisen aufgeheizt oder abgekühlt ist, der Vergangenheit an. Sie sind jederzeit für jeden Stoff bereit.

Keine Verbrennungen – garantiert



Dank der OptimalTEMP-Technologie verursacht dieses Bügeleisen garantiert nie Verbrennungen auf bügelbaren Stoffen. Sie können es sogar mit der Gleitsohle auf Ihrer Kleidung oder Ihrem Bügelbrett stehenlassen. Keine Verbrennungen, kein Glanz. Garantiert.

T-ionicGlide Bügelsohle



T-ionicGlide ist unsere beste Bügelsohle für optimale Gleitfähigkeit und maximale Kratzfestigkeit. Ihr Sockel aus Edelstahl ist doppelt so hart wie bei einem herkömmlichen Sockel aus Aluminium, und unsere patentierte 6-schichtige Beschichtung mit fortschrittlicher Titanschicht gleitet mühelos für schnellste Ergebnisse.

Intelligenter und automatischer Dampfstoß



Unser intelligenter DynamIQ-Sensor weiß genau, wann und wie sich das Bügeleisen bewegt, und liefert leistungsstarken Dampf

genau da, wo Sie ihn am meisten brauchen – für einfacheres Bügeln und schnellere Ergebnisse.

Leichtes Bügeleisen



Das Bügeleisen ist erstaunlich leicht und komfortabel in der Handhabung. Es gleitet mühelos und verringert somit die Belastung Ihres Handgelenks. Dank seines minimalen Gewichts eignet es sich zudem für einfachen und effektiven Vertikaldampf bei Vorhängen und hängenden Kleidungsstücken.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie Lebenslange Verlässlichkeit.

Daten

Technologie

Zyklonische Dampfkammer
Keine Verbrennungen
Keine Temperatureinstellungen erforderlich
OptimalTEMP Technologie
SilentSteam Technologie
Smart Control-Prozessor
DyamiQ

Schnelles Glätten

Konstanter Dampfstoß: Bis zu 165 g/Min.
Leistung: Max. 2.700 W
Druck: Max. 8 Bar
Betriebsbereit: 2 Min.
Dampfstoß: Bis zu 600 g
Vertikaldampf
Spannung: 220 bis 240 V

Einfache Bedienung

Problemlos auf allen bügelbaren Stoffen
anwendbar: Sogar auf empfindlichen Stoffen
wie Seide
Gleitfähigkeit der Bügelsohle: 5 Sterne
Bügelsohlenname: T-ionicGlide

Fassungsvermögen des Wasserbehälters:
1.800 ml
Abnehmbarer Wasserbehälter
Schlauchlänge: 1,9 m
Signal bei niedrigem Wasserstand
Länge des Netzkabels: 2 m
Präzisionsdampfspitze
Betriebsbereit: Akustisches Signal
Während des Bügelns jederzeit auffüllbar
Automatische Sicherheitsabschaltung
Kratzfeste Bügelsohle: 5 Sterne
Für Leitungswasser geeignet

Kalkbehandlung

Entkalken und reinigen: Easy De-Calc Plus
Entkalkungserinnerung: Licht

Aufbewahrung

Transportverriegelung: Für einen sicheren
Transport
Schlauchaufbewahrung: Fach für
Schlauchaufbewahrung

Mitgeliefertes Zubehör

Handschuh für zusätzlichen Schutz

Größe und Gewicht

Verpackungsabmessungen (B x H x L):
31 x 35 x 51 cm
Produktabmessungen (B x H x L):
23,3 x 28,5 x 45,3 cm
Gesamtgewicht mit Verpackung: 7,4 kg
Gewicht des Bügeleisens: 0,8 kg
Gewicht des Bügeleisens mit Station: 5,1 kg

Garantie

2 Jahre weltweite Garantie

Umweltfreundliche Effizienz

Energiesparmodus
Energiesparend*: 50 %
Produktverpackung: Zu 100 % recycelbar
Bedienungsanleitung: 100 % recyceltes Papier

