

PHILIPS

Glačalo s generatorom pare

PerfectCare Elite Plus

Dodatna količina pare do 600 g

Odvojivi spremnik za vodu od 1,8 l

Tehnologija OptimalTEMP

Automatska i tiha para



GC9682/80



Najbrže, najsnažnije glačalo* upravo je postalo pametnije

S pametnim automatskim načinom rada za paru

PerfectCare Elite Plus najsnažniji je i najbrži generator pare na svijetu, s izuzetno laganim glačalom i pametnim automatskim načinom rada za paru koji ga čine iznimno praktičnim. Nije potrebno postavljanje temperature i nema progorijevanja – zajamčeno.

Ne treba prilagođavati temperaturu, zajamčeno bez progorijevanja

- Tehnologija OptimalTEMP – nije potrebno postavljanje temperature
- Nema progorijevanja – zajamčeno

Brzo glačanje uz snažnu kontinuiranu paru

- Snažna para za vrhunsko uklanjanje nabora
- Pametni automatski način rada za paru za brže, jednostavnije glačanje
- Sustav za lako i učinkovito uklanjanje kamenca, za dugotrajne rezultate
- Stopalo za glačane T-ionicGlide, vrhunsko klizenje i izdržljivost
- Uštedite energiju u načinu rada ECO

Vrhunski doživljaj glačanja

- Velika snaga glačanja uz minimalnu buku
- Lagano glačalo, ugodno za rukovanje
- Zapor za sigurno i lako prenošenje
- Automatsko isključivanje kad se glačalo ostavi bez nadzora
- Veliki odvojivi spremnik za vodu za jednostavno punjenje



asimpleswitch.com

Istaknute znač.

Iznimno snažna para



Snažna, neprestana para s lakoćom savladava nabore i na najdebljim tkaninama. Gledajte kako tvrdokorni nabori nestaju kada jednom primijenite dodatnu količinu pare tamo gdje je potrebna. Ta dodatna para savršena je i za okomitu primjenu pare radi osvježavanja odjeće i zavjesa.

Odvojivi spremnik za vodu od 1,8 l




Prozirni spremnik od 1,8 l pruža vam do 2 sata neprekidnog rada. Kada se spremnik za vodu isprazni, zasvijetlit će indikator, nakon čega ga možete jednostavno i u bilo kojem trenutku dopuniti vodom iz slavine kroz veliki otvor za punjenje.

Nije potrebno postavljanje temperature



Glačajte sve, od tropera do svile, bez prilagodavanja temperature. Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP nije potreban regulator ili postavke temperature. Stoga više nema prethodnog razvrstavanja rublja ili čekanja da se glačalo zagrije i ohladi. Spremni ste za svaku tkaninu, bilo kada.

Nema progorijevanja – zajamčeno



Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP jamčimo da ovo glačalo nikada neće progorjeti nijednu tkaninu koja se može glačati. Možete ga čak ostaviti stopalom prema dolje na odjeći ili dasci za glačanje. Nema progorijevanja, nema sjaja. Zajamčeno.

Površina za glačanje T-ionicGlide



T-ionicGlide je naše najbolje stopalo za glačanje s vrhunskim mogućnostima klizenja i maksimalnom otpornošću na ogrebotine. Njegova baza od nehrđajućeg čelika dvostruko je tvrda od uobičajene aluminijske, a naš patentirani 6-slojni premaz s naprednim slojem titanija lako klizi i osigurava najbrže rezultate.

Pametni automatski način rada za paru



Pametni senzor DynamiQ točno zna kada se i kako glačalo pomiče te osigurava generiranje snažnog mlaza pare gdje je najpotrebnije – za jednostavnije i brže glačanje.

lagano glačalo



Glačalo je izuzetno lagano i ugodno za rukovanje; lagano klizi i smanjuje naprezanje zapešća. Njegova mala masa olakšava i pospješuje okomito glačanje na paru zavjesa i izvješene odjeće.

Easy De-Calc Plus



Redovitim čišćenje kamenca štite glačalo, produžujete njegovo trajanje i osiguravate najbolje radne značajke parnog glačanja. Ekskluzivni sustav Easy De-Calc Plus kontinuirano prikuplja kamenac, a ima i vizualni indikator te zvučni signal koji vam govore kad je vrijeme za pražnjenje. Jednostavno izvucite čep kako biste ispustili vodu i čestice kamenca.



asimpleswitch.com

"Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO₂. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa – energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.

Specifikacije

Tehnologija

Ciklonska komora za paru
Bez progorijevanja
Nije potrebno postavljanje temperature
Tehnologija OptimalTEMP
Tehnologija Silent steam
Procesor za pametnu kontrolu
DynamiQ

Brzo uklanjanje nabora

Neprestana para: Do 165 g/min
Napajanje: Maks. 2700 W
Tlak: Maks. 8 bara
Spreman za korištenje: 2 Min.
Dodatna količina pare: Do 600 g
Okomiti mlaz pare
Napon: 220 – 240 V

Jednostavna uporaba

Sigurno za sve tkanine koje se mogu glačati:
Čak i osjetljive kao što je svila
Karakteristike klizenja stopala za glačanje:
5 zvjezdice
Naziv stopala za glačanje: T-ionicGlide

Kapacitet spremnika za vodu: 1800 ml
Odvojivi spremnik za vodu
Duljina crijeva: 1,9 m
Upozorenje na nisku razinu vode
Duljina kabela za napajanje: 2 m
Precizni vrh za paru
Spreman za korištenje: Zvučni indikator
Punjenje bilo kada tijekom uporabe
Sigurnosno automatsko isključivanje
Stopalo za glačanje otporno na grebanje:
5 zvjezdice
Pogodno za vodu iz slavine

Upravljanje kamencem

Uklanjanje i čišćenje: Easy De-Calc Plus
Podsjetnik na uklanjanje kamena: Indikator

Spremanje

Mehanizam za fiksiranje prilikom nošenja: Za prijevoz i sigurnost
Spremanje crijeva: Odjeljak za spremanje crijeva

Dodatna oprema u kompletu

Rukavica za dodatnu zaštitu

Veličina i masa

Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 31 x 35 x 51 cm
Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 23,3 x 28,5 x 45,3 cm
Ukupna masa s ambalažom: 7,4 kg
Masa glačala: 0,8 kg
Masa glačala + postolje: 5.1 kg

Jamstvo

2-godišnje međunarodno jamstvo

Ekološka učinkovitost

Način rada za uštedu energije
Ušteda energije*: 50 %
Pakiranje proizvoda: Može se reciklirati 100 %
Upute: 100% reciklirani papir

