

PHILIPS

Sistemski likalnik

PerfectCare Elite Plus

Do 600-gramski dodaten izpust pare

Snemljiv 1,8-litrski zbiralnik za vodo

Tehnologija OptimalTEMP

Samodejni tihi izpust pare



GC9682/80



Najhitrejši, najzmogljivejši likalnik* je zdaj še pametnejši

S pametnim samodejnim izpustom pare

PerfectCare Elite Plus je najzmogljivejši in najhitrejši sistemski likalnik na svetu z izjemno lahkim likalnikom in pametnim samodejnim izpustom pare za neverjetno priročnost. Brez nastavljanja temperature in zagotovljeno brez prežganin.

Brez nastavljanja temperature in brez prežganja oblačil

- Tehnologija OptimalTEMP, brez nastavljanja temperature
- Zagotovljeno brez prežganin

Hitro likanje z neprekinjenim učinkovitim izpustom pare

- Učinkovit izpust pare za izjemno glajenje gub
- Pametni samodejni izpust pare za hitreše in preprosteše likanje
- Enostaven in učinkovit sistem za odstranjevanje vodnega kamna
- Likalna plošča T-ionicGlide za vrhunsko drsenje in trpežnost
- Varčevanje z energijo z načinom ECO

Vrhunsko likanje

- Učinkovito in najbolj tiho likanje
- Lahek likalnik za udobno uporabo
- Zaklep za prenašanje omogoča varno in enostavno premikanje.
- Samodejni izklop pri nenadzorovanem likalniku
- Velik snemljiv zbiralnik za vodo za enostavno dolivanje



asimpleswitch.com

Značilnosti

Izjemno močan izpust pare



Močan in neprekinjen izpust pare je z lahkoto kos tudi najdebelejšim tkaninam. Dodatni izpust pare lahko usmerite natanko tja, kjer ga potrebujete, in tako enostavno odstranite tudi najtrdozvrtnije gube. Dodaten izpust pare je odličen za navpično likanje s paro za osvežitev oblek in zaves.

Snemljiva 1,8-litrška posoda za vodo




1,8-litrška prozorna posoda omogoča do 2 uri neprekinjene uporabe. Ko se posoda za vodo izprazni, vas bo na to opozoril indikator. Posodo lahko skozi velika vratca za dolivanje vode kadar koli napolnite z vodo iz pipe.

Brez prilagajanja temperature



Likajte vse od jeansa do svile brez nastavljanja temperature. Tehnologija OptimalTEMP za likanje brez prilagajanja temperaturega regulatorja ali izbiranja nastavitvev. Tako vam ne bo treba razvrščati perila ali čakati, da se likalnik segreje ali ohladi. Vedno ste pripravljeni na likanje katere koli tkanine.

Zagotovljeno brez prežganin



S tehnologijo OptimalTEMP vam zagotavljamo, da s tem likalnikom ne boste nikoli prežgali nobenih tkanin, ki jih je mogoče likati. Likalnik lahko celo z navzdol obrnjeno likalno ploščo pustite na oblačilih ali likalni deski. Oblačila ne bodo prežgana in se ne bodo svetila. Zagotovljeno.

Likalna plošča T-ionicGlide



T-ionicGlide je naša najboljša likalna plošča, ki zagotavlja vrhunsko drsenje in največjo odpornost proti praskam. Osnova iz nerjavnega jekla je dvakrat trša od običajne aluminijaste osnove, naša patentirana 6-plastna prevleka z naprednim titanovim slojem pa gladko drsi, zato omogoča najhitrejšo rezultate.

Pametni samodejni izpust pare



Naš pametni senzor DynamiQ natanko ve, kdaj in kako se likalnik premika, in zagotavlja zmogljiv izpust pare, ko ga najbolj potrebujete – za preprostejše likanje in hitrejšo rezultate.

Lahek likalnik



Likalnik je neverjetno lahek in omogoča udobno uporabo, saj gladko drsi in ne obremenjuje zapestja. Ker je tako lahek, je primeren tudi za enostavno in učinkovito navpično likanje s paro zaves in visečih oblačil.

Easy De-Calc Plus



Z rednim odstranjevanjem vodnega kamna boste zaščitili svoj likalnik, podaljšali njegovo življenjsko dobo in zagotovili najboljše delovanje pare. Naš vrhunski sistem Easy De-Calc Plus neprekinjeno zbira vodni kamen, indikator in zvočni signal pa vas obvestita, ko morate posodo izprazniti. Odstranite vtič in počakajte, da voda in delci vodnega kamna iztečejo iz posode.



asimpleswitch.com

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo pomembno okoljevarstveno izboljšavo na enem ali več področjih Philipsovega prizadevanja za varovanje okolja – energijska učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko dobo.

Specifikacije

Tehnologija

Ciklonska parna komora
Brez prežganin
Brez prilagajanja temperature
Tehnologija OptimalTEMP
Tehnologija tihega izpusta pare
Pametni kontrolni senzor
DynamiQ

Hitro glajenje gub

Neprekinjena para: Do 165 g/min
Napajanje: Največ 2700 W
Tlak: Največ 8 barov
Pripravljeno za uporabo: 2 min
Dodaten izpust pare: Do 600 g
Navpična para
Napetost: 220–240 V

Enostavna uporaba

Varno likanje vseh primernih oblačil: Tudi občutljive, kot je svila
Drsenje likalne plošče: 5 zvezdice
Ime likalne plošče: T-ionicGlide
Prostornina zbiralnika za vodo: 1800 ml

Snemljiv zbiralnik za vodo
Dolžina cevi: 1,9 m
Opozorilo za nizek nivo vode
Dolžina napajalnega kabla: 2 m
Natančna parna konica
Pripravljeno za uporabo: Indikator zvoka
Dolijte kadarkoli med uporabo
Samodejni varnostni izklop
Odpornost likalne plošče proti praskam: 5 zvezdice
Primerno za vodo iz pipe

Preprečevanje vodnega kamna

Odstranjevanje vodnega kamna in čiščenje: Easy De-Calc Plus
Opomnik za odstranjevanje vodnega kamna: Lučka

Shranjevanje

Zaklep za prenašanje: Za prenašanje in varnost
Shranjevanje cevi: Prostor za shranjevanje cevi

Priloženi pribor

Rokavica za dodatno zaščito

Velikost in teža

Dimenzije embalaže (Š x V x D): 31 x 35 x 51 cm
Dimenzije izdelka (Š x V x D): 23,3 x 28,5 x 45,3 cm
Skupna teža z embalažo: 7,4 kg
Teža likalnika: 0,8 kg
Teža likalnika in podstavka: 5,1 kg

Garancija

2-letna mednarodna garancija

Zelena učinkovitost

Način za varčevanje energije
Varčevanje z energijo*: 50 %
Embalaža izdelka: Možnost 100 % recikliranja
Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

