

PHILIPS

Парогенератор

PerfectCare Elite Plus

Паровий удар до 600 г

Зйомний резервуар для води на 1,8 л

Технологія OptimalTEMP

Автоматична та безшумна пара



GC9682/80



Найшвидша, найпотужніша праска* просто стала розумнішою

З інтелектуальною автоматичною подачею пари

PerfectCare Elite Plus – це найпотужніший та найшвидший парогенератор у світі, з ультралегкою праскою та інтелектуальною автоматичною подачею пари для максимальної зручності. Не потребує налаштування температури і не пропалить Ваші речі.

Без налаштування температури, гарантовано жодних пошкоджень

- Технологія OptimalTEMP, не потрібно налаштовувати температуру
- Не пропалить Ваші речі

Швидке прасування з постійною потужною парю

- Потужна пара для максимального усунення складок
- Інтелектуальна автоматична подача пари для швидшого, легшого прасування
- Проста й ефективна система видалення накипу для тривалого терміну служби
- Підшва T-ionicGlide, відмінне ковзання та надійність
- Заощаджуйте електроенергію в екорезимі

Неперевершене прасування

- Потужне прасування із мінімальним шумом
- Легка та зручна в користуванні праска
- Фіксатор для безпечного та легкого транспортування
- Функція автоматичного вимкнення спрацьовує в разі тимчасового припинення прасування
- Великий зйомний резервуар для легкого наповнення водою



asimpleswitch.com

Основні особливості

Надпотужна пара



Потужна і постійна подача пари допоможе легко розпрасувати навіть речі з найгрубшої тканини. Усувайте важкі складки за допомогою додаткового парового удару. Ця додаткова пара також ідеально підходить для вертикального відпарювання для освітлення одягу та занавісок.

Знімний резервуар для води на 1,8 л




Прозорий резервуар для води на 1,8 л забезпечує 2 години безперервного використання. Коли резервуар для води спорожниться, про це нагадає індикатор; його можна легко наповнити під краном у будь-який час через великі дверцята для наповнення.

Не потрібно налаштовувати температуру



Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку без налаштування температури. Завдяки технології OptimalTEMP регулятор або налаштування не потрібні. Більше не потрібно попередньо сортувати одяг або чекати на нагрівання та охолодження праски. Праска готова до будь-якої тканини в будь-який час.

Не пропалить Ваші речі



Завдяки технології OptimalTEMP ми гарантуємо, що ця праска не спалить жодної тканини, яку можна прасувати. Її навіть можна залишити на одязі або прасувальній дошці. Жодного пошкодження та лиску – гарантовано.

Підшова T-ionicGlide



T-ionicGlide – це наша найкраща підшова для відмінного ковзання та максимальної стійкості до подряпин. Її платформа з нержавіючої сталі вдвічі міцніша за звичайну алюмінієву платформу, а наше запатентоване 6-шарове покриття із вдосконалим титановим шаром забезпечує легке ковзання для найшвидших результатів.

Інтелектуальна автоматична подача пари



Наш інтелектуальний датчик DynamIQ точно знає, коли і як праска рухається, забезпечуючи потужну подачу пари там, де вона найбільше потрібна, для легшого прасування та швидших результатів.

Легка праска



Праска вражає легкою і зручною в користуванні, легко ковзає і не створює відчуття втоми в зап'ястку. Крім того, її мінімальна вага робить вертикальне відпарювання занавісок та підвішеного одягу легким та ефективним.

Вдосконалена функція легкого видалення накипу



Регулярне видалення накипу захищає праску, подовжує її термін експлуатації і забезпечує найкращу ефективність відпарювання. Наша ексклюзивна система легкого видалення накипу постійно збирає накип, а індикатор та аудіосигнал повідомляють про необхідність спорожнення. Просто вийміть штекер і дайте воді та часткам накипу витекти.



asimpleswitch.com

Екологотип Philips

Вироби з екологотипом Philips можуть зменшити витрати, споживання енергії та викиди вуглекислого газу. Як? Вони пропонують важливе вдосконалення, орієнтоване на збереження довкілля, в одному чи кількох пріоритетних напрямках "зеленої" діяльності Philips – енергозберігання, упаковка, шкідливі речовини, вага, утилізація і переробка та тривала надійність.

Специфікації

Технологія

Циклонна парова камера
Не пропалить Ваші речі
Налаштовувати температуру не потрібно
Технологія OptimalTEMP
Технологія безшумного створення пари
Розумний процесор
DyamiQ

Швидке усунення складок

Постійна подача пари: До 165 г/хв.
Потужність: Макс. 2700 Вт
Тиск: Макс. 8 бар
Готовність до використання: 2 хв.
Паровий удар: До 600 г
Вертикальне відпарювання
Напруга: 220–240 В

Легкість у використанні

Безпечний для усіх тканин, які можна прасувати:
Навіть для делікатних тканин, наприклад шовку
Ефективність ковзання підшви: 5 зірок
Назва підшви: T-ionicGlide

Ємність резервуара для води: 1800 мл
Зйомний резервуар для води
Довжина шланга: 1,9 м
Сигнал про низький рівень води
Довжина шнура живлення: 2 м
Точний паровий носик
Готовність до використання: Звуковий індикатор
Доливання води будь-коли під час використання
Безпечне автоматичне вимкнення
Стійкість підшви до подряпин: 5 зірок
Можна використовувати водопровідну воду

Видалення накипу

Видалення накипу та очищення: Вдосконалена
функція легкого видалення накипу
Нагадування про видалення накипу: Індикатор

Зберігання

Фіксатор для транспортування: Для транспортування
і безпеки
Зберігання шланга: Відділення для зберігання шланга

Акcesуари в комплекті

Рукавичка для додаткового захисту

Розмір і вага

Розміри упаковки (ШхВхД): 31 x 35 x 51 см
Розміри виробу (ШхВхД): 23,3 x 28,5 x 45,3 см
Загальна вага з упаковкою: 7,4 кг
Вага праски: 0,8 кг
Вага праски з платформою: 5,1 кг

Гарантія

2 роки гарантії у всіх країнах світу

Екологічність

Енергоощадний режим
Економія енергії*: 50 %
Упаковка пристрою: 100% придатна для переробки
Посібник користувача: 100% перероблений папір

