

# PHILIPS

Bàn ủi bộ tạo hơi nước

PerfectCare Elite Plus

Hơi phun tăng cường lên đến 600g

Ngăn chứa nước có thể tháo rời 1,8 L

Công nghệ nhiệt độ tối ưu  
OptimalTEMP

Hơi phun tự động và êm ái



GC9682/80



## Bàn ủi bộ tạo hơi nước nhanh, thông minh và mạnh mẽ nhất Philips

### Cảm biến hơi phun tự động DynamiQ

PerfectCare Elite Plus là bàn ủi bộ tạo hơi nước nhanh và mạnh mẽ nhất thế giới. Cho bạn trải nghiệm ủi tối ưu với các công nghệ mới đột phá như Cảm biến hơi phun tự động DynamiQ và Nhiệt độ tối ưu OptimalTEMP. Hơn nữa, bàn ủi có mặt đế T-ionicGlide cao cấp nhất giúp lướt êm và chống trầy xước vượt trội và chức năng xả cặn nhanh trong 15 giây với đèn báo.

#### Không cần cài đặt nhiệt độ, đảm bảo không gây ra vết cháy

- Công nghệ OptimalTEMP, không cần điều chỉnh nhiệt độ
- Đảm bảo không gây ra vết cháy

#### Ủi nhanh với hơi phun mạnh mẽ liên tục

- Hơi phun mạnh giúp làm phẳng vết nhăn hiệu quả
- Cảm biến hơi phun tự động DynamiQ để ủi thông minh và hiệu quả hơn
- Hệ thống xả cặn dễ dàng và hiệu quả cho hiệu suất lâu dài
- Mặt đế T-ionicGlide, lướt êm vượt trội và độ bền tối đa
- Tiết kiệm năng lượng với Chế độ tiết kiệm (ECO)

#### Trải nghiệm ủi tối ưu

- Hiệu suất ủi cao, ít gây tiếng ồn
- Bàn ủi nhẹ và cầm nắm thoải mái
- Khóa thiết bị để dễ dàng mang đi, đảm bảo an toàn
- Bàn ủi tự động ngắt điện khi không sử dụng
- Ngăn chứa nước với dung tích lớn có thể tháo rời để dễ dàng châm đầy nước



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# Những nét chính

## Hơi phun siêu mạnh



Hơi phun mạnh và liên tục có thể dễ dàng xử lý ngay cả các loại vải khó ủi nhất. Chức năng hơi phun tăng cường giúp làm phẳng những nếp nhăn khó ủi trên quần áo và cũng là lựa chọn hoàn hảo để ủi đúng khi bạn cần làm mới quần áo hay màn cửa.

## Ngăn chứa nước có thể tháo rời 1,8 L




Ngăn chứa nước trong suốt có dung tích lớn 1,8 lít cho phép bạn ủi liên tục tới 2 giờ đồng hồ. Bạn sẽ được nhắc nhở bằng đèn báo khi ngăn chứa hết nước và với cửa châm nước lớn, bạn có thể dễ dàng châm đầy nước bất kỳ lúc nào.

## Không cần điều chỉnh nhiệt độ



Công nghệ đột phá OptimalTEMP tự xác lập nhiệt độ lý tưởng để thích ứng với các loại vải khác nhau, giúp quần áo từ jean đến lụa được ủi thẳng một cách dễ dàng mà không cần bất cứ thao tác điều chỉnh nhiệt độ nào.

## Đảm bảo không gây ra vết cháy



Nhờ công nghệ OptimalTEMP, bàn ủi này đảm bảo không gây ra vết cháy trên bất kỳ loại vải ủi được. Thậm chí, bạn có thể để mặt đế bàn ủi nằm nghỉ ngay trên bề mặt vải hoặc cầu ủi mà không hề có vết cháy hay vết bỏng nào.

## Mặt đế T-ionicGlide



Đây là loại mặt đế cao cấp nhất trong các loại mặt đế của bàn ủi Philips, được làm bằng thép không gỉ và được phủ đến 6 lớp giúp tăng cường hiệu quả ủi đến tối đa, đồng thời chống trầy xước và mài mòn.

## Cảm biến hơi phun tự động DynamiQ



DynamiQ là cảm biến hơi phun tự động tiên tiến nhất của dòng bàn ủi hơi nước Philips. Vị trí của cảm biến nằm ở tay cầm để cảm nhận chính xác tất cả chuyển động của bàn ủi, từ đó tự động tạo hơi phun vừa đủ khi cần để có được hiệu quả ủi tối ưu. Hơi nước sẽ tự động bắt đầu khi di chuyển bàn ủi và ngưng lại khi dừng, cho trải nghiệm ủi thông minh và thuận tiện.

## Trọng lượng bàn ủi nhẹ



Bàn ủi có trọng lượng nhẹ đáng kinh ngạc và thoải mái cầm nắm, đồng thời lướt êm ái trên quần áo và giúp cổ tay đỡ mỏi hơn. Trọng lượng bàn ủi nhẹ cũng giúp bạn thoải mái hơn khi đứng ủi màn cửa và quần áo còn treo trên móc.

## Xả cặn nhanh Easy De-Calc Plus



Cặn tích tụ có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và rút ngắn tuổi thọ của bàn ủi. Bàn ủi có chức năng tự động phân rã và thu gom đến 90% cặn bám vào ngăn chứa. Khi có đèn báo xả cặn, chỉ mất 15 giây để tháo và làm sạch ngăn chứa cặn vôi, giúp đảm bảo hiệu suất hơi phun bền lâu mỗi ngày và kéo dài tuổi thọ bàn ủi.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Biểu tượng xanh của Philips

Các Sản Phẩm Xanh của Philips có thể giảm chi phí, mức tiêu thụ năng lượng và khí thải CO2. Bằng cách nào? Các sản phẩm này được cải thiện đáng kể về tiêu chí thân thiện với môi trường, bao gồm: Hiệu suất sử dụng năng lượng, Đóng gói, Chất độc hại, Trọng lượng, Tái chế, rác thải và Tuổi thọ sử dụng.

# Các thông số

## Công nghệ vượt trội

Khoang hơi nước xoáy

Không gây ra vết cháy

Không cần điều chỉnh nhiệt độ

Công nghệ nhiệt độ tối ưu OptimalTEMP

Công nghệ Phun hơi nước êm ái

Bộ xử lý điều khiển thông minh

Cảm biến hơi phun tự động DynamiQ

## Ủi thẳng nếp nhanh chóng

Hơi phun liên tục: Lên đến 165 g/ph

Công suất: Tời đa 2700 W

Áp suất: Tời đa 8 ba-rơ

Thời gian khởi động: 2 ph

Hơi phun tăng cường: Lên đến 600 g

Hơi phun ngang

Điện áp: 220-240 V

## Dễ sử dụng

An toàn cho tất cả các loại vải ủi được: Ngay cả những loại vải tinh xảo như lụa

Mặt đế ủi êm ái: 5 sao

Mặt đế: T-ionicGlide

Dung tích ngăn chứa nước: 1800 ml

Ngăn chứa nước có thể tách rời

Chiều dài ống: 1,9 m

Cảnh báo khi còn ít nước

Chiều dài dây điện: 2 m

Đầu hơi phun chuẩn xác

Thời gian khởi động: Thông báo bằng âm thanh

Châm thêm nước bất kỳ lúc nào trong khi sử dụng

Tự động ngắt điện khi không sử dụng

Mặt đế chống trầy xước, chống mài mòn: 5 sao

Sử dụng được với nước máy

## Quản lý cặn

Xả cặn và vệ sinh: Xả cặn nhanh Easy De-calc Plus

Nhắc nhở xả cặn: Đèn báo

## Bảo quản

Khóa thiết bị để mang đi: Dễ di chuyển và đảm bảo an toàn

Bảo quản ống: Khoang bảo quản ống

## Phụ kiện đi kèm

Găng tay tăng cường cách nhiệt

## Kích thước và khối lượng

Kích thước hộp đóng gói (DxRxC): 51 x 31 x 35 cm

Kích thước sản phẩm (DxRxC): 45,3 x 23,3 x 28,5 cm

Tổng trọng lượng bao gồm hộp đóng gói: 7,4 kg

Khối lượng bàn ủi: 0,8 kg

Trọng lượng của bàn ủi và chân đế: 5,1 kg

## Bảo hành

Bảo hành 2 năm toàn cầu

## Thân thiện với môi trường

Chế độ tiết kiệm năng lượng

Tiết kiệm năng lượng\*: 50 %

Bao bì sản phẩm: 100% có thể tái chế

Hướng dẫn sử dụng: 100% giấy tái chế

