

Parní generátor

- Parní ráz až 600 g
- Odnímatelná 1,8l nádržka na vodu
- Technologie OptimalTEMP
- Automatická a tichá pára

GC9682/80

Nejrychlejší a nejvýkonnější žehlička* je ještě chytřejší

S inteligentní automatickou párou

PerfectCare Elite Plus je nejvýkonnější a nejrychlejší parní generátor na světě, s ultralehkou žehličkou a inteligentní automatickou párou zajišťující nepřekonatelné pohodlí. Nemusíte nastavovat žádnou teplotu a můžete si být jistí, že látku nespálíte.

Výhody

Není potřeba žádné nastavování teploty, garantuje nespálení

- Technologie OptimalTEMP – není nutné nastavovat teplotu
- Garance nespálení látky
- Nezávisle testováno a schváleno

Rychlé žehlení s nepřetržitým napařováním

- Výkonné napařování pro dokonalé odstranění záhybů
- Žehlicí plocha T-ionicGlide – špičkové klouzání a odolnost
- Inteligentní automatická pára pro rychlejší, snazší žehlení
- Nenáročný a účinný systém odstranění vodního kamene pro dlouhodobý výkon

- Úspora energie díky režimu ECO

Dokonalý zážitek ze žehlení

- Velká vyjímatelná nádržka na vodu pro snadné doplňování vody
- Nízká hmotnost a pohodlná manipulace s žehličkou
- Výkonné žehlení s minimální hlučností
- Bezpečnostní vypnutí žehličky, je-li ponechána bez obsluhy
- Zámek pro přenášení pro snadnou a bezpečnou přepravu

PHILIPS


Vlastnosti

Mimořádně výkonné napařování




Výkonné a nepřetržité napařování snadno zvládá i ty nejsilnější tkaniny. S mimořádným parním rázem v pravou chvíli se i ty nejodolnější záhyby v mžiku poddají. Tato pára se navíc také hodí k vertikálnímu napařování oblečení a závěsů.

Odnímatelná 1,8l nádržka na vodu




Průhledná 1,8l nádržka na vodu umožňuje až 2 hodiny nepřetržitého používání. Když je nádržka prázdná, upozorní vás kontrolka a díky velkému plnicímu otvoru ji můžete kdykoli snadno doplnit pod tekoucí vodou.

Bez potřeby nastavování teploty



Žehlete vše od džínů po hedvábí bez upravování teploty. S technologií OptimalTEMP není nutné nastavování. Díky tomu už nemusíte prádlo předem třídít nebo čekat na zahřátí a ochlazení žehličky. Jste připraveni kdykoli a na jakoukoli látku.

Garance nespálení látky



Díky technologii OptimalTEMP garantujeme, že tato žehlička nikdy nespálí žádnou tkaninu určenou k žehlení. Můžete ji dokonce nechat položenou na oblečení na žehlicím prkně. Žádné spálení ani poškození. Garantujeme.

Žehlicí plocha T-ionicGlide



Naše nejlepší žehlicí plocha T-ionicGlide poskytuje špičkové klouzání a maximální odolnost proti poškrábání. Její základna z nerezové oceli je dvakrát tvrdší než běžná hliníková základna a naše patentovaná šestivrstvá povrchová úprava s pokročilými titanovými vrstvami zaručuje snadné klouzání a nejrychlejší výsledky.

Schváleno odborníky



Označení Woolmark Gold znamená, že je bezpečné výrobek používat na jakoukoli vlnu. Naše napařovací žehličky s technologií OptimalTEMP jsou první a jediné žehličky kterékoli značky, které tuto certifikaci získaly.

Inteligentní automatická pára



Inteligentní snímač DynamIQ přesně rozpoznává, jak a kdy se žehlička pohybuje, poskytuje výkonnou páru na nejpotebnejších místech a zajišťuje snazší žehlení a rychlejší výsledky.

Mimořádně lehká žehlička




Žehlička je výjimečně lehká, pohodlně se s ní manipuluje, dobře klouže a nenamáhá zápěstí. Díky minimální hmotnosti je také možné snadné a efektivní vertikální napařování závěsů a visících oděvů.

Systém Easy De-Calc Plus



Pravidelné odstraňování vodního kamene chrání vaši žehličku, zvyšuje její životnost a zajišťuje nejlepší výkon páry. Exkluzivní systém Easy De-Calc Plus průběžně sbírá vodní kámen a označí zvukovým a světelným signálem, kdy je nutné nádobku vyprázdnit. Stačí vyjmout uzávěr a nechat částice vodního kamene vytéct.

Technologie Silent Steam



Tlumicí filtry minimalizují hluk páry a platforma pohlcující zvuk snižuje hluk způsobovaný vibracemi v základní jednotce. Díky tomu nebude výkonné napařování přehlušovat televizi, hudbu nebo rodinný hovor.

Automatické vypnutí



Funkce automatického vypnutí z důvodu úspory energie automaticky vypne žehličku Philips, pokud ji nebudete pár minut používat. Tím se ušetří energie a vy budete mít klidnější mysl.

Úspora energie



Šetřete energii a užívejte si stejně kvalitních výsledků. Režim ECO snižuje spotřebu energie na oděvy, které vyžadují méně páry.

Bezpečný zámek pro přenášení



Bezpečně uzamkne žehličku k základně pro snadné přenášení v domě a snížení rizika náhodného kontaktu s horkou žehlicí plochou.

Specifikace

Upozorňujeme, že toto je předprodejní letáček. Letáček obsahuje aktuální dostupné informace v rámci výše zmíněných zemí. Obsah letáčku lze měnit bez předchozího upozornění. Společnost Philips nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah tohoto letáčku.

Technologie

Cyklonová parní komora	Ano
Bez spálení	Ano
Bez potřeby nastavování teploty	Ano
Technologie OptimalTEMP	Ano
Technologie Silent Steam	Ano
Procesor Smart Control	Ano
DynamiQ	Ano

Automatické bezpečnostní vypnutí	Ano
Žehlicí plocha odolná proti poškrábání	5 hvězdičky
Vhodné pro vodu z kohoutku	Ano

Odstranění vodního kamene

Odstranění vodního kamene a čištění	Systém Easy De-Calc Plus
Funkce připomenutí odvápnění	Světlo

Rychlé odstraňování záhybů

Trvalý výstup páry	Až 165 g/min
Spotřeba	Max. 2 700 W
Tlak	Max 8 barů
Připraveno k použití	2 min
Parní ráz	Až 600 g
Vertikální napařování	Ano
Napětí	220–240 V

Skladování

Zámek pro přenášení	Pro přepravu a bezpečnost
Skladování hadice	Příhrádka pro skladování hadice

Včetně příslušenství

Rukavice pro větší ochranu	Ano
----------------------------	-----

Velikost a hmotnost

Rozměry balení (Š x V x H)	31 x 35 x 51 cm
Rozměry výrobku (Š x V x D)	23,3 x 28,5 x 45,3 cm
Celková hmotnost s obalem	7,4 kg
Hmotnost žehličky	0,8 kg
Hmotnost žehličky + základny	5,1 kg

Záruka

2letá celosvětová záruka	Ano
--------------------------	-----

Energetická účinnost

Režim úspory energie	Ano
Úspora energie*	50 %
Obal výrobku	100% recyklovatelný
Uživatelská příručka	100% recyklovaný papír

Snadné použití

Bezpečná pro všechny tkaniny	I jemné látky, jako je hedvábí
Žehlicí plocha pro snadné klouzání	5 hvězdičky
Název žehlicí plochy	T-ionicGlide
Kapacita nádržky na vodu	1800 ml
Vyjímatelná nádržka na vodu	Ano
Délka hadice	1,9 m
Výstraha při nízké hladině vody	Ano
Délka napájecího kabelu	2 m
Napařovací špička Precision	Ano
Připraveno k použití	Zvukový indikátor
Doplnění kdykoliv během používání	Ano

PerfectCare Elite Plus

Rozměry balení

Výška	35,00 cm
Šířka	31,00 cm
Hloubka	51,00 cm
Čistá hmotnost	5,41 kg
Hrubá hmotnost	7,33 kg
EAN	08710103829119

Počet zahrnutých výrobků	1
Země původu	ID
Kód harmonizovaných systémů	851640

* množství páry (norma IEC60311) oproti 10 nejprodávanějším parním generátorům; testováno v dubnu 2017.



Změna údajů vyhrazena
2018, Říjen 18

Version: 13.2.1
EAN: 08710103829119

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com