

- Sans réglage de température ni vapeur
- Vapeur puissante : 8 bar
- Fer ultraléger facile à manier
- Réservoir amovible 1,8L: un remplissage facile

GC9682/80

Ce fer ultra-rapide et puissant* est désormais plus intelligent

Avec une production de vapeur automatique intelligente

Avec son fer ultra-léger et sa production de vapeur automatique intelligente ultra-pratique, la centrale vapeur PerfectCare Elite Plus est on ne peut plus puissante et rapide. Il est inutile de régler la température et le risque de brûlure est inexistant.

Avantages

PHILIPS

PerfectCare Elite Plus

Aucun réglage de température nécessaire, aucun risque de brûlure

- Technologie OptimalTEMP : aucun réglage de la température n'est nécessaire
- Aucun risque de brûlure
- Garantie 0 risque de brûlures sur tous les tissus

Repassage rapide et puissant débit vapeur continu

- Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plis
- Semelle T-ionicGlide, pour une durabilité et une glisse optimales
- Une vapeur ultra puissante pour l'élimination des faux plis

Fonctions

Vapeur ultra-puissante



La vapeur puissante et continue permet de repasser les tissus les plus épais en toute simplicité. Les faux plis disparaissent avec l'application d'un effet pressing là où vous en avez besoin. Cette vapeur supplémentaire est également idéale pour le défroissage vertical des vêtements et des rideaux.

Réservoir d'eau 1,8 l amovible



Le réservoir transparent de 1,8 l vous permet jusqu'à 2 heures d'utilisation continue. Lorsqu'il est vide, le voyant vous avertit. Vous pouvez alors le remplir facilement au robinet à votre convenance, grâce à sa grande ouverture de remplissage.

Aucun réglage de la température nécessaire




Repasser tous types de textiles, du jean jusqu'à la soie, sans avoir à régler la température. OptimalTEMP rend le sélecteur et les réglages inutiles. Il n'est plus nécessaire de trier le linge et d'attendre que le fer chauffe ou refroidisse. Vous êtes prêt à repasser tous les tissus, à tout moment.

- Easy De-Calc Plus pour une performance durable
- Des économies d'énergie avec le mode ÉCO

Un repassage exceptionnel

- Grand réservoir d'eau amovible pour un remplissage facile.
- Fer ultra léger et confortable
- Un repassage efficace, très peu bruyant
- Arrêt automatique en cas d'inutilisation du fer
- Système de verrouillage pour un transport sûr et simple

Aucun risque de brûlure



Avec la technologie OptimalTEMP, vous avez la garantie que ce fer ne brûlera aucun tissu repassable. Vous pouvez laisser sa semelle posée sur vos vêtements ou sur la table à repasser sans risquer de les brûler ou de les lustrer. C'est garanti.

Semelle T-ionicGlide



La T-ionicGlide est notre meilleure semelle pour une glisse optimale et une résistance aux rayures maximale. Sa base en acier inoxydable est deux fois plus résistante qu'une base en aluminium classique, et notre revêtement résistant 6 couches breveté avec couche avancée en titane glisse sans effort pour des résultats d'une rapidité inégalée.

Approuvé par des experts



Grâce à la technologie OptimalTemp, nous garantissons que ce fer ne causera jamais de brûlures quelque soit le tissu repassé. Vous pouvez poser la semelle chaude directement sur vos vêtements ou votre table à repasser.

PerfectCare Elite Plus

Production de vapeur auto. intelligente



La vapeur puissante et continue pénètre dans les tissus les plus épais. Observez l'élimination des plis tenaces avec une vapeur encore plus puissante. Cette vapeur supplémentaire est parfaite pour le repassage vertical.

Fer à repasser ultra-léger




Le fer est étonnamment léger, manipulation confortable, il glisse facilement sur tous vos vêtements. Son poids léger le rend également facile et efficace pour le repassage vertical de rideaux et de vêtements.

Easy De-Calc Plus




Le détartrage régulier protège votre fer, augmente sa durée de vie et assure la meilleure performance à la vapeur. Notre système exclusif Easy De-Calc Plus vous alerte avec un témoin lumineux et un signal audio quand il faut vider le calcaire. Il suffit de dévisser le bouchon et de laisser couler l'eau avec le calcaire.

Technologie Silence



Les silencieux minimisent le bruit dû à la production de vapeur et une plateforme d'absorption du bruit réduit les bruits de vibration dans la base pour que notre vapeur puissante ne vous empêche pas d'entendre la télévision, votre musique ou votre famille.

Arrêt automatique



La fonction d'arrêt automatique éteint automatiquement votre centrale vapeur au bout de quelques minutes d'inutilisation. Ceci permet des économies d'énergie et une plus grande tranquillité d'esprit quant à la sécurité.

Système de verrouillage sécurisé



Verrouillez votre fer pour le fixer en toute sécurité à la station de base afin de le déplacer facilement dans la maison en évitant de toucher accidentellement la semelle lorsqu'elle est chaude.

Économie d'énergie



Économisez de l'énergie en obtenant les mêmes excellents résultats. Le mode ÉCO réduit la consommation d'énergie pour les vêtements nécessitant moins de vapeur.

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Technologie

Chambre à vapeur cyclonique	Oui
Aucune brûlure	Oui
Ne nécessite aucun réglage de la température	Oui
Technologie OptimalTEMP	Oui
Technologie Silence	Oui
Processeur Smart Control	Oui
DynamIQ	Oui

Élimination rapide des faux plis

Débit vapeur continu	Jusqu'à 165 g/min
Alimentation	Maxi. 2 700 W
Pression	Maxi. 8 bar
Prêt à l'emploi	2 min
Effet pressing	Jusqu'à 600 g
Défroissage vertical	Oui
Tension	220-240 volt

PerfectCare Elite Plus

Facile à utiliser

Sûr pour tous les tissus repassables	Même les tissus délicats comme la soie
Performances de glisse de la semelle	5 étoiles
Nom de la semelle	T-ionicGlide
Capacité du réservoir d'eau	1 800 ml
Réservoir d'eau amovible	Oui
Longueur du câble	1,9 m
Alerte niveau d'eau bas	Oui
Longueur du cordon d'alimentation	2 m
Pointe vapeur de précision	Oui
Prêt à l'emploi	Indicateur sonore
Remplissage du réservoir à tout moment en cours d'utilisation	Oui
Arrêt automatique	Oui
Résistance aux rayures de la semelle	5 étoiles
Utilisable avec l'eau du robinet	Oui

Gestion du calcaire

Nettoyage et détartrage	Easy De-Calc Plus
Rappel de détartrage	Voyant

Rangement

Système de verrouillage	Pour le transport et la sécurité
Rangement cordon	Compartiment de rangement du cordon

Accessoires inclus

Gant pour une protection accrue	Oui
---------------------------------	-----

Taille et poids

Dimensions de l'emballage (l x H x L)	31 x 35 x 51 cm
Dimensions du produit (l x H x L)	23,3 x 28,5 x 45,3 cm
Poids, emballage compris	7,4 kg
Poids du fer	0,8 kg
Poids du fer + base	5,1 kg

Garantie

Garantie internationale de 2 ans	Oui
----------------------------------	-----

Efficacité éco-énergétique

Mode économie d'énergie	Oui
Économie d'énergie*	50 %
Emballage du produit	100 % recyclable
Mode d'emploi	100 % de papier recyclé

Dimensions de l'emballage

Hauteur	35,00 cm
Largeur	31,00 cm
Profondeur	51,00 cm
Poids net	5,41 kg
Poids brut	7,33 kg
EAN	08710103828075
Nombre de produits inclus	1
Pays d'origine	ID
Code du système harmonisé	851640

* débit vapeur (norme IEC 60311), comparé aux 10 centrales vapeur les plus vendues ; testé en avril 2017.



Les données sont sujettes à changement
2018, octobre 18

Version: 13.2.1
EAN: 08710103828075

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com