

PHILIPS

Soin du Linge

GC9920



Un nouveau souffle pour vos vêtements

Fer à repasser, défroisseur et rafraîchisseur intégrés

Le Soin du Linge par Philips combine un fer, un défroisseur et une fonction rafraîchissement à une planche à repasser innovante. Ce système vous permet de gagner du temps et de faire des économies tout en préservant la qualité de votre linge !

Repassage de qualité exceptionnelle

- Fer vapeur haute pression
- Large planche chauffante avec housse ignifugée
- Fonction soufflante pour éviter les marques de lustrage
- Fonction aspirante maintenant le tissu en place pour éviter les faux plis

Chemises défroissées en deux temps, trois mouvements

- La forme exclusive de la planche possède une extrémité qui a été spécialement conçue pour les chemises.

Respect des textiles délicats assuré

- Défroisseur haute pression et planche en position verticale

Rafraîchissement des vestes et pulls ; moins de nettoyage à sec

- Mode de rafraîchissement automatique pour enlever les odeurs des vêtements

Détartrage sans contrainte

- Élimination automatique du calcaire

Points forts

Fer vapeur haute pression



Le fer vapeur haute pression envoie de la vapeur jusqu'au cœur des vêtements pour éliminer efficacement les faux plis.

Large planche chauffante avec housse ignifugée

Le repassage est simple et rapide grâce à la large planche chauffante. La housse étant ignifugée, vous pouvez y déposer la semelle de votre fer sans risque de brûlure ou de roussissement de la housse. Vous n'avez plus besoin de fatiguer votre poignet en replaçant sans cesse le fer sur son talon !

Planche en forme de chemise



L'une des extrémités de la planche a été spécialement conçue pour repasser facilement et rapidement les chemises.

Défroisseur haute pression



Le défroisseur puissant et la planche verticale vous permettent d'éliminer les faux plis sur les tissus délicats.

Rafraîchisseur



L'air chaud de la planche rafraîchit vos vêtements et réduit le besoin de nettoyage à sec.

Fonction anticalcaire automatique



La fonction anticalcaire automatique débarrasse la centrale vapeur des dépôts calcaires. Un cycle de 2 minutes se lance automatiquement lorsque le nettoyage de la centrale devient nécessaire. Il vous suffit juste de vider le bac de détartrage amovible. Ainsi, votre centrale vapeur reste toujours aussi performante dans le temps.

Caractéristiques

Repassage agréable

Plus de confort: Réglage en hauteur assisté, Repassage en position assise ou debout
Système anticalcaire: Fonction anticalcaire automatique

Utilisation sûre: Arrêt automatique en cas de non-utilisation du fer

Eau du robinet utilisable

Capacité du réservoir d'eau: 2 500 ml

Élimination des faux plis

Débit vapeur continu

Vapeur haute pression: Jusqu'à 4,5 bar(s)

Accès aux zones les plus délicates: Pointe effilée

Facile à utiliser

Contrôle: Fonction soufflante, Gestion de la condensation, Témoin de vidange du bac de détartrage, Réglage de l'aspiration, Témoin de chauffe, Voyant de réservoir vide

Facile à installer et à ranger: Enrouleur de cordon automatique, Compartiments de rangement, Poignée et roulettes

Ergonomie: Fer et défroisseur légers

Accès aux zones les plus délicates: Pointe à vapeur additionnelle

Utilisation sûre: Arrêt automatique

Réservoir d'eau: Transparent, Amovible

Service

Deux ans de garantie

Spécificités techniques

Fréquence: 50-60

Alimentation: 2 400

Tension: 220 - 240

Poids et dimensions

Poids du produit: 20

