

PHILIPS

Soin du Linge

GC9930



Un nouveau souffle pour vos vêtements

Fer à repasser, défroisseur et rafraîchisseur intégrés

Le Soin du Linge par Philips combine un fer, un défroisseur et une fonction rafraîchissement à une planche à repasser innovante. Ce système vous permet de gagner du temps et de faire des économies tout en préservant la qualité de votre linge !

Chemises défroissées en deux temps, trois mouvements

- La forme exclusive de la planche possède une extrémité qui a été spécialement conçue pour les chemises.

Réglage et rangement faciles

- 22 réglages pour trouver la position de repassage idéale

Respect des textiles délicats assuré

- Défroisseur haute pression et planche en position verticale

Rafraîchissement des vestes et pulls ; moins de nettoyage à sec

- Mode de rafraîchissement automatique pour enlever les odeurs des vêtements

Repassage de qualité exceptionnelle

- Fonction soufflante pour éviter les marques de lustrage
- Fer vapeur haute pression
- Large planche chauffante avec housse ignifugée
- Fonction aspirante maintenant le tissu en place pour éviter les faux plis

Points forts

Fer vapeur haute pression



Le fer vapeur haute pression envoie de la vapeur jusqu'au cœur des vêtements pour éliminer efficacement les faux plis.

Défroisseur haute pression



Le défroisseur puissant et la planche verticale vous permettent d'éliminer les faux plis sur les tissus délicats.

Large planche chauffante avec housse ignifugée

Le repassage est simple et rapide grâce à la large planche chauffante. La housse étant ignifugée, vous pouvez y déposer la semelle

de votre fer sans risque de brûlure ou de roussissement de la housse. Vous n'avez plus besoin de fatiguer votre poignet en replaçant sans cesse le fer sur son talon !

Rafrâchisseur



L'air chaud de la planche rafraîchit vos vêtements et réduit le besoin de nettoyage à sec.

Planche en forme de chemise



L'une des extrémités de la planche a été spécialement conçue pour repasser facilement et rapidement les chemises.

Caractéristiques

Repassage agréable

Plus de confort: 20 réglages de hauteur de planche, Réglage en hauteur assisté, Repassage en position assise ou debout
Système anticalcaire: Fonction anticalcaire automatique
Longueur du cordon: 1,8 m
Longueur du câble: 1,9 m
Utilisation sûre: Arrêt automatique en cas de non-utilisation du fer
Eau du robinet utilisable
Capacité du réservoir d'eau: 2 500 ml

Élimination des faux plis

Débit vapeur continu
Vapeur haute pression: Jusqu'à 4,5, Oui bar(s)
Accès aux zones les plus délicates: Pointe effilée

Facile à utiliser

Contrôle: Fonction soufflante, Gestion de la condensation, Témoin de vidange du bac de détartrage, Réglage de l'aspiration, Témoin de chauffe, Voyant de réservoir vide
Facile à installer et à ranger: Enrouleur de cordon automatique, Design compact, Compartiments de rangement, Temps de chauffe rapide, Poignée et roulettes
Ergonomie: Fer et défroisseur légers
Utilisation sûre: Arrêt automatique
Réservoir d'eau: Transparent, Amovible

Entretien

Deux ans de garantie

Glisse en douceur

Semelle: Semelle SteamGlide

Spécificités techniques

Fréquence: 50-60
Alimentation: 2 400
Tension: 220 - 240

Poids et dimensions

Poids du produit: 21

