

PHILIPS

集成式烫衣板

WardrobeCare

独特的手推车设计

可折叠烫衣板



GC9940/05



事半功倍 集成式熨烫系统

飞利浦 Wardrobe Care GC9940/05 集成式熨烫系统为您提供从安装到存储的一体化轻松熨烫体验。有源熨衣板结合强劲熨斗，在家中即可实现专业熨烫效果。

多功能熨烫解决方案

- 带有压力式蒸汽发生器的集成式熨衣板

轻松安装，易于存放

- 独特的手推车设计，带可折叠熨衣板

轻松实现专业的熨烫结果

- 独一无二的 OptimalTemp 智能温控科技：轻松熨烫、无需设置
- 快速熨烫：高达 6 巴的蒸汽压力、120 克/分钟的蒸汽输出
- 衬衣形末端，令衬衣熨烫更轻松
- 具有吹风和吸力功能的有源熨衣板
- 垂直熨烫和蒸汽

简易有效的防水垢系统

- DualProtect 防水垢系统，令熨烫更轻松



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

产品亮点

DualProtect 防水垢系统



采用 DualProtect 防水垢系统设计，确保系统实现 99% 无水垢。这一易于使用的防水垢系统保护系统不受水垢侵袭，延长其使用寿命。独特的防水垢滤芯和更换滤芯后的额外冲洗周期带来双重保护，防止水垢进入系统。双重保护，让您可享受无水垢烦恼的轻松熨烫。

集成式熨衣板和熨斗

带有压力式蒸汽发生器的飞利浦集成式熨衣板。

有源熨衣板



轻松实现完美熨烫效果。有源熨衣板带有风扇，可带来吹风和吸力功能。吹风功能让您的电熨斗在气垫之上移动，是轻质和精细面料织物的理想之选，避免在深色织物上形成褶皱和亮点。吸力功能有助于使衣物固定在熨衣板上，让您可以在裤子上打造完美褶线。

轻松熨烫衬衣



您现在终于可以轻松熨烫衬衣了。多亏了这一独特形状的熨衣板，一端专为衬衣而设计，令衬衣熨烫更加方便、快捷。衬衣完美贴合熨衣板肩膀形状的

一端，因此您无需在熨衣板上不断地摆放衬衣。一次即可熨烫好背部和肩部，从而为您节省时间和精力。

快速熨烫：6 巴、120 克/分钟




快速熨烫通过高达 6 巴的蒸汽压力和高达 120 克/分钟的持续蒸汽输出来实现。多亏了其强劲的性能和 OptimalTemp 智能温控科技，使用 WardrobeCare 进行熨烫，比市场上的其他集成式熨衣板更加迅速。* *与主要竞争对手进行测试比较，SLG，2011 年 5 月。

OptimalTemp 智能温控科技



独特且具突破性的 OptimalTemp 智能温控科技可在所有衣物上实现蒸汽和温度的完美结合，高效、轻柔地去除褶皱。熨烫过程将更加平和、安全和快捷。再也无需调整温度或蒸汽，没有烧坏精细衣物的风险，不再需要在不同衣物间等待电熨斗加热或冷却。

独特的手推车设计



独特的手推车设计，带可折叠熨衣板。飞利浦 WardrobeCare 的独特设计使其成为市场上最容易安装和存储的集成式熨衣板*。*与主要竞争对手进行测试比较，SLG，2011 年 5 月。

规格

除皱迅速强效

底板：SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板
持续蒸汽输出：120 克/分钟

垂直蒸汽

压力：高达 6

前端尖型蒸汽束

功率：2000 - 2400 瓦

易于使用

注水和倒水：分离式水箱，超大注水孔
随时注重

加热时间：2 分钟

软质握把

安全自动关熄

电源线存储装置：自动绕线装置

电源线长度：2.5 米

灵活线缆（旋转式）：180 度线缆灵活性

软管长度：1.6 米

安全适用所有面料：即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫

水箱容量：1600 毫升

除水垢系统

适合使用自来水

除水垢溶液：DualProtect 防水垢系统

技术规格

电熨斗的重量：1.3 千克

熨斗 + 底座重量：20 千克

产品尺寸：56.6 x 46.7 x 79.7 厘米

电压：220-240 伏

附件

纤维织物保护器：OptimalTemp 智能温控科技



asimpleswitch.com

飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。