

# PHILIPS

Niezbędny, wyjątkowo wydajny  
oczyszczacz powietrza

GoPure 5212

CADR dla PM2,5: 16 m3/godz.

CADR dla TVOC 11 m3/godz.

CADR NO2/SO2: 13 m3/godz i  
7,9 m3/godz.

formaldehyd 6 m3/godz.



GP529BLKX1



## Oddychaj zdrowym powietrzem oczyszczonym ze 100 zanieczyszczeń

### Bezproblemowa automatyczna filtracja

Technologia filtracji GoPure 5212 usuwa do 100 rodzajów zanieczyszczeń, w tym alergeny, bakterie, wirusy i spaliny. Wyposażony w filtr SelectFilter Plus, niezależnie certyfikowany filtr usuwa 90% lotnych alergenów pyłkowych.

#### Wydajna i skuteczna filtracja powietrza


- Filtruje szkodliwe cząsteczki drobnego pyłu PM2.5 w czasie poniżej 10 minut
- Filtr z certyfikatem Airmid usuwa 90% alergenów z powietrza
- Szybko usuwa z samochodu toksyczne gazy, takie jak spaliny
- Usuwa bardzo drobne cząsteczki, bakterie i wirusy
- Usuwa szkodliwe opary NO2/SO2 pochodzące z ruchu drogowego

#### Stylny wygląd, łatwa instalacja i obsługa

- Wskaźnik wymiany filtra powietrza
- Urządzenie działa automatycznie, dzięki czemu można skupić się na jeździe
- Łatwy montaż w dowolnym miejscu pojazdu

# Zalety

## Filtruje drobne cząsteczki PM2.5



Unikalna technologia filtracyjna Philips szybko i skutecznie usuwa cząsteczki wykryte w kabinie, takie jak PM2.5. Dzięki wydajności oczyszczania na poziomie 16 m<sup>3</sup>/godzinę dla PM2.5, 50% wnętrza standardowego samochodu typu sedan lub SUV jest filtrowane w mniej niż 10 minut. Technologia ta usuwa nie tylko szkodliwe cząsteczki, ale także dym papierosowy, dzięki czemu możesz oddychać świeżym i czystym powietrzem.

## Filtr z niezależnym certyfikatem

Niezależnie przetestowana przez renomowaną organizację zajmującą się badaniami biomedycznymi, Airmid Healthgroup, unikalna technologia SelectFilter Plus usuwa do 90% alergenów, takich jak pyłki. Badania Airmid potwierdzają, że filtrację tę zapewnia zaledwie jedno przejście powietrza przez filtr SelectFilter (test jednego przejścia). Usunięcie tych drażniących cząsteczek sprawia, że każdy, kto cierpi na katar sienny, może teraz cieszyć się czystym powietrzem.

## Szybkie eliminowanie toksycznych gazów



Wyjątkowa technologia SelectFilterPlus firmy Philips zawiera warstwę HESA usuwającą szkodliwe chemikalia gazowe z samochodu.

Dzięki wydajnemu procesowi absorpcji i utleniania usuwa szkodliwe substancje gazowe z wydajnością 11 m<sup>3</sup> na godzinę. W ciągu zaledwie kilku minut oczyszcza powietrze ze spalin, związków chemicznych emitowanych przez tworzywa sztuczne i innych substancji wydzielających zapachy, np. lotnych związków organicznych (VOC), toluenu i formaldehydu.

## Usuwa bakterie i wirusy

Przetestowana przez niezależną, renomowaną organizację badań biomedycznych Airmid Healthgroup, unikalna technologia Philips SelectFilter Plus usuwa szkodliwe mikroorganizmy (takie jak wirusy i bakterie) oraz bardzo drobne cząsteczki o wielkości zaledwie 0,015 μm \* 1 + 2 + 3 + 4

## Usuwa spaliny z samochodu



Kto chce narażać swoją rodzinę na wdychanie gazów spalinowych przy dużym natężeniu ruchu? Wentylator samochodu tworzy strumień powietrza z zewnątrz i wydmuchuje toksyczne gazy z ruchu samochodów osobowych i ciężarowych do kabiny samochodu. Opary te pozostają uwięzione wewnątrz samochodu. Dzieci siedzące na tylnej kanapie mogą być narażone na niebezpieczny poziom zanieczyszczenia powietrza, który w samochodzie jest znacznie wyższy niż na zewnątrz. Technologia SelectFilter Plus firmy Philips umożliwia filtrowanie dwutlenku azotu (NO<sub>2</sub>) przy wydajności CADR wynoszącej 13 m<sup>3</sup> na godzinę oraz dwutlenku siarki (SO<sub>2</sub>)

przy wydajności 7,9 m<sup>3</sup> na godzinę, dzięki czemu Ty i Twoja rodzina możecie swobodnie oddychać.

## Wskaźnik wymiany filtra

Wskaźnik wymiany filtra włącza się, gdy filtr jest nasycony, sygnalizując, że nadszedł czas na zamontowanie nowego filtra. Po otrzymaniu nowego filtra jego wymiana w urządzeniu zajmuje tylko kilka sekund. Dzięki temu utrzymanie czystości i świeżości powietrza jest łatwe jak nigdy wcześniej.

## Urządzenie działa automatycznie

Aby ułatwić Ci skupienie na prowadzeniu pojazdu, urządzenie GoPure 5212 włącza się i wyłącza automatycznie wraz z zapłonem silnika. 2-stopniową filtracją wentylatora można regulować za pomocą przycisku zasilania, w zależności od preferencji. Możesz po prostu wsiąść do samochodu, wiedząc, że jego wnętrze zawsze będzie oazą świeżego i czystego powietrza.

## Proste i łatwe w instalacji urządzenie

Przewód zasilający 12 V o długości 4 metrów umożliwia łatwe zamontowanie urządzenia GoPure w dowolnym miejscu pojazdu. Podłącz kabel do gniazda zapalniczki, a następnie za pomocą elementów montażowych ustaw urządzenie w wybranym miejscu, np. na podłokietniku, zagłówku lub pod fotelami. Niezależnie od miejsca, w którym chcesz ustawić urządzenie, jego stylowe wzornictwo wzbogaci wnętrze samochodu.

# Dane techniczne

## Opis produktu

Oznaczenie: GP5212

Automatyczne włączanie/wyłączanie

Wskaźnik wymiany filtra

Odświeżacz powietrza: Nie

Ustawienia prędkości: 2, Doładowanie/Cicho

Okres przydatności filtra: 350 godz. godz.

Technologia: Oczyszczacz powietrza do samochodu

Kolor: Czarny

Włączono aplikację: Nie

Poziom hałasu (dBA) (niski): 40 dBA

Napięcie [V]: Prąd stały 12 V

Poziom hałasu (dBA) (doładowanie/wysoki):

55 dBA

Poziom hałasu (dBA) (umiarkowany): 50 dBA

Moc [W]: 3

Częstotliwość: nie dot.

## Wydajność

Filtrowanie toluenu: CADR 11 m3/godz.

Filtrowanie lotnych związków organicznych:

CADR 11 m3/godz.

Filtrowanie formaldehydu: CADR 6 m3/godz.

Filtrowanie spalin (dwutlenku siarki i azotu):

CADR 7,9 m3/godz. i 13 m3/godz.

Filtrowanie drobnych cząsteczek: CADR 16 m3/godz.

## Wymiana

Typ systemu oczyszczania powietrza GoPure:

SelectFilter Plus

Typ filtra: GSF120P110x1

## Waga i wymiary

Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.)(mm):

226 x 188 x 77

Waga opakowania (z produktem) (g): 900

Waga produktu (g): 600

Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.)(mm):

180 x 180 x 68 mm

## Informacje marketingowe

Najważniejsza cecha produktu: Filtrowanie 100 zanieczyszczeń

Spodziewane zalety: Zdrowe powietrze w samochodzie

## Akcesoria w opakowaniu

Elementy montażowe: Pasek mocujący,

Zaczep mocujący (X2)

długość przewodu zasilającego: 4 m

## Dane logistyczne

Ilość w opakowaniu: 1

## Informacje dotyczące zamówień

Numer zamówieniowy: GP529BLKX1

Kod zamówienia: 00932633

## Dane opakowania

EAN1: 8719018009326

EAN3: 8719018009333



\* \*1 Przetestowano w laboratorium zewnętrznym na filtrze SelectFilter Plus zgodnie z normą GB/T6165:2008, wydajność usuwania w jednym przebiegu wynosi 81% przy 0,0146 µm.

\* \*2 Na rzeczywistość wydajność może mieć wpływ środowisko, w którym używane jest urządzenie; filtr nie gwarantuje 100% usunięcia cząsteczek i drobnoustrojów.

\* \*3 Oczyszczacz powietrza sam w sobie nie chroni przed Covid-19, ale może być dodatkowym elementem ochrony (CHEARI, China Home Electronics Appliances Research Institute).

\* \*4 Testowane w laboratorium zewnętrznym na bakterii Staphylococcus aureus i współczynniku usuwania wirusa Phi-X174 zgodnie z normą GB21551.3-2010 i T / CAS 408-2020 w komorze 3m<sup>3</sup>, przetestowane oczyszczacze powietrza GoPure wyposażone w filtr SelectFilter Plus