

# PHILIPS

Nödvändig högpresterande  
luftrenare

GoPure 5212

CADR för PM2,5: 16 m3/timme

CADR för TVOC 11 m3/timme

CADR NO2/SO2 13 och  
7,9 m3/timme

formaldehyd 6 m3/timme



GP529BLKX1



## Andas in frisk luft som renats från 100 föroreningar

### Problemfri automatisk filtrering

GoPure 5212-filtreringstekniken tar bort upp till 100 föroreningar, inklusive allergener, bakterier, virus och avgaser. Utrustat med SelectFilter Plus tar ett oberoende certifierat filter bort 90 % av luftburna pollenallergener.

#### Effektiv och kraftfull luftfiltrering

- Filtrerar skadliga, fina PM2,5-partiklar på mindre än 10 min.
- Airmid-certifierat filter som tar bort 90 % av luftburna allergener
- Ta snabbt bort giftiga gaser som avgaser från bilen
- Ta bort ultrafina partiklar, bakterier och virus
- Tar bort skadliga NO<sub>2</sub>-/SO<sub>2</sub>-ångor som kommer från trafik

#### Snygg design, enkel att installera och enkel att använda

- Indikator för luftfilterbyte
- Enheten fungerar automatiskt så att du kan fokusera på att köra
- Enkel att installera var som helst i fordonet

# Funktioner

## Filtrerar fina PM2,5-partiklar



Philips unika SelectFilter Plus-filtreringsteknik tar snabbt och effektivt bort partiklar som upptäcks inne i bilen, tex. PM2,5. Med en luftreningshastighet (CADR) på 16 m3/timme för PM2,5 filtreras 50 % av en vanlig personbil eller SUV på mindre än tio minuter. Den tar inte bara bort skadliga partiklar, utan även cigarettök och damm så att du andas frisk och ren luft.

### Oberoende certifierat filter

Philips unika SelectFilter Plus-teknik har testats oberoende av den respekterade biomedicinska forskningsorganisationen Airmid Healthgroup och tar bort upp till 90 % av luftburna pollenallergener. Airmid-testerna visar att denna filtrering uppnås efter att luften passerat endast en gång genom vårt SelectFilter (vilket kallas Single Pass Efficiency Test). När de här irriterande partiklarna har tagits bort kan alla som lider av hösnuva nu andas ren luft.

## Eliminera giftiga gaser snabbt



Philips unika SelectFilter Plus-teknik inkluderar ett HESA-lager. Detta tar bort de skadliga kemikalierna i gasform från bilen. Genom en kraftfull absorptions- och oxideringsprocess tas skadliga ämnen i gasform bort med en luftreningshastighet på 11 m3 per timme. Så på bara några minuter rensas luften från bilavgaser, kemikalier som avges av plastmaterial och andra ämnen som avger lukt, tex. flyktiga organiska ämnen (VOC), toluen och formaldehyd.

### Ta bort bakterier och virus

Philips unika SelectFilter Plus-teknik har testats oberoende av den välrenommerade biomedicinska forskningsorganisationen Airmid Healthgroup och tar bort skadliga mikrober (som virus och bakterier) och ultrafina partiklar så små som 0,015 µm\*1+2+3+4

### Tar bort bilavgaser



Vem vill att familjen andas in avgaser från tung trafik? Bilens fläkt skapar ett luftflöde från utsidan till insidan och blåser in giftiga

avgaser från bilar och lastbilar i bilen. Dessa ångor stannar sedan kvar i bilen. Barn som sitter i baksätet exponeras sannolikt för farliga luftföroreningsnivåer som är mycket högre inne i bilen än utanför. Philips SelectFilter Plus-tekniken behandlar kvävedioxid (NO2) med en luftreningshastighet på 13 m3 per timme och svaveldioxid (SO2) med 7,9 m3 per timme, så att du och din familj kan andas ren luft.

### Indikator för filterbyte

Indikatorn för filterbyte slås på när filtret är mättat, så du vet att det är dags för ett nytt. När du har det nya filtret tar det bara några sekunder att byta ut det i enheten. Det har aldrig varit enklare att hålla luften du andas frisk och ren.

### Enheten fungerar automatiskt

GoPure 5212 slås på och av automatiskt när bilen startas och stängs av för att se till att du fokuserar på körningen. Du justerar fläktfiltreringen med två hastigheter genom att trycka på strömknappen beroende på vilken inställning du vill ha. Det är bara att hoppa in i bilen med vetskapen att den alltid kommer att vara en oas av frisk och ren luft.

### Enkel att installera

Med en 4 meter lång 12 V-strömkabel kan du enkelt installera GoPure var som helst i fordonet. Anslut kabeln till cigarettändarruttaget och använd sedan monteringsstillbehören för att placera enheten där du vill ha den, tex. på armstödet, på nackstödet eller under sätena. Var du än väljer att placera den kommer den snygga designen att förhöja bilens interiör.

# Specifikationer

## Produktbeskrivning

Beteckning: GP5212  
Automatisk på-/avstängning  
Indikator för filterbyte  
Doftutmatare: Nej  
Hastighetsinställningar: 2, turbo/tyst  
Filtrets livslängd: 350 tim tim  
Teknik: Billuftrenare  
Färg: Svart  
Appaktiverad: Nej  
Ljudnivå (dBA) (låg): 40 dBA  
Spänning [V]: 12 V DC  
Ljudnivå (dBA) (turbo/hög): 55 dBA  
Ljudnivå (dBA) (medel): 50 dBA  
Effekt [W]: 3  
Frekvens: Saknas

## Prestanda

Filtrering av toluen: CADR på 11 m<sup>3</sup>/timme  
Filtrering av TVOC: CADR på 11 m<sup>3</sup>/timme  
Filtrerar formaldehyd: CADR på 6 m<sup>3</sup>/timme

Filtrering av bilavgaser SO<sub>2</sub>/NO<sub>2</sub>: CADR på 7,9 och 13 m<sup>3</sup>/timme  
Filtrering av fina partiklar: CADR på 16 m<sup>3</sup>/timme

## Byte

GoPure-system för ren luft: SelectFilter Plus  
Filtertyp: GSF120P110x1

## Vikt och mått

Förpackningens mått (L x B x H) (mm): 226 x 188 x 77  
Förpackningens vikt (inkl. Produkten) (g): 900  
Produktens vikt (g): 600  
Produktens mått (L x B x H) (mm): 180 x 180 x 68 m

## Försäljningsspecifikationer

Produktbeskrivning: Filtrerad från 100 föroreningar  
Väntade fördelar: Frisk luft i bilen

## Tillbehör i förpackningen

Monteringstillbehör: Fästrem, Krokfäste (X 2)  
Strömsladdslängd: 4 m

## Logistisk information

Kvantitet i förpackning: 1

## Beställningsinformation

Beställningspost: GP529BLKX1  
Beställningskod: 00932633

## Förpackningsinformation

EAN1: 8719018009326  
EAN3: 8719018009333



\* \*1 Partikelborttagningseffektiviteten, testad på SelectFilter Plus i tredjepartslaboratorium i enlighet med standarden GB/T6165:2008, är 81 % vid 0,0146 µm.  
\* \*2 Faktiska prestanda kan påverkas av den miljö som den används i. Filtret garanterar inte 100 % borttagning av partiklar och mikrober.  
\* \*3 En luftrenare skyddar inte mot covid-19, men kan ingå i en plan för att skydda dig själv och din familj (CHEARI, China Home Electronics Appliances Research Institute).  
\* \*4 Testad i tredjepartslaboratorium på Staphylococcus aureus-bakterier och virusborttagningsgrad för Phi-X174 enligt GB21551.3-2010- och T/CAS 408-2020-standarderna i en kammare på 3 m<sup>3</sup>. Testade GoPure-billuftrenare utrustade med SelectFilter Plus.