



フィリップス GoPure
Compact 50
自動車用空気清浄機

Compact

微小粒子 CADR*: 12m³/時
空気清浄効率: 13 分



GPC05BLKX1

車内の空気をクリーンにする

微小粒子を効率的に除去

フィリップスの高効率フィルター技術により、PM2.5 などの微小粒子をクリーン エア供給率 (CADR) 12m³/時で除去し、あなたとご家族の健康を守ります。

強力なエア フィルター

- わずか 13 分で車内の空気を浄化
- CADR 12m³/時で微小粒子を高速除去

シンプル

- 自動スタート
- 2m の 12V 用電源ケーブルと取付用アクセサリが付属

PHILIPS

仕様

製品の説明

- 品番: GoPure Compact 50
- 色: ブラック
- 騒音レベル: 55 (1段階速度) dB
- 空中粒子センサー: ×
- 自動オン/オフ: ○
- フィルター交換サイン: ×
- フレグランス ディスペンサー: ×
- 周波数: 50 Hz
- 速度設定: ×
- 電源: 2.3 W
- 電圧: 12 V
- フィルター寿命: 350 時間
- アプリ対応: ×
- 空気質インジケーター (AQI): ×
- 技術: 自動車用空気清浄機

性能

- 空気清浄効率: 13 分
- ブーストモード: ×
- 微小粒子の除去: CADR: 12m3/時

交換

- フィルタータイプ: GSF120X110X1
- GoPure クリーンエアシステムタイプ:

GPSA30GPX1, GPSA33GPX1, GPSL23GPX1

重量と寸法

- 外装寸法 (長さ × 幅 × 高さ): 50 × 50 × 80 mm
- 製品寸法 (長さ × 幅 × 高さ): 17 × 30 × 40 mm
- 本体重量: 500 g
- 総重量 (本体を含む): 670 g

マーケティング仕様

- 期待される効果: 車内の空気をクリーンにする
- 製品特長: Compact

同梱アクセサリ


- 取付用アクセサリ: アタッチメントベルト
- 電源ケーブルの長さ: 2 m

ロジスティックデータ

- 個数 / 1 箱: 1
- 参照 (注文): GPC05BLKX1
- 注文コード: 17404128
- EAN (APR): 8719018010087
- EAN (中国): 6947939174041

特長

微粒子の除去



フィリップスの高効率微粒子フィルターは、タバコの煙、花粉、ほこり、PM2.5、0.3 μm 以上の浮遊ウイルスや細菌など、車内の空気中に浮遊する微小粒子をクリーンエア供給率 (CADR) 12m3/時 (0.3 μm の微粒子の 50% を除去、3m3 の試験空間) で除去します

効率よく空気を浄化



Philips GoPure 自動車用空気清浄機は、車内の微小粒子の 50% をわずか 13 分で除去します。この値は、平均的なセダン車の室内容積である 3m3 の試験空間で実施した試験に基づきます。

簡単な操作



車のエンジンをかけると自動でスタート

取り付けが簡単



2m の 12V 用電源ケーブルと取付用アクセサリが付属していて、アームレストやヘッドレスト、シート下などに安全に取り付けることができます



発行日 2018-03-23

バージョン: 4.0.1

12 NC: 9285 999 07801

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Philips Lighting Holding B.V. または各所有者に帰属します。

www.philips.com