

PHILIPS

车载空气净化器

GoPure SlimLine 230

空气质量指示

颗粒物 CADR* 值: 10 立方米/小时

有毒气体 CADR* 值: 10 立方米/小时

高效净化空气: 13 分钟



GPSL23GPX1



提供清新健康的车内空气

高效去除微小颗粒和有毒气体

飞利浦GoPure SlimLine 230 车用空气净化器采用特有的有效过滤技术可去除 PM2.5 等微粒和有毒气体等污染物和过敏原，空气滤净量 (CADR) 达 10 立方米/小时，对于有毒气体 CADR 为 10 立方米/小时，自然健康香氛让您拥有清新空气，为您和您家人的健康护航。

强劲空气过滤

- 高效去除微小颗粒和有毒气体
- 13 分钟快速净化车内空气

清新空气

- 自然健康香氛让您拥有清新空气

简约

- 自动操作和过滤控制
- 空气质量指示
- 过滤网更换指示
- 杯托安装，完美车载集成

产品亮点

污染过滤

飞利浦特有的高效过滤技术可去除 PM2.5 等微粒和有毒气体，洁净空气量 (CADR) 达 10 立方米/小时，为您和您家人的健康护航。

高效净化空气



增强模式过滤，以最高速度快速净化空气

自然的芳香散发器



GoPure 自然健康香氛让您拥有清新空气。附赠 1 个香气颗粒筒

自动过滤




因为有了自动操作和过滤控制，您尽可以专心驾驶

空气质量指示



内置空气质量传感器，指示当前空气质量：优（蓝色），一般（黄色）和不佳（红色）

过滤网更换指示



过滤网需要更换时，更换过滤网指示灯亮起

轻松安装



含 4 米 12 伏电源线和杯托安装附件，实现完美车载集成

规格

产品描述

气流: 9.7 m³/h
 噪音级别: 40 (低) - 50 (中) - 55 (高) 分贝
 空气颗粒污染物传感器
 空气质量指示 (AQI)
 自动开/关
 滤网更换指示
 香薰功能
 频率: 50 赫兹
 速度设置: 3 档速度
 功率: 7 瓦
 电压: 12 伏
 滤网使用寿命: 350 小时
 技术: 车载空气净化器
 颜色: 深灰色
 规格: GoPure Slimline 230
 支持手机 APP 操控: 否

性能

高效净化空气: 13 分钟
 过滤细菌/病毒: 70 %
 增强模式
 过滤有毒气体和总挥发性有机化合物: CADR 为 10 立方米/小时
 过滤细微颗粒: CADR 为 10 立方米/小时

市场规格

使用效果: 清新健康的车内空气
 产品亮点: AQI, 增强模式, 芳香散发器

包装盒中的配件

安装配件: 杯托套件
 电源线长度: 4 米
 其他安装配件: 附加绑带

替换

香薰罐: 51200X3、51201X3、51202X3
 过滤网型号: GSF80X80X1

重量和尺寸

包装盒尺寸 (长x宽x高): 295 x 245 x 80 毫米
 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 170 x 100 x 70 毫米
 产品重量: 800 克
 包装盒重量 (含产品): 1200 克

物流信息

EAN (中国): 6947939174003
 订购代码 (中国): 17400328
 箱规: 1
 参考 (订单输入): GPSL23GPX1

