

„Philips“
Pusės kūno soliariumas



HB404

Saulės įdegis, puiki išvaizda!

Puikiai įdegęs veidas ir pečiai

Su prabangiu pusės kūno soliariumu galite įdegti veidą, pečius ir dekolte. Su galinga didelio slėgio lempa greitai pasiekiami natūralesnio įdegio rezultatai. Turi 4 vartotojų atminties funkciją, atstumo matuoklį ir reguliuojamą laikmatį.

Veiksmingi įdegio rezultatai

- Galinga 400 vatų didelio našumo lempa
- Pusės kūno įdegio plotas (40x60 cm) veidui ir viršutinei kūno daliai

Įprastas naudojimas

- Integruotas atstumo matuoklis, kuriuo nustatomas deginimosi atstumas
- Laido susukimas patogiai susuka maitinimo laidą į jo saugojimo vietą
- Patogaus nešimo rankena
- Lempos eksploataavimo laikas – 750 valandų
- Integruotas akinių laikiklis

Saugus įdegis

- 2 poros apsauginių akinių
- Dėl jūsų saugumo automatiškai išsijungia po 60 minučių

PHILIPS

Ypatybės

„PowerTan“ pusės kūno įdegio lempa



„PowerTan“ pusės kūno įdegio priemonėje naudojama didelio našumo 400 vatų HPA lempa. Lempa suteikia gražų įdegi veidui ir krūtinės viršui.

Integruotas atstumo matuoklis



Integruotas atstumo matuoklis, kuriuo nustatomas atstumas tarp jūsų kūno ir prietaiso. Pagal vartotojo vadovą padeda nustatyti deginimo atstumą.

Laido suktukas



Laidą galima suvynioti ant grotelių taip, kad prietaisą būtų patogų padėti.

Patogaus nešimo rankena

Įdegio lempą paimkite už nešimo rankenos.

Lempas eksploataavimo laikas – 750 valandų

„Philips Cleo“ didelio slėgio UV lempos veikia mažiausiai 750 valandų. Po 750 valandų lempas reikia pakeisti.

2 poros apsauginių akinių

Dvi poros apsauginių akinių, skirtų akis saugoti nuo UV spindulių.

Automatinis sustojimas - 60 min.

Dėl jūsų saugumo automatiškai išsijungia po 60 minučių. Tokiu būdu stengiamasi jus apsaugoti nuo nudegimo (pvz., jei deginimosi metu užmiegate).

XL pusės kūno įdegio plotas (60 x 40 cm)



Ypač didelis pusės kūno įdegio plotas (40 x 60 cm) yra pakankamas veidui ir viršutinei kūno daliai įdegti. Įdega veidas, pečiai ir krūtinės viršus. Atskiro seanso metu galite deginti kojas ir apatinę kūno dalį.

Integruotas akinių laikiklis

Prietaise integruotame akinių laikiklyje laikomi akiniai, kad jie nepasimestų.

Specifikacijos

Elektroninės funkcijos

- Įtampa: 50 Hz, 230 V
- Maitinimas: 440 W
- Balastas: 1 x BHA 500L3221 įkraunami maitinimo elementai
- Starteris: be starterio
- Laido ilgis: 3 m
- Lempas: HPA CLEO flexpower 400-600 W
- Srovė: 3,5 (apie) A

Logistiniai duomenys

- Gaminio dydis: 47x26x20 cm
- Gaminio svoris (be pakuotės): 5,5 kg
- Gaminio svoris (su pakuote): 6,7 kg
- F pakavimo dėžė: 57x35x28 cm
- Pakavimo dydis eksportui: 57x35x28 cm
- Pakavimo svoris eksportui: 6,7 kg
- Gaminiai A dėžėje: 1
- CTV kodas WE: 884340401000
- CTV kodas CEE: 884340401300
- Kilmės šalis: Lenkija

Saugumas

- Izoliacija: II Kema klasė (dviguba izoliacija)
- Saugos norma: pagal Europos CENELEC reikalavimus, UV III tipas
- Apsauginių akinių skaičius: 2



Išleidimo data 2018-03-23

Versija: 2.5.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2018 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com