



Philips
Viso kūno įdegio širma


24TL



HB584



24 „Cleo Performance S“ lempos



Elektromechaninis laikmatis

Atrodykit gražiai, jauskitės puikiai!

Idealiai lygus viso kūno įdegis

Viso kūno soliariumas su 24 „Cleo Performance S“ lempomis ir išlenktu gulimosios dalies dizainu lygiam viso kūno įdegiumi.

Veiksmingi įdegio rezultatai

- „Cleo Performance S“ lempos efektyvesniam įdegiumi
- Optimizuotas šonų įdegis leidžia visam kūnui lygiai įdegti.

Įprastas naudojimas

- Elektromechaninis laikmatis norimo įdegio seanso laiko nustatymui

Saugus įdegis

- Automatinis išjungimas po 30 min. su dviguba saugumo funkcija
- 2 poros apsauginių akinių

PHILIPS

genialu ir paprasta

Specifikacijos

Elektroninės funkcijos

- Įtampa: 230 V
- Dažnis: 50 Hz
- Maitinimas: 2600 W
- Lempos: „Cleo Performance S“; 20 x 100 W
- Starteris: 24 x S12 starteris arba „Cleo“ starteris
- Vėduoklių skaičius: 4
- Laido ilgis: 3 m

Logistiniai duomenys

- Uždaryto gaminio dydis: 1870 x 880 x 930 mm
- Atidaryto gaminio dydis: 1870 x 880 x 1310 mm
- Pakuojamo dydžio širma: 2110 x 1070 x 360 mm
- Pakuojamo dydžio kušetė: 2110 x 1070 x 360 mm
- Širmos svoris (be pakuotės): 48 kg
- Kušetės svoris (be pakuotės): 50 kg
- Širmos svoris (su pakuote): 57 kg
- Kušetės svoris (su pakuote): 59 kg
- Padėklų kiekis: 1 (ant specialaus padėklo 220x113cm)
- EAN kodas WE: 8710103282679
- CTV kodas WE: 884358401000
- EAN kodas CEE: 8710103285397
- CTV kodas CEE: 884358401300
- Kilmės šalis: Olandija

Saugumas

- Laikmatis: analoginis 30-minučių laikmatis
- Izoliacija: II Kema klasė (dviguba izoliacija)
- Saugos norma: pagal Europos CENELEC reikalavimus, UV III tipas
- Apsauginių akinių skaičius: 2

Gaminio svarbiausi įvykiai

24 „Cleo Performance S“ lempos

„Cleo Performance S“ lempos užtikrina optimalų ir lygų įdegį per trumpą laiką.

Optimizuotas šonų įdegis

Optimizuotas šonų įdegis pasiekiamas dėl išlenkto soliariumo dizaino. Tai reiškia, kad ultravioletiniai spinduliai gali pasiekti visą kūną, įskaitant ir šonus.

Automatinis išjungimas su dviguba saugumo funkcija

Soliariumas automatiškai išsijungia po 30 minučių, kad nesidegintumėte per ilgai (pavyzdžiui, jei besidegindami užmigsite). Dviguba saugumo funkcija taip pat užtikrina soliariumo išsijungimą sugedus laikmačiui.

2 poros apsauginių akinių

Dvi poros apsauginių akinių, skirtų akis saugoti nuo UV spindulių.

Elektromechaninis laikmatis

Elektromechaninis laikmatis leidžia jums nusistatyti deginimosi seanso laiką pagal poreikį.

