

# PHILIPS

## Máy cắt tóc trẻ em

### Hairclipper Series 1000

Hệ thống cắt an toàn

Các đầu cắt lược tròn đặc biệt

Răng cắt ngắn hơn bằng gốm

Lược tỉa nhiều độ dài (1-12 mm)



HC1055/15



## Lược êm, chạm nhẹ và chăm sóc chu đáo

Máy cắt tóc trẻ em mới của Philips với động cơ chạy cực êm, lược cắt chuyên biệt có các đầu cắt lược tròn, lược tỉa nhiều độ dài khác nhau và thiết kế chống thấm nước để bạn dễ dàng cắt tỉa tóc của bé một cách chuyên nghiệp ngay tại nhà.

### Thuận tiện sử dụng

- Bạn có thể điều chỉnh lược tỉa theo nhiều độ dài khác nhau từ 1 mm đến 12 mm.

### Dễ làm sạch

- IPX 7 chống thấm nước để rửa máy an toàn và dễ dàng

### Thân thiện với tóc trẻ em


- Lưỡi dao mỏng để dễ dàng cắt những sợi tóc mảnh của trẻ
- Máy cắt tóc chạy êm nhất của chúng tôi ở 55 db(A)

### An toàn cho trẻ

- Hệ thống cắt được thiết kế đặc biệt để sử dụng an toàn
- Các đầu cắt lược tròn đặc biệt
- Răng cắt ngắn hơn bằng gốm

## Những nét chính

### Làm sạch được toàn bộ máy



Máy cắt tóc của chúng tôi đạt tiêu chuẩn chống thấm nước IPX 7, nhờ vậy bạn có thể rửa sạch máy an toàn và dễ dàng sau mỗi lần sử dụng.

### Lược tỉa nhiều độ dài khác nhau




Bạn có thể điều chỉnh lược tỉa theo nhiều độ dài khác nhau từ 1 mm đến 12 mm.

### Lưỡi dao cắt hợp hơn cho tóc trẻ em


Lưỡi dao mỏng được thiết kế để chạm đến những chỗ khó cắt xung quanh vành tai, giúp dễ dàng cắt những sợi tóc mảnh của trẻ.

### Hệ thống cắt an toàn




Với các răng cắt ngắn hơn bằng gốm và đầu cắt lược tròn, lưỡi cắt chuyên biệt của máy có thể dễ dàng giữ và cắt những sợi tóc mảnh, đảm bảo không kéo tóc hay làm xước da trẻ.

### Răng cắt ngắn hơn bằng gốm




Dễ dàng giữ và cắt những sợi tóc mảnh, ngắn dài khác nhau.

### Các đầu cắt lược tròn đặc biệt



Bảo vệ da đầu của trẻ, tránh trầy xước.

### Vận hành cực êm



Máy chạy cực êm ở cường độ âm thanh 55 db(A), để trẻ luôn cảm thấy thoải mái trong khi cắt tóc.

## Các thông số

### Phụ kiện

**Bảo dưỡng:** Bàn chải vệ sinh  
**Có sẵn đầu bôi trơn**

### Dễ sử dụng

**Vệ sinh:** Làm sạch được toàn bộ máy

**Thời gian sạc:** 8 giờ

**Thời gian sử dụng:** 45 phút

**Sạc điện:** Vận hành không dây & có dây, Có thể sạc lại

**Màn hình:** Chỉ báo đang sạc pin

### Thiết kế

**Màu sắc:** Trắng và xanh lam nhạt

### Dịch vụ

**Bảo hành:** 2 năm

### Công suất

**Kiểu pin:** Ni-MH

**Điện áp:** 100-240 V

**Tiêu thụ điện tối đa:** 2 W

