

PHILIPS

Aparat de tuns

Hairclipper series
3000

Lame din oțel inoxidabil

13 setări de lungime

Utilizare 60 min/încărcare 8 ore



HC3418/15



Aparat de tuns seria 3000 – Tunde de două ori mai rapid*

cu tehnologie DualCut pentru un tuns mai rapid și mai precis

Aparatul de tuns HAIRCLIPPER Series 3000 este creat să dureze și conceput pentru performanță. Capul inovator de radere, lamele din oțel inoxidabil și pieptenele reglabili sunt proiectate pentru a vă oferi un tuns rapid, precis, de fiecare dată.

Ușor de utilizat

- Lame cu eliberare rapidă pentru curățare ușoară
- 60 minute de utilizare fără fir după o încărcare de 8 ore

Performanță

- Cap de radere cu ascuțire dublă și frecare redusă
- Lame din oțel cu ascuțire automată pentru mai mult timp

Făcut să reziste


- Garanție 2 + 3 ani dacă îți înregistrezi produsul în MyPhilips
- Lamele nu trebuie unse niciodată

Control precis al lungimii

- 13 setări pentru lungime ușor de selectat și blocat: 0,5 la 23 mm


Repere

Tehnologie DualCut



Potrivit pentru orice tip de păr, grație tehnologiei avansate DualCut, care combină un cap de radere cu ascuțire dublă și un nivel redus de frecare. Capul de radere inovator de tăiere este conceput să funcționeze neîntrerupt, tăind părul de două ori mai rapid decât aparatele de tuns obișnuite de la Philips.*

Lame din oțel inoxidabil



Lame din oțel inoxidabil cu ascuțire automată de mai lungă durată.

13 setări pentru lungime blocabile



Pur și simplu selectează și blochează lungimea pe care o dorești cu ajutorul pieptenului reglabil, care dispune de 12 setări

pentru lungime blocabile de la 1 la 23 mm, cu fix 2 mm între fiecare lungime. Sau îl poți utiliza fără pieptene, pentru un tuns scurt de 0,5 mm.

Utilizare cu fir și fără fir puternică



Utilizați aparatul de tuns fără fir sau cu fir pentru putere și libertate maxime, cu 60 de minute de utilizare fără fir după 8 ore de încărcare.

Ușor de curățat



Pur și simplu demontează capul detașabil printr-un clic pentru eliberare rapidă și spălarea lamelor.

Garanție internațională de 5 ani*



Toate produsele noastre de îngrijire sunt construite să dureze. Acestea sunt livrate cu garanție internațională și compatibilitate cu tensiunea universală. Nu trebuie decât să vă înregistrați aparatul de tuns pe www.philips.com/5years pentru a primi 3 ani suplimentari pe lângă garanția standard de 2 ani, oferită de Philips, oferindu-vă în total o garanție universală de 5 ani.

Nu este necesară lubrifierea



Nu este necesară lubrifierea, pentru întreținere ușoară și economisirea banilor tăi.

Specificații

Sistem de tăiere

Lățime cuțit: 41 mm

Numărul setărilor de lungime: 13

Precizie (dimensiunea pașilor): La 2 mm

Element de tăiere: Lame din oțel inoxidabil

Gama setărilor de lungime: Între 0,5 și 23 mm

Ușor de utilizat

Nu necesită întreținere: Nu este necesară lubrifierea

Curățare: Lame lavabile

Sistem de alimentare

Durată de încărcare: 8 ore

Durată de funcționare: 60 de minute

Tip baterie: Ni-MH

Funcționare: Cu sau fără fir

Service

Garanție internațională 2 ani: Da, 3 ani în plus la înregistrare

