

# PHILIPS

Maszynka do  
strzyżenia włosów

Hairclipper series  
3000

Ostrza ze stali szlachetnej

Nasadka grzebieniowa dla  
dzieci

13 ustawień długości

60 min działania po 8 godz.  
ładowania



HC3426/15



## Bezpieczna dla dzieci — doskonała dla całej rodziny

dzięki technologii DualCut i nasadce grzebieniowej dla dzieci

Strzyżenie włosów członków rodziny nigdy nie było tak proste! Regulowane nasadki grzebieniowe dla dzieci i dorosłych, innowacyjny element tnący i samoostrzące się ostrza zapewniają zaawansowaną technologię strzyżenia — odpowiednią nawet dla posiadaczy najbardziej wrażliwej skóry i najdelikatniejszych włosów.

### Strzyżenie włosów dla całej rodziny

- W zestawie nasadka grzebieniowa dla dzieci z 12 ust. długości: od 1 do 23 mm

### Wydajność

- Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej gwarantują długotrwałą ostrość
- Dwustronnie naostrzony element tnący o zmniejszonym tarcia

### Precyzyjna regulacja długości

- Łatwy wybór długości — 13 ustawień: od 0,5 mm do 23 mm

### Wygodne użytkowanie

- Zdejmowane ostrza — łatwe czyszczenie
- 8 godzin ładowania wystarcza na 60 minut pracy przy zasilaniu akumulatorowym

### Trwałość

- 2 lata gwarancji plus 3 lata po zarejestrowaniu produktu przez Internet
- Ostrza niewymagające smarowania


## Zalety

### Nasadka grzebieniowa dla dzieci



Dzięki zaokrąglonym końcówkom i krótkim ząbkom nasadka grzebieniowa dla dzieci nadaje się doskonale dla najmłodszych członków rodziny. Płynnie przesuwana się po skórze, nie powodując zadrapań, co pozwala bezpiecznie i wygodnie przystryc włosy. Wystarczy wybrać i zablokować żądaną długość za pomocą regulowanej nasadki grzebieniowej, która zapewnia 12 ustawień długości (od 1 do 23 mm) — różnica między kolejnymi ustawieniami wynosi dokładnie 2 mm. Można również zdjąć nasadkę i krótko przyciąć włosy na długość 0,5 mm.

### Ostrza ze stali szlachetnej



Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej gwarantują długotrwałą ostrość.

### 13 blokowanych ustawień długości



Wystarczy wybrać i zablokować żądane ustawienie długości. Regulowana nasadka grzebieniowa zapewnia 12 blokowanych

ustawień długości od 1 do 23 mm. Odstęp pomiędzy kolejnymi ustawieniami wynosi dokładnie 2 mm. Można też zdjąć nasadkę i krótko przyciąć włosy na długość 0,5 mm.

### Łatwe czyszczenie



Wystarczy kliknąć, aby otworzyć zdejmowaną głowicę i szybko uwolnić, a następnie wyczyścić ostrza.

### 5-letnia gwarancja ogólnoświatowa



Wszystkie nasze produkty do toalety męskiej cechują się trwałą konstrukcją. Są objęte ogólnoświatową gwarancją i mają uniwersalny zakres napięć. Wystarczy zarejestrować maszynkę do strzyżenia na stronie [www.philips.com/5years](http://www.philips.com/5years), aby oprócz standardowej 2-letniej gwarancji firmy Philips otrzymać dodatkowe 3 lata gwarancji, co daje w sumie 5-letnią gwarancję ogólnoświatową.

### Nie wymaga smarowania




Brak konieczności smarowania — łatwa konserwacja i oszczędność czasu.

### Działanie sieciowe i akumulatorowe



Używaj maszynki do strzyżenia w trybie zasilania sieciowego lub akumulatorowego, co zapewnia maksymalną moc i swobodę 60 minut pracy przy zasilaniu akumulatorowym po 8 godzinach ładowania.

### Technologia DualCut



Uporaj się z każdym typem włosów dzięki zaawansowanej technologii DualCut, która stanowi połączenie dwustronnie naostrzonego elementu tnącego i zmniejszonego tarcia. Innowacyjny element tnący został stworzony z myślą o trwałości i obcina włosy dwa razy szybciej niż zwykle maszynki do strzyżenia firmy Philips.\*

# Dane techniczne

## Zasilanie

Czas ładowania: 8 godzin

Czas działania: 60 minut

Rodzaj baterii/akumulatora: Ni-MH

Działanie: Zasilanie akumulatorowe i sieciowe

## System tnący

Szerokość nożyka: 41 mm

Liczba ustawień długości: 13

Precyzja (wielkość odstępów): Co 2 mm mm

Element tnący: Ostrza ze stali szlachetnej

Zakres ustawień długości: Od 0,5 do 23 mm

Nasadka grzebieniowa dla dzieci: Regul. nas. grzeb. dla dzieci: 0,5–23mm

## Łatwa obsługa

Nie wymaga konserwacji: Nie wymaga smarowania

Czyszczenie: Ostrza z możliwością mycia w wodzie

## Serwis

2 lata gwarancji: Tak, Plus 3 lata po zarejestrowaniu produktu

