

PHILIPS

Tondeuse

Hairclipper series 3000

Roestvrijstalen messen

13 lengtestanden

Gebruik met snoer

Incl. baardkam



HC3510/15



Eenvoudig, gelijkmatig trimmen

Sneller trimmen zonder vastlopen*

Trim eenvoudig en gelijkmatig. DualCut-technologie met zelfslijpende mesjes trimt twee keer zo snel*. Trim-n-Flow-technologie heeft een trimkam die vastlopen voorkomt. Zo creëert u in één keer de stijl die u wilt.

Performance

- Trim-n-Flow-technologie voor langdurig trimmen
- Dubbel geslepen messen voor 2 keer sneller trimmen
- Zelfslijpende roestvrijstalen mesjes

Nauwkeurige lengte-instelling

- 13 eenvoudig te selecteren en te vergrendelen lengtestanden: 0,5 mm t/m 23 mm
- Inclusief baardkam voor 12 lengte-instellingen: 1 - 23 mm

Gebruiksvriendelijk


- Efficiënt voedingssysteem voor gebruik met snoer
- Ergonomische handgreep voor meer comfort en controle
- Snel schoon dankzij snel afneembare messen

Duurzaam gebouwd

- Onderhoudsvrij, geen olie nodig
- 2 jaar garantie

Kenmerken

Trim-n-Flow-technologie



Onze nieuwe, innovatieve kam is ontworpen om te voorkomen dat het haar vast blijft zitten in de trimmer en u uw trimbeurt zonder onderbreking kunt voltooien.

DualCut-technologie




Trim krachtig elk type haar met onze geavanceerde DualCut-technologie: een innovatief dubbelzijdig knipelement dat het haar twee keer zo snel trimt als eenzijdige mesjes.

Roestvrijstalen messen



Zelfslijpende roestvrijstalen mesjes zijn ongelooflijk duurzaam. Zelfs na vijf jaar trimmen ze nog net zoals ze dat op de eerste dag deden.

13 vergrendelbare lengtestanden



Stel eenvoudig de gewenste lengte in. De instelbare kam heeft 12 vergrendelbare lengtestanden, van 1 mm tot 23 mm, met precies 2 mm tussen elke lengte. Verwijder de kam voor een glad trimresultaat van 0,5 mm.

Efficiënt systeem met snoer



1,8 m lang netsnoer voor constante stroomvoorziening.

Prettig handvat



De duurzame HAIRCLIPPER 3000-serie is ontworpen voor comfort, gebruiks- en bedieningsgemak. Dankzij de speciale structuur en handgreep kunt u de trimmer heel gemakkelijk sturen om al uw gezichtshaar te trimmen.

Extra verstelbare baardkam



Of u nu een baard hebt of voor de perfecte stoppelbaard gaat: u hoeft alleen de verstelbare baardkam aan te sluiten en een van de 12 vergrendelbare standen, van 1 tot 23 mm, te selecteren. Er zit precies 2 mm tussen elke lengtestand. Als u kortere stoppels wilt, verwijdert u de kam helemaal voor een gladde trim van 0,5 mm.

Gemakkelijk schoon te maken



U hoeft alleen het afneembare hoofd los te klikken om de messen gemakkelijk schoon te maken.

Geen onderhoud nodig



Geen olie nodig, dus gemakkelijk te onderhouden en tijdsbesparend.

Specificaties

Scheersysteem

Trim-n-Flow-technologie

Mesbreedte: 41 mm

Knipelement: Roestvrijstalen messen

Aantal lengte-instellingen: 13

Precisie (grootte van stappen): Per 2 mm

Diverse lengtestanden: Van 0,5 tot 23 mm

Accessoires

Kam: Verstelbare haarkam, Extra verstelbare baardkam

Onderhoud: Reinigingsborsteltje

Gebruiksgemak

Reiniging: Afnembaar knipelement, Afspoelbare messen

Bediening: Alleen gebruik met snoer

Onderhoudsvrij: Geen olie nodig

Vermogen

Automatisch voltage: 100 – 240 V

Ontwerp

Handvat: Ergonomische grip

Service

2 jaar wereldwijde garantie

