

PHILIPS

Tondeuse à cheveux

Hairclipper series
3000

Lames en inox

13 hauteurs de coupe

45 min d'autonomie pour 8 h de charge

Avec sabot barbe



HC3518/15



Une coupe de cheveux facile et uniforme Taille plus rapidement sans s'obstruer*

Coupez-vous rapidement et facilement les cheveux. La technologie DualCut avec lames auto-affûtées est deux fois plus rapide*. La technologie Trim-n-Flow comprend un sabot conçu pour éviter les obstructions, ce qui vous permet de styliser vos cheveux sans interruptions.

Performance

- Technologie Trim-n-Flow pour une coupe ininterrompue
- Lames doublement affûtées pour une coupe 2 fois plus rapide
- Lames en acier inoxydable auto-affûtées

Contrôle précis de la hauteur de coupe

- 13 hauteurs de coupe faciles à sélectionner et à verrouiller : de 0,5 à 23 mm
- Avec un sabot barbe réglable offrant 12 hauteurs de coupe, de 1 à 23 mm

Facile à utiliser


- 45 minutes d'autonomie sans fil pour 8 heures de charge
- Manche ergonomique pour plus de confort et de maîtrise
- Lames faciles à détacher et à nettoyer

Conçu pour durer

- Aucun entretien, aucune lubrification nécessaire
- 2 ans de garantie

Points forts

Technologie Trim-n-Flow



Notre nouveau sabot innovant est conçu pour éviter que les cheveux ne restent bloqués dans la tondeuse. Vous pourrez donc poursuivre votre tâche, du début à la fin, sans interruptions.

Technologie DualCut



Coupez tous types de cheveux, grâce à notre technologie avancée DualCut : un élément de coupe innovant à deux tranchants coupe les cheveux deux fois plus rapidement que des lames à un tranchant.

Lames en inox



Les lames en acier inoxydable auto-affûtées offrent une incroyable durée de vie. Même au bout de 5 ans, elles coupent comme au premier jour.

13 hauteurs de coupe verrouillables



Il vous suffit de sélectionner et de verrouiller la hauteur de coupe de votre choix. Le sabot réglable offre 12 hauteurs de coupe verrouillables comprises entre 1 et 23 mm, séparées par un pas d'exactement 2 mm. Retirez le sabot pour une coupe à 0,5 mm.

Utilisation avec ou sans fil



Utilisez la tondeuse sans fil pour un maximum de puissance et de liberté. La puissante batterie NiMh offre jusqu'à 45 min d'autonomie pour 8 h de charge.

Manche ergonomique



La TONDEUSE À CHEVEUX Series 3000 est conçue pour être agréable à utiliser, pratique à manipuler et facile à utiliser. Sa texture spéciale et son manche vous permettent de déplacer facilement la tondeuse sur toute la surface de votre tête.

Sabot barbe réglable supplémentaire



Si vous avez une barbe ou si vous souhaitez une barbe de 3 jours impeccable, il vous suffit de fixer le sabot barbe réglable et de sélectionner l'une des 12 hauteurs de coupe verrouillables, comprises entre 1 et 23 mm et séparées par un pas d'exactement 2 mm. Pour obtenir une barbe de 3 jours, retirez le sabot afin de réaliser une coupe à 0,5 mm.

Facile à nettoyer



Déclipsez simplement la tête amovible pour détacher les lames et les nettoyer.

Aucun entretien



Aucune lubrification nécessaire, pour un entretien facile et rapide.

Caractéristiques

Système de coupe

Technologie Trim-n-Flow

Largeur des lames: 41 mm

Élément de coupe: Lames en inox

Nombre de hauteurs de coupe: 13

Précision (taille du pas): De 2 mm

Plage des hauteurs de coupe: De 0,5 à 23 mm

Accessoires

Sabot: Sabot cheveux réglable, Sabot barbe réglable supplémentaire

Entretien: Brossette de nettoyage

Facile d'utilisation

Nettoyage: Lame amovible, Lames lavables sous l'eau

Fonctionnement: Utilisation avec ou sans fil

Sans entretien: Aucune lubrification nécessaire

Alimentation

Autonomie: 45 minutes

Charge: Charge complète en 8 heures

Type de batterie: Ni-MH

Tension automatique: 100-240 V

Design

Poignée: Design ergonomique pour une bonne prise en main

Entretien

Deux ans de garantie internationale

