

PHILIPS

Máy cắt tóc

Hairclipper series 3000

Lưỡi cắt bằng thép không gỉ

13 cài đặt độ dài

Chạy bằng pin được 75 phút/sạc 8 giờ



HC3520/15



Cắt tóc thật đều và thật dễ

Cắt mượt, cắt nhanh*

Cắt và tạo kiểu tóc - nhanh và gọn. Công nghệ DualCut có lưỡi cắt tự mài bén cắt tóc nhanh hơn gấp 2 lần*. Công nghệ Trim-n-Flow với thiết kế lược chải mới giúp tránh kẹt tóc bên trong máy, để bạn cắt nhanh gọn chỉ trong một lần đẩy.

Hiệu suất

- Cắt liên tục với công nghệ Trim-n-Flow
- Lưỡi cắt tự mài bén để cắt tóc nhanh hơn gấp 2 lần
- Lưỡi cắt bằng thép không gỉ có thể tự mài bén

Điều khiển độ dài chính xác

- Dễ dàng chọn và khóa cố định 13 cài đặt độ dài: 0,5mm đến 23mm

Dễ sử dụng

- Chạy bằng pin được 75 phút sau 8 giờ sạc
- Thoái mái cầm nắm và điều khiển với tay cầm tiện lợi
- Lưỡi cắt tháo nhanh để vệ sinh dễ dàng

Được thiết kế với độ bền cao


- Không cần bảo trì, không cần dầu bôi trơn
- Bảo hành 2 năm



asimpleswitch.com

Những nét chính

Công nghệ Trim-n-Flow



Thiết kế lược mới, cải tiến giúp ngăn kẹt tóc bên trong máy. Nhờ vậy, bạn có thể cắt tóc liên tục, trơn tru và không phải dừng lại giữa chừng.

Công nghệ DualCut




Hiệu suất cao trên mọi loại tóc với công nghệ DualCut nâng cao của chúng tôi: lược cắt 2 mặt cải tiến cắt tóc nhanh gấp 2 lần so với lược cắt một mặt.

Lưỡi cắt bằng thép không gỉ



Các lưỡi cắt tự mài bén sau 5 năm sử dụng vẫn duy trì được độ bén lâu và hiệu quả như mới sử dụng lần đầu.

13 cài đặt độ dài có thể khóa cố định



Chỉ cần chọn và khóa cố định độ dài bạn muốn bằng cách dùng cỡ lược có thể điều chỉnh, cung cấp 12 cài đặt độ dài từ 1mm đến 23mm, với độ chính xác 2mm giữa các độ dài. Hoặc dùng không có lược để cắt tỉa sát 0,5mm.

Có nổi dây điện và chạy bằng pin



Máy cắt tóc sử dụng pin NiMH hiệu suất cao, có thể sử dụng tới 75 phút sau 8 giờ sạc để bạn thoải mái cắt tóc trong nhiều giờ liền.

Tay cầm thoải mái



Máy cắt tóc được thiết kế để thoải mái sử dụng, cầm nắm và điều khiển. Với bề mặt có đường gân và tay cầm đặc biệt, bạn sẽ dễ dàng di chuyển máy cắt tóc xung quanh đầu và tạo kiểu tóc ưa thích.

Dễ vệ sinh



Đầu máy cắt có thể tháo rời. Bạn chỉ cần nhấn vào phần đầu máy để tháo nhanh và vệ sinh các lưỡi cắt.

Không cần bảo trì



Không cần dầu bôi trơn, để bảo trì và tiết kiệm thời gian.

Bảo hành 2 năm toàn cầu



Tất cả các sản phẩm cắt tỉa của chúng tôi đều được chế tạo để có độ bền cao. Các sản phẩm được bảo hành toàn cầu 2 năm và tương thích với điện áp toàn cầu.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Biểu tượng xanh của Philips

Các Sản Phẩm Xanh của Philips có thể giảm chi phí, mức tiêu thụ năng lượng và khí thải CO₂. Bằng cách nào? Các sản phẩm này được cải thiện đáng kể về tiêu chí thân thiện với môi trường, bao gồm: Hiệu suất sử dụng năng lượng, Đóng gói, Chất độc hại, Trọng lượng, Tái chế, rác thải và Tuổi thọ sử dụng.

Các thông số

Hệ thống cắt

Công nghệ Trim-n-Flow

Độ rộng lưỡi cắt: 41 mm

Bộ phận cắt: Lưỡi cắt bằng thép không gỉ

Chê độ cài đặt độ dài: 13

Độ chính xác (cỡ lược):

2 mm

Phạm vi cài đặt độ dài: Từ 0,5mm đến 23 mm

Phụ kiện

Lược: Lược có thể điều chỉnh

Bảo dưỡng: Bàn chải vệ sinh

Dễ sử dụng

Vệ sinh: Lưỡi cắt có thể tháo rời, Lưỡi cắt có thể rửa sạch

Hoạt động: Có nối dây điện và chạy bằng pin

Không cần bảo trì: Không cần dầu bôi trơn

Công suất

Thời gian sử dụng: Tối đa 75 phút

Sạc điện: Sạc điện đầy trong 8 giờ

Kiểu pin: Ni-MH

Điện áp tự động: 100-240 V

Thiết kế

Tay cầm: Tay cầm tiện dụng

Dịch vụ

Bảo hành 2 năm toàn cầu

