

# PHILIPS

Машинка для стрижки  
ВОЛОС

Hairclipper series 3000

Лезвия из нержавеющей стали

13 установок длины

8ч. зарядки — 75 мин. автономной  
работы

В комплекте гребень для бороды



HC3530/15



## Ровная стрижка — легко

### Быстрая стрижка без засорения\*

Безупречная прическа без лишних усилий. Стрижка в два раза быстрее\* благодаря технологии DualCut и самозатачивающимся лезвиям. Технология Trim-n-Flow предотвращает засорение гребня: создавайте прическу, ни на что не отвлекаясь.

#### Высокое качество

- Технология Trim-n-Flow для продолжительной стрижки
- Лезвия с двойной заточкой для стрижки в 2 раза быстрее
- Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали

#### Точная установка длины

- 13 установок длины от 0,5 до 23 мм, которые легко выбрать и зафиксировать.
- В комплект входит гребень для бороды с 12 настройками длины: от 1 до 23 мм

#### Легко использовать


- 8 часов зарядки — 75 минут автономной работы
- Эргономичная ручка обеспечивает точность и комфорт
- Съемные лезвия для удобной очистки

#### Долговечность

- Не требует ухода и смазки
- Гарантия 2 года

## Особенности

### Технология Trim-n-Flow



Наш новый, инновационный гребень предотвращает засорение машинки для стрижки волосами. Теперь вы можете продолжать стрижку, ни на что не отвлекаясь.

### Технология DualCut



Усовершенствованная технология DualCut: благодаря инновационному двустороннему режущему блоку стрижка в два раза быстрее по сравнению с одинарным.

### Лезвия из нержавеющей стали



Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали долго остаются острыми. Даже после 5 лет использования они остаются такими же, как в день покупки.

### 13 фиксируемых установок длины волос



Выберите и зафиксируйте одну из 12 фиксируемых установок длины регулируемого гребня: от 1 мм до 23 мм с шагом 2 мм. Либо используйте прибор без гребня для минимальной длины 0,5 мм.

### Питание от сети и аккумулятора



Мощный никель-метал-гидридный аккумулятор обеспечивает до 75 минут автономной работы после 8 часов зарядки, гарантируя максимум свободы и простоты использования.

### Удобный захват



Машинка для стрижки Series 3000 удобная и простая в обращении. Специальная текстура ручки позволяет легко контролировать устройство во время стрижки.

### Дополнительный гребень для бороды



Если вы предпочитаете носить бороду или идеальную щетину, воспользуйтесь регулируемым гребнем для бороды и выберите одну из 12 фиксируемых установок длины: от 1 до 23 мм с точным шагом 2 мм. Прибор также можно использовать без гребня для минимальной длины 0,5 мм.

### Легко чистится



Головка открывается одним щелчком для удобной очистки съемных лезвий.

### Не требует ухода



Прибор не требует особого ухода — вам не придется тратить время на смазывание лезвий.

# Характеристики

## Режущая система

**Технология Trim-n-Flow:** Да

**Ширина ножа:** 41 мм

**Режущий блок:** Лезвия из нержавеющей стали

**Количество установок длины:** 13

**Регулировка (шаг изменения длины):**

По 2 мм

**Диапазон настроек длины:** От 0,5 до 23 мм

## Аксессуары

**Гребень:** Регулируемый гребень для волос, Дополнительный гребень для бороды, Расческа для укладки

**Обслуживание:** Щеточка для чистки

## Удобство использования

**Очистка:** Съемный режущий блок, Моющиеся лезвия

**При работе:** Питание от сети и от аккумулятора

**Не нуждается в обслуживании:** Смазка не требуется

## Питание

**Время работы:** До 75 минут

**Зарядка:** 8 часов для полной зарядки

**Тип элемента питания:** Никель-металл-гидридный аккумулятор

**Автопереключение напряжения:** 100–240 В

## Дизайн

**Ручка:** Эргономичный дизайн и удобная ручка

## Обслуживание

**Гарантия 2 года:** Да

