

# PHILIPS

## Strižnik

Hairclipper series  
3000

Rezila iz nerjavečega jekla

13 nastavitve dolžine

75 minut brezžične upor./8 ur  
polnjenja

Priložen glavnik za brado



HC3530/15



## Enostavno, enakomerno striženje

Hitrejše rezanje brez nabiranja las\*

Hitro in enostavno do urejene pričeske. Tehnologija DualCut s samoostrihlnimi rezili omogoča dvakrat hitrejše rezanje. \* Tehnologija Trim-n-Flow vključuje glavnik, ki preprečuje nabiranje las, zato boste želeni videz dosegli brez prekinitev.

### Zmogljivost

- Tehnologija Trim-n-Flow za neprekinjeno striženje
- Največja natančnost z dvakrat več rezili
- Za popolno in varno prirezovanje

### Natančna nastavitve dolžine

- Prilagodi se različnim nastavitvam dolžine
- Ukroti brado in strnišče

### Enostavna uporaba


- Do 75 minut brezžične uporabe
- Ergonomska oblika za več udobja in lažjo uporabo
- Hitra sprostitev rezil za enostavno čiščenje

### Trpežna zasnova

- Rezil ni treba oljiti
- Garancija za zaščito kupljenih izdelkov

# Značilnosti

## Tehnologija Trim-n-Flow



Naš strižnik Philips z novim in inovativnim glavnikom je zasnovan tako, da preprečuje nabiranje las na strižniku, da lahko neprekinjeno strižete od začetka do konca.

## Tehnologija DualCut



Strižnik Philips serije 3000 z napredno tehnologijo DualCut nudi največjo natančnost. Opremljen je z dvakrat več rezili, ki ostanejo ostra kot prvega dne.

## Rezila iz nerjavečega jekla



Samoostrična jeklena rezila so neverjetno vzdržljiva. Tudi po 5 letih še vedno strižejo z enako natančnostjo kot prvega dne.

## 13 nastavitve dolžine



Natančno postrizite lase na želeno dolžino. Izberite eno od 12 nastavitve dolžine od 1 mm do 23 mm v korakih po 2 mm, za prirezovanje na dolžino 0,5 mm pa enostavno odstranite glavnik.

## Brezžična in žična uporaba



Med uporabo brezžičnega strižnika ni zapletanja v kable – eno 8-urno polnjenje omogoča do 75 minut striženja. Za neprekinjeno striženje pa ga pustite priklapljenega.

## Udoben prijem



Strižnik Philips ima teksturiran ročaj za lažjo uporabo. Tako lahko lase strižete udobno in enostavno.

## Dodaten nastavljev glavnik za brado



Električni strižnik za enostavno prirezovanje brade ali strnišča ima nastavljivi glavnik z 12 nastavitvami dolžine od 1 mm do 23 mm v korakih po 2 mm. Za prirezovanje na dolžino 0,5 mm pa glavnik odstranite.

## Enostavno čiščenje



Električni strižnik očistite enostavno. Preprosto odprite glavo, da sprostite in očistite rezila.

## Brez vzdrževanja



Naša zmogljiva rezila so enostavna za vzdrževanje, saj jih ni treba oljiti.

# Specifikacije

## Sistem za prirezovanje

Tehnologija Trim-n-Flow

Širina rezilne enote: 41 mm

Rezilo: Rezila iz nerjavečega jekla

Število nastavitve dolžine: 13

Natančnost (dolžina stopenj): Po 2 mm

Možne nastavitve dolžine: Od 0,5 do 23 mm

## Dodatna oprema

Glavnik: Nastavljiv glavnik, Dodaten nastavljiv glavnik za brado, Glavnik za oblikovanje

Vzdrževanje: Ščetka za čiščenje

## Enostavna uporaba

Čiščenje: Snemljivo rezilo, Pralna rezila

Delovanje: Žična in brezžična uporaba

Brez vzdrževanja: Olje ni potrebno

## Napajanje

Čas delovanja: Do 75 minut

Polnjenje: 8 ur za popolno polnjenje

Vrsta baterije: Ni-MH

Samodejna napetost: 100–240 V

## Zasnova

Ročaj: Ergonomski ročaj in uporaba

## Servis

2-letna mednarodna garancija

