

PHILIPS

Maszynka do strzyżenia włosów

Series 3000

Ostrza ze stali szlachetnej

13 ustawień długości

75 min działania po 8 godz. ładowania

Nasadka dla dzieci w zestawie



HC3588/15



Łatwe, równe strzyżenie

Szybsze strzyżenie bez zapychania*

Łatwe i szybkie strzyżenie — technologia DualCut z samoostrzącymi się ostrzami pozwala dwukrotnie przyspieszyć tę czynność*. Z kolei technologia Trim-n-Flow poprzez specjalną nasadkę grzebieniową zapobiega zapychaniu — możesz więc dokończyć stylizację bez zbędnych przerw.

Wydajność

- Technologia Trim-n-Flow umożliwia płynne strzyżenie
- Podwójnie ostrzone ostrza zapewniają 2 razy szybsze strzyżenie
- Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej

Precyzyjna regulacja długości

- Łatwy wybór długości — 13 ustawień: od 0,5 mm do 23 mm
- W zestawie nasadka grzebieniowa dla dzieci z 12 ust. długości: od 1 do 23 mm

Wygodne użytkowanie


- 8 godzin ładowania wystarcza na 75 minut pracy przy zasilaniu akumulatorowym
- Ergonomiczny uchwyt zapewnia większą wygodę i kontrolę
- Zdejmowane ostrza — łatwe czyszczenie

Trwałość

- Nie wymaga konserwacji, nie trzeba smarować
- 2 lata gwarancji

Zalety

Technologia Trim-n-Flow



Nasza nowa i innowacyjna nasadka do przycinania została zaprojektowana tak, aby uniemożliwić ściętym włosom utknięcie w maszynce. Dzięki temu możesz strzyć włosy bez niepotrzebnych przerw.

Technologia DualCut



Uporaj się z każdym typem włosów dzięki zaawansowanej technologii DualCut: innowacyjny, dwustronny element tnący obcina włosy dwa razy szybciej niż jednostronne ostrza.

Ostrza ze stali szlachetnej



Samostrzące się ostrza ze stali szlachetnej gwarantują niezwykłą trwałość. Nawet po 5 latach ostrza tną tak samo, jak na początku.

13 blokowanych ustawień długości



Wystarczy wybrać i zablokować żądane ustawienie długości. Regulowana nasadka grzebieniowa zapewnia 12 blokowanych ustawień długości od 1 mm do 23 mm. Odstęp pomiędzy kolejnymi ustawieniami wynosi dokładnie 2 mm. Można również zdjąć nasadkę i krótko przyciąć włosy na długość 0,5 mm.

Nasadka grzebieniowa dla dzieci



Dzięki zaokrąglonym końcówkom i krótkim ząbkom nasadka grzebieniowa dla dzieci nadaje się doskonale dla najmłodszych członków rodziny. Płynnie przesuwa się po skórze, nie powodując zadrapań, co pozwala bezpiecznie i wygodnie przystrzyc włosy. Wystarczy wybrać i zablokować żądaną długość za pomocą regulowanej nasadki grzebieniowej, która zapewnia 12 ustawień długości (od 1 do 23 mm) — różnica między kolejnymi ustawieniami wynosi dokładnie 2 mm. Można również zdjąć nasadkę i krótko przyciąć włosy na długość 0,5 mm.

Zasilanie akumulatorowe i sieciowe



Wydajny akumulator NiMH maszynki zapewnia 75 minut pracy na zasilaniu akumulatorowym po 8 godzinach ładowania, dzięki czemu zapewnia maksymalną moc i swobodę.

Wygodny uchwyt



Maszynka do strzyżenia włosów z serii 3000 została zaprojektowana z myślą o wygodnym użytkowaniu i łatwej obsłudze. Specjalna faktura i uchwyt pozwalają z łatwością przesuwać maszynkę i przycinać włosy na całej głowie.

Łatwe czyszczenie



Wystarczy kliknąć, aby zwolnić zdejmowaną głowicę i ostrza, a następnie je wyczyścić.

Dane techniczne

System tnący

Technologia Trim-n-Flow

Szerokość nożyka: 41 mm

Element tnący: Ostrza ze stali szlachetnej

Liczba ustawień długości: 13

Precyzja (wielkość odstępów): Co 2 mm

Zakres ustawień długości: Od 0,5 do 23 mm

Aksesoria

Nasadka grzebieniowa: Regulowana nasadka grzebieniowa, Regulowana nasadka dla dzieci

Konserwacja: Szczoteczka do czyszczenia

Łatwa obsługa

Czyszczenie: Zdejmowany nożyk, Ostrza z możliwością mycia w wodzie

Działanie: Działanie sieciowe i akumulatorowe

Nie wymaga konserwacji: Nie wymaga smarowania

Moc

Czas pracy: Do 75 minut

Ładowanie: Pełne ładowanie trwa 8 godzin

Rodzaj baterii/akumulatora: Ni-MH

Automatyczne napięcie: 100–240 V

Wykończenie

Uchwyt: Ergonomiczny uchwyt ułatwiający trzymanie

Serwis

2 lata gwarancji

