

# PHILIPS

Моющаяся машинка  
для стрижки волос

Hairclipper series 5000

Технология Trim-n-Flow PRO

28 установок длины (0,5–28 мм)

75 минут работы после 8 часов  
зарядки

100 % моющийся прибор



HC5610/15



## Быстрая ровная стрижка

Стрижка волос в 2 раза быстрее\*

Ровная стрижка волос с технологиями DualCut и Trim-n-Flow Pro. Дизайн нового гребня позволяет избежать запутывания в нем даже длинных волос, что упрощает процедуру стрижки.

### Высокое качество

- Стрижка волос в 2 раза быстрее\*
- Лезвия с двойной заточкой для стрижки в 2 раза быстрее
- Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали

### Легко использовать

- Выбирайте из 28 установок длины с помощью колеса регулировки: от 0,5 до 28 мм
- До 75 минут автономной работы
- Эргономичная ручка обеспечивает точность и комфорт
- 100 % моющийся прибор\*\* для простоты очистки
- Насадка-гребень 2 мм для щетины

### Долговечность

- Отсутствие ухода экономит время и силы
- Гарантия 2 года

## Особенности

### Технология Trim-n-Flow Pro



Инновационный дизайн гребня позволяет удалять волосы с лезвий во время использования и тем самым предотвращать застревание, даже длинных волос в гребне, что позволит быстрее начать и выполнить стрижку.

### Технология DualCut



Усовершенствованная технология DualCut: благодаря инновационному двустороннему режущему блоку стрижка в два раза быстрее по сравнению с одинарным.

### 28 фиксируемых установок длины




Поверните колесо регулировки для выбора и фиксации нужной установки длины. На двух регулируемых гребнях доступна длина от 3 до 28 мм с интервалом 1 мм. Используйте гребень для щетины 2 мм для короткой стрижки или ухода за бородой. Снимите гребень для подравнивания по длине 0,5 мм.

### Питание от сети и от аккумулятора



Мощный аккумулятор обеспечивает до 75 минут автономной работы после 8 часов зарядки, гарантируя максимум свободы и простоту использования.

### 100 % моющийся прибор\*\*



Машинка для стрижки водонепроницаема, что позволяет чистить ее под проточной водой. Тщательно промывайте ее водой, чтобы поддерживать прибор в идеальном состоянии.

### Лезвия из нержавеющей стали



Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали долго остаются острыми. Даже после 5 лет использования они остаются такими же, как в день покупки.

### Удобный захват



Машинка для стрижки Series 5000 удобная и простая в обращении. Специальная текстура ручки позволяет легко перемещать устройство во время стрижки.

### Не требует ухода



Сэкономьте время и силы благодаря долговечным самозатачивающимся лезвиям, которые останутся острыми даже после 5 лет использования. Машинка является 100 % моющейся\*\*, что позволяет легко и быстро чистить ее проточной водой.

### 2 года гарантии во всех странах



Все наши приборы для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, а также они поддерживают напряжение разных стандартов.

# Характеристики

## Аксессуары

**Обслуживание:** Щеточка для чистки

**Гребень:** 1 гребень для бороды, 2 гребня для волос, длинный и короткий

## Режущая система

**Ширина ножа:** 41 миллиметра

**Количество установок длины:** 28

**Регулировка (шаг изменения длины):** По 1 миллиметра

## Режущий блок:

Лезвия из нержавеющей стали

**Диапазон настроек длины:** От 0,5 до 28 миллиметра

## Удобство использования

**Не нуждается в обслуживании:** Смазка не требуется

**Очистка:** 100 % моющийся прибор\*\*

**При работе:** Питание от сети и от аккумулятора

## Обслуживание

**Гарантия 2 года:** Да

## Питание

**Тип элемента питания:** Никель-метал-гидридный аккумулятор

