

PHILIPS

Tondeuse à cheveux lavable

Hairclipper series 5000

Technologie Trim-n-Flow PRO

28 hauteurs de coupe (de 0,5 à 28 mm)

90 min d'autonomie pour 1 h de charge

Entièrement lavable



HC5630/15



Une coupe de cheveux rapide et uniforme

Écarte les cheveux coupés, pour une taille 2 fois plus rapide*

Bénéficiez d'une coupe de cheveux uniforme grâce aux technologies DualCut et Trim-n-Flow Pro. Le sabot présente un nouveau design évitant que les cheveux ne s'y accumulent, et ce quelle que soit leur longueur, pour une coupe rapide.

Performance

- Écarte les cheveux coupés, pour une taille 2 fois plus rapide*
- Lames doublement affûtées pour une coupe 2 fois plus rapide
- Lames en acier inoxydable auto-affûtées
- Mode Turbo : plus de puissance pour couper les cheveux épais

Facile à utiliser

- La molette de réglage vous donne le choix entre 28 hauteurs de coupe de 0,5 à 28 mm
- Manche ergonomique pour plus de confort et de maîtrise
- Jusqu'à 90 minutes d'autonomie
- Entièrement lavable** pour un nettoyage facile et rapide
- Sabot barbe de 3 jours clipsable à 2 mm
- Trousse de rangement pour tondeuse et accessoires

Conçu pour durer

- Aucun entretien, pour gagner du temps et réduire les contraintes
- Garantie de 2 ans

Points forts

Technologie Trim-n-Flow PRO



Grâce à un design de sabot innovant, les cheveux coupés s'écartent des lames lors de l'utilisation, ce qui évite aux cheveux, même longs, de s'accumuler dans le sabot, pour une séance ininterrompue, du début jusqu'à la fin.

Technologie DualCut



Coupez tous types de cheveux, grâce à notre technologie avancée DualCut : un élément de coupe innovant à deux tranchants coupe les cheveux deux fois plus rapidement que des lames à un tranchant.

28 hauteurs de coupe verrouillables



Tournez la molette pour sélectionner et verrouiller la hauteur de coupe de votre choix. Les 2 sabots réglables permettent des hauteurs de coupe comprises entre 3 et 28 mm, séparées par 1 mm chacune. Utilisez le sabot barbe de 3 jours à 2 mm pour des


cheveux coupés court ou pour tailler votre barbe. Retirez le sabot pour une coupe à 0,5 mm.

Utilisation avec ou sans fil



La puissante batterie de la tondeuse à cheveux offre jusqu'à 90 min d'autonomie pour 1 h de charge. Pour un maximum de puissance et de liberté.

Entièrement lavable**



La tondeuse est étanche pour permettre un nettoyage facile, sous l'eau du robinet. Pour qu'elle fonctionne comme au premier jour, rincez-la soigneusement à l'eau uniquement.

Mode Turbo



Appuyez sur le bouton du mode Turbo pour augmenter la vitesse du moteur afin de couper efficacement les cheveux épais.

Manche ergonomique



La tondeuse à cheveux Series 5000 est conçue pour être d'une utilisation agréable, d'une manipulation pratique et d'un fonctionnement simple. Sa texture spéciale et son manche ergonomique vous permettent de déplacer facilement la tondeuse sur toute la surface de votre tête.

Aucun entretien



Gagnez du temps et évitez les contraintes grâce aux lames durables auto-affûtées, aussi coupantes au premier jour qu'au bout de 5 ans. La tondeuse est entièrement lavable** pour un nettoyage simple et rapide sous l'eau du robinet.

Garantie internationale de 2 ans



Tous nos produits de soin masculin sont conçus pour durer. Ils bénéficient d'une garantie internationale de 2 ans et fonctionnent avec toutes les tensions électriques utilisées dans le monde.

Caractéristiques

Système d'alimentation

Type de batterie: Li-ion

Accessoires

Entretien: Brossette de nettoyage

Sabot: 1 sabot barbe, 2 sabots cheveux (coupes longue et courte)

Rangement: Trousse souple

Système de coupe

Largeur des lames: 41 millimètre

Nombre de hauteurs de coupe: 28

Précision (taille du pas): 1 millimètre

Élément de coupe: Lames en inox

Plage des hauteurs de coupe: De 0,5 à 28 millimètre

Facile d'utilisation

Sans entretien: Aucune lubrification nécessaire

Nettoyage: Entièrement lavable**

Fonctionnement: Utilisation avec ou sans fil

Entretien

Deux ans de garantie internationale

